

ةيكي لورد هله ةيرب تخم الم تابي بح ال طغض ةني كم ةيكي تاموت وأل ةيل م عمل

PCEA : رصن عمل مقرر



ةمدقم

سب اك م ادخت ساب ك رب تخم ةي قرتب مق
ةق دل - KINTEK نم ةيكي تاموت وأل رب تخم الم
ري ضحت ل تام ادخت سالا ددعت و ةاف كل او
ج ذام نل فشكت سا . قئاف لكشب تاني عمل
نأل!

دي زم ل فرعا

راهج رارط	PCEA-12T	PCEA-20T	PCEA-30T	PCEA-40T	PCEA-60T	PCEA-100T	PCEA-150T
طغض ال قاطن	ن ط 0.2-12.0	ن ط 1-20.0	ن ط 1-30.0	ن ط 1-40.0	ن ط 1-60.0	ن ط 1-100.0	ن ط 1-150.0
طغض ال ليوت	ايقائلت بل اقل ال ملحتي يذل طغض ال ليوت تب جم ان رب ال موقي						
صرع ال	ة صوب 4.3 ساقم LCD ةشاش				ة صوب 7 ساقم LCD ةشاش		
ةي ندغم رارزا	ةرم 100,000 نع ديزي يضارثفا رمغب ةصف لال ةيلطم تاسم الم						
تادع الم ةي امح	يوضع يجاجز باب عم ةي ذالوف ةحول ةي امح						
دحل اجاتفم	ي دحل اجاتفال ال لتي زلا ةنا و طسأ لصت ام دن ع يئاقل لال طغض ال سي فن ت						
ةنا و طسأ ال طوش (T)	م م 30				م م 50		
ةحاسم الم م ح (M × N)	م م 110 × 140	م م 140 × 160	م م 140 × 160	م م 175 × 180	م م 185 × 220	م م 185 × 250	م م 200 × 260
ةي ج راخ ال داعب ال (عاف تال ال × صرع ال × ل و ط ال)	م م 185×320×360	م م 230×390×420	م م 230×390×420	م م 280×460×550	م م 300 × 520×520×580	م م 330×580×620	م م 400×620×620×620
تادع الم ةقاط رصم	ن كم ي طاو 240 ص صي صخ ت 220 (ت لوف 110/ت لوف)	(ت لوف 110/ت لوف 220 ص صي صخ ت ن كم ي طاو 550)				220 ص صي صخ ت ن كم ي طاو 1500 (ت لوف 110/ت لوف)	
تادع الم نزو	م ح ك 50	م ح ك 90	م ح ك 150		م ح ك 180	م ح ك 240	م ح ك 380