

تانيعة لسبك ةلآ - يكي تاموتو أيربم يكي لورديه سبك مة ةيربم

PCEA :رصنعل مقرر



ةمدقم

سبك مةل ماذختساب كربتخم ةيقرتب مق
ةق دلآ - KINTEK نم يكي تاموتو أيربم
تانيع ريضحتل تاماذختسالا ددعتو ةءافكل او
نآل تاليدومل فشكتسا .ةدوجل قئاف

ديزمل فرعا

راهج لى دوم	PCEA-12T	PCEA-20T	PCEA-30T	PCEA-40T	PCEA-60T	PCEA-100T	PCEA-150T
طغض لى قاطن	ن ط 0.2-12.0	ن ط 1-20.0	ن ط 1-30.0	ن ط 1-40.0	ن ط 1-60.0	ن ط 1-100.0	ن ط 1-150.0
طغض لى وىحت	بلى اقلى لى عىق اولو طغض لى وىحت بلى وىثاقولت جم انربل موقى						
ةشاشلا	ةصوب 7 ساقم LCD ةشاش						
ةىندغم رارزا	ةرم 100,000 نغ دىزى ةمدخ رمع عم ةصف لى بلى طم تاسمالم						
تادع لى ةىماح	ىوضع ىجىاجز باب عم ةىذالوف لى ءاولأل نم ةىماح						
دلى ءافم	عافم ترا ىصقأ لى لى زلى ءناوطل سأس لى صم امدن عى وىثاقولت لى طغض لى فىفخت						
ةناوطل سأسلا طویش (T)	م م 30						
ءاسمالم مءح (M×N)	م م 110×140	م م 140×160	م م 140×160	م م 175×180	م م 185×220	م م 185×250	م م 200×260
ةىءارءال داعبالا (L×W×H)	م م 185×320×360	م م 230×390×420	م م 230×390×420	م م 280×460×550	م م 300×520×580	م م 330×580×620	م م 400×620×620
زاهج لى ءقاط دورم	240 صىصء نكمى (طاو 220 تلىوف 110/تلىوف)	تلىوف 110/تلىوف 220 صىصء نكمى (طاو 550)				220 صىصء نكمى (طاو 1500 تلىوف 110/تلىوف)	
زاهج لى زىو	مءك 50	مءك 90		مءك 150	مءك 180	مءك 240	مءك 380