

جرعتم الما طي طال ماظنب ةي كيتاموتو أسي دكت ةلآ ةي روشننم الما نوي أ مويثي لل تاي رابط ايا لخل

DP05 :رصن عل م قر



ةمدقم

ةيلاع ةي كيتاموتو أسي دكت ةلآ فشكت ايا لخل (Z-fold) جرعتم الما طي طال ماظنب ةق دل ي تل او ،ةي روشننم الما نوي أ مويثي لل تاي رابط عم (Separator) ل صافل تافل ك فب زي متت ،قاروأل ددعت فاشتك او ،دشل ي ف طشن مكحت قاستا نيسحتل ةي كيتاموتو أ قصال طيرشو طوطخ ي ف ةيجات إل او ايا لخل عي مجت ةيجات إل او ةي بي جتال عي نصتال

دي زم ل فرعا

قيبطتال	فصولا	ةيسيئرل ةئافلا
تاراي سلا تاي رابط عي نصت ةي روشننم الما ةيئابرهكالا	ةيلاع دونأل او دوئاكل جئافصل ةعرسل ايلع ةي كيتاموتو أ جرعتم ي ط .تاراي سلا ةصصم الما ةي روشننم الما نوي أ مويثي لل ةقاط ايا لخل ةعرسل	ةاداجم تاتوافت نامضو ةي مجحل ةقاطلا ةفانك مي طعت مخصلل جات إل رب ةمراض ةي سدنه
ةقاطل نيزخت ماظن ايا لخل عي مجت (ESS)	ممصم الما مجحل ةري ب ةي روشننم الما تاي رابط ايا لخل رم تسم سيدكت ةي لانصل او ،ةي راجتال او ،ك بشلل ةوتسم يلغ ةقاطل نيزخت تادجول	ةهجو لاصتاو ةقبط يل ةقبط نم ةي راركت ري فوت .ي راجل رارقتسال نيسحتو ةيلخل رمغ ةلاطلل تبات
ةيلاع ةي لانصل ايا لخل عي نصت ل ددع الما	ع فدل او ،ةلي قتل ةي لانصل تال آلل ةصصم ةي روشننم ايا لخل جات إل .ناري طال ي ف ئراوطل ةقاط ةمظن او ،ي راجل	نم لي قتل سايقم ل تاذرايتل عجم فارطأ ةي امح ربع دجوم ةهجو طغض يلغ طافحل عم ءانحالل س.سيدكتال
تاي رابط ي ف ريوطتال او تحبال ي بي جتال طخلل ةيلاو ل جدامنل او	،ةدي دل دونأل/دوئاكل تاي بي جتال ايا لخل ةعرسل ةيلاو ل جدامنل ،ةمدقت الما تيل ورتك إلل تانيوكتو ،لصلل ل صاقل او	نرم لي دعتو لم اكلا ب ةجمربل لل باق تاقبط ددع رفي ةي كيتاموتو أ تادالل ريغي تل ةاجل نود ريغي لعلل
تاي ورتك إلل ايا لخل جات إل ةيلاو ل ةستال	ةطسوتم ةي روشننم الما ايا لخل جرعتم الما طي طال ماظنب قي قدي عي نصت تاي ورتك إلل او ،تاتوبورل او ،روطم الما ةيئابرهكالا تادالل ةعرسل ةي راجتال	دي زي امم ،اياو ل رسكتو طشنل داومل ثولت عي نم 99% يلل ةيلاو ل ةرم الما نم جات إلل حاجن تال ددع نم

ةمدع الما ةئ	DP05 :ف نصل م قر تافصاوم ل صافات
سي دكتال ةعرسل	ةعطق/ةي ناث 1.0 - 1.2 :ةدحاو ةطحم
دعاسم الما ةلوانم ل تقو	لمتكم ةيلع بلق لكل ةي ناث 10 - 15
ل صافل عم بطقق ةاداجم	م 0.3 ± :زكرم ل فارحن
ل صافل ةيانهو جحو ةاداجم	م 0.3 ±
رواج الما بطقق ةاداجم	م 0.2 ±
ةيلاو ل جات إل بطقق ةاداجم	م 0.3 ±
سي دكتال تاقبط نيوكت	ه ب حومسم ل كمسل فالغل نمض لماكلا ب ةجمربل لل لباق
ي راجل ل صافل في لعت	لي ذ ةفافل نودب ،ةدحاو ةقبط نم ي راجل فالغل
يلاو ل ةرم الما نم جتال حاجن ل ددع	(طقق تاددع الما نع جاتالانل بويغل) 99% ≥
(لي غشتال تقو) تاددع الما لي غشت ل ددع	(طقق تاددع الما نع جاتالانل ققوتل) 98% ≥
دادم إلل ةقاط تابلط	(ي لاطي رب سايقي سباق نيوكت) طاوولي ك 4 ،زتره 50 ،±10% تلوف 220 روطل ي داحا ددرتم رايت
طوغصم الما ةاوهل دادم	ققي دارتل 200 :ق ف دتل ل ددع ،(م ² /وق مج ك 7 - 5) ل اكساب اجم 0.5 - 0.7

معلومات عامة	(DP05: نموذج مقرر) تفاصيل المواصفات
ليغشيتل ةئيب ةراح ةجرد	ةيوئم ةجرد 35 - 5
ليغشيتل ةئيبسنل ةبوطرل	ةئيبسن ةبوطر 55% - 5
طيجملاء ةوهلاء ةدوج ريغام	حل ملاب لمحملاء ةوهلاء ةماسلاء ةربالاء ةكأتل ةببسملاء ةئيبميكلاء ةاوملاء ةلصوملاء رابغل نملاء
يسيطانغملاء لءاءتلل ةازتلاء	طوولملاء ةيضرالاء ةازتلاء ةكيناكيا لملاء ةامءللاء ةأ ةجراول ةسيسيطانغملاء ةالاءملاء نملاء
ةيضرالاء لمء ةردق	$> 650 \text{ م}^2/\text{م}^2$
ةنكاملل ةيءاملاء ةاعبال	(ةئبلاءل ةسءنلاء مسرلل ةضء) م 2200 ةافءرالاء م 1800 لوطلاء م 2350 صرعلاب رقت
ءاءملاء للاءملاء ةزول	مء 2500اب رقت
يجراولاء رهظملاء ةكيالاء ةيطش	يغانص رءويناك يءامر