

ٲيراطب لل ءيلآاال ءمواقم ال رابآا زاآ

DC16 :رصنل مقرر

ءمءم

يلل ءيراطب لل ءيلآاال ءمواقم ال رابآا زاآ
 (AC IR) ءءرءم ال رائل ءمواقم سيقى ءقءل
 ءىلر ءقء (DC) رءءسم ال رائل ءل ءل
 ءارق 66 ءلرسلو؁ مؤ وركم 10 ءقءو؁ كالسل
 ءمرب لل لباق لل زرل ءازم ءم؁ ءل ءل
 ءم؁ ءءم ءل زلرل Modbus و SCPI لاصلل
 مؤ ءل ءل ءل رابآا ءل ءل ءل
 ءلرل؁ ءلرل؁ ءلرل؁ ءلرل؁

ءلرل ءلرل



قلىل	فصول	ءلرل ءلرل
ءلرل ءلرل ءلرل ءلرل	ءلرل ءلرل ءلرل ءلرل ءلرل ءلرل	ءلرل ءلرل ءلرل ءلرل ءلرل
ءلرل ءلرل ءلرل ءلرل	ءلرل ءلرل ءلرل ءلرل ءلرل	ءلرل ءلرل ءلرل ءلرل ءلرل
ءلرل ءلرل ءلرل ءلرل	ءلرل ءلرل ءلرل ءلرل ءلرل	ءلرل ءلرل ءلرل ءلرل ءلرل
ءلرل ءلرل ءلرل ءلرل	ءلرل ءلرل ءلرل ءلرل ءلرل	ءلرل ءلرل ءلرل ءلرل ءلرل
ءلرل ءلرل ءلرل ءلرل	ءلرل ءلرل ءلرل ءلرل ءلرل	ءلرل ءلرل ءلرل ءلرل ءلرل
ءلرل ءلرل ءلرل ءلرل	ءلرل ءلرل ءلرل ءلرل ءلرل	ءلرل ءلرل ءلرل ءلرل ءلرل
ءلرل ءلرل ءلرل ءلرل	ءلرل ءلرل ءلرل ءلرل ءلرل	ءلرل ءلرل ءلرل ءلرل ءلرل

ءلرل ءلرل	DC16 ءلرل ءلرل
ءلرل ءلرل	ءلرل ءلرل ءلرل
ءلرل ءلرل	ءلرل ءلرل ءلرل
ءلرل ءلرل	ءلرل ءلرل ءلرل
ءلرل ءلرل	ءلرل ءلرل ءلرل
ءلرل ءلرل	ءلرل ءلرل ءلرل
ءلرل ءلرل	ءلرل ءلرل ءلرل
ءلرل ءلرل	ءلرل ءلرل ءلرل
ءلرل ءلرل	ءلرل ءلرل ءلرل
ءلرل ءلرل	ءلرل ءلرل ءلرل

DC16 تافصاوم	ةمعلل
31.000	موا 30 قاطنل ءءارق ىصقا
موا وركيم 10	موا يللم 300 قاطن ءقد
موا وركيم 100	موا 3 قاطن ءقد
موا يللم 1	موا 30 قاطن ءقد
ريبم يللم 10	يللم 300 قاطنل سايقلا رايت موا
ريبم يللم 1	موا 3 قاطنل سايقلا رايت
ريبم وركيم 100	موا 30 قاطنل سايقلا رايت
(EX.F) ادج عيرسلل دنن ماقرا 3 +/- فضأ؛ (M/F) عيرسلل/طسوتملل دنن مقرر 2 +/- فضأ؛ لمالكلا قاطنل دنن 0.02 +/- ءءارقلل دنن 0.5% +/-	ءقد AC-IR
يودي و يئاقلت ؛تاقاطن ءتالت	ءمواقملا قاطن رايتخا
تلفوف 20	DC-V قاطن
تلفوف 20.000 +/-	DC-V ل ءءارقل ىصقا
تلفوف يللم 1	ءقد DC-V
قاطنل دنن 0.002 +/- فضأ؛ عيرسلل/طسوتملل دنن لمالكلا قاطنل دنن 0.001 +/- فضأ؛ لمالكلا قاطنل دنن 0.002 +/- ءءارقلل دنن 0.05% +/-	ءقد DC-V
ءينات/تارم 3	(S) ءيطب ،تانيعلل ذخا لدنم
ءينات/تارم 10	(M) طسوتم ،تانيعلل ذخا لدنم
ءينات/ءرم 30	(F) عيرس ،تانيعلل ذخا لدنم
ءينات/ءرم 66	" ادج عيرس ،تانيعلل ذخا لدنم (EX.F)
لمالكلا قاطنل ل ءرلصقل ءرئادلل رلصت	ءلصت
ءءمربلل "الباقل"الءس 30	ءنراقملا تالءس
تالءرلل ءع ؛تالءرل 10 ن زرف	ءنراقملا زرف
ءلءرل I/O ءرءم ءرلش ؛سءرء ؛رلشؤملا ءوض ؛ءءءاولا صرء ؛ءءءم ءءءل ؛Hi/IN/LO ءءءللا ءمواقملا	ءنراقملا ءءء
GD/NG/OFF	سءرءل
BUS ، يئاقلت لل ءلءش ، ءلءرل لل ءلءش ، يودي لل ءلءش ، ءلءءل لل ءلءش	لل ءلءش ءلءل
Handler (I/O) / (ءلءلءلءل) RS232 / RS485 / LAN	للاصءاللا ءلءلءل
SCPI / MODBUS	للاصءاللا ءالوكوءورء
Modbus و SCPI ءم قلاوءم	RS232 و RS485 لوكوءورء ءءء
SCPI	ءلءلءلءل LAN لوكوءورء ءءء
ءلفوف 240 - ءلفوف 100 ءءرءم رايت	ءقلاطلل رءصم ءءء
ءرءء 63 - ءرءء 47	ءقلاطلل رءصم ءءرء
رللم 15 <	ءقلاطلل ىصقا
(ءافءرا × صرء × لوط) مم 80 × مم 215 × مم 325	ءاعبال
(ءافءرا × صرء × لوط) مم 96.5 × مم 215 × مم 325	مءقللا ءاءاسو ءم ءاعبال
ءءء 3	نءول