

DS09: رصن عل ا مقرر



ةمدقم

ءاوهل ءيذافن رابئءا فف ءفلاء ءقء فشءاء
زءاء مءءءسا بسا موفءف لل لاءف راءا بسا ل صاءل
امءء فوفف فءل؁ فلل آل فلرء ءفاءء سا فف
؁ ءفاء فف قوء ءقء؁ طءءل قرف فف افف قء
ءاءا فف ءءل نامضل ءقوءوم ءاسا فف قو
ءف نصءل طوءءو ءمءقءم ءف شءال

ديزمل فرعا

[illegible]

DS09) تفاصيل العمل	عمل العمل
DS09	فصل المقرر
(يلتزم) اءاوله اءذفن ءقراط	ساي قلا اءبم
لم 100 / ءفنا 10,000 - 30	ءقولا ساي قلاطن
(ءفنا ءلا ءساب) / رءمور ءم 2.5 - 0.1	قرولا ساي قلاطن
ءفنا 0.01	ءقولا ءقء
(ءرا ءءا ءصءم ءا قلاطن) ءلا ءساب ولى ء 3 - 0	ءءض ءقرف قلاطن
ءلا ءساب ولى ء 0.01 ±	ءءض ءقرف ءقء
ءلا ءساب ولى ء 1.21	ساي قلا ءل ءءاف ءلا ءءءا ءلا ءءض
مم 9.05 Ø	ءا ءءءا ءءء رءق
مء 6.45	ءلءء ءلا ءءءا ءءءم
مم 15 × 15 ≥	ءفءء ءلءءا ءلءءا ءءءا

معلومات	مواصفات (DS09)
معدل التردد	23 ± 2 م (مواصفة GB/T 2918-1998)
معدل التردد في حالة الترددات المنخفضة	50 ± 10 % م (مواصفة GB/T 2918-1998)
معدل التردد	≥ 4 م
معدل التردد في حالة الترددات المنخفضة	23 ± 2 م
معدل التردد في حالة الترددات المنخفضة	50 ± 10 % م
معدل التردد	220 م، دقة 50 م
معدل التردد	100 م
معدل التردد (معدل × عرض × ارتفاع)	400 م × 350 م × 480 م
معدل التردد	28 م