

هي راطب ل ل صافل ب ق ث ل و د ش ل ر ا ب ت خ ا ة ل آ DS02 : ر ص ن ع ل م ق ر



ة م د ق م

ل صافل ة ي ك ي ن ا ك ي م ل ة م ا ل س ل م ي ق ي ق ت ب م ق ب ق ث ل و د ش ل ر ا ب ت خ ا ة ل آ م ا د خ ت س ا ب ة ي ر ا ط ب ل ك ر ح م ع ف د ة ي ن ق ت ب ز ي م ت ت ي ت ل و ، ة ق د ل ة ي ل ا ع م ا ط ن و ، ل م ح ل ة و ق ل ق ي ق د ر ا ع ش ت س ا و ، ة ر و ط ت م ي ص ق أ ط و ش و ، ة ي م ق ر ل ت ا ن ا ي ب ل ا ع م ج ل م ا ش ر ت م ي ل م ة ئ ا م ن ا م ث غ ل ب ي .

د ي ز م ل ا ف ر ع ا

ق ي ب ط ت ل	ف ص و ل	ة ي س ي ئ ر ل ة د ئ ا ف ل
ن و ي أ م و ي ث ي ل ل ا ي ر ا ط ب ل ص ا و ف	ت ا ئ ي ر ج ل غ ل غ ت و م و ي ث ي ل ل ت ا ن ص غ ت ق ا ر ت خ ا د ص ب ق ث ل ة م و ا ق م م ي ق ي ق ت (PE/PP) .	ر ئ ا و د ل ا ع ن م ل ل ص ا ف ل ب ق ت ة ب ت ع ب ة ق د ب ؤ ب ن ت ل ة ي ل خ ل ة م ا ل س ز ي ز ع ت و ة ق ي ق د ل ة ر ي ص ق ل
ت ا ذ ة ق ي ق د ل ة ي م ا س م ل م ا ل ف أ ل ة ف ا ج ا ل و ة ب ط ر ل ة ج ل ا ع م ل	ي ص ر ع ل ا ح ا ت ا ل و (MD) ة ن ي ك ا م ل ا ح ا ت ا ي ف ة ل ا ط ت س ا ل و د ش ل ة و ق د ي د ح ت ة ق ي ق د ل ة ي م ا س م ل م ا ل ف أ ل (TD) .	ة ي ل ا ع ق ش ل و ف ل ل ت ا ي ل م ع ا ن ت أ ا ش ع ل ا ة ن ا ت م ن ا م ص ر ت و ت ل و ع ر س ل
ك ي م ا ر ي س ل ا ب ة ي ل ط م ل ل ص ا و ف ل	ة ي ل ط م ل ة ب ك ر م ل ة ي ش ع ل ل ب ق ث ل ة ن و ر م و د ش ل ر س ك ف ل م س ا ي ق ر م ي ل و ب ل و ك ي م ا ر ي س ل ا ب	ب ق ث ل ز ج ا و ، ل ا ص ف ن ا ل ا ر ط و ، ة ا ل ط ل ا ف ص ق ت د ي د ح ت ة ز ر ع م ل
ة ب ل ص ل ت ي ل و ر ت ك ل ل ا ة ي ش ع أ	ب ل ص ل ر م ي ل و ب ل ت ا ق ب ط ل ب ق ث ل ة م و ا ق م و ، ة ن و ر م ل و ، د ش ل ة و ق ف ي ص و ت ة ن ج ه ل ا ت ي ل و ر ت ك ل ل ا ت ا ق ب ط و ة ق ي ق ر ل	س ي د ك ت ط و غ ص د ص ة ي ك ي ن ا ك ي م ل ة ن ا ت م ل ن م ق ق ح ت ل ت ا ن ص غ ت ل ر ا ش ت ن ا و ة ب ل ص ل ا ي ا ل خ ل
ز ج ا و ح ل و ة ي ب ط ل ا ي ل غ ت ل م ا ل ف أ	م ا ل ف أ ي ل ع د ا ح ف ر ط ب ب ق ث ل ة م و ا ق م و ، د ش ل ق ر م ت و ، د ش ل غ و ص خ ر ا ب ت خ ا ة م ق ع م ل ا ي ل غ ت ل ز ئ ا ك ر و ة ن ر م ل ز ج ا و ح	م ت خ ل د و د ح د و د ح و ، ز ج ا و ح ا ء ا و ت ح ا ة م ا ل س ن م ق ق ح ت ل ، ي ك ي ن ا ك ي م ل ط غ ص ل ت ح ت ب و ق ت ل ة م و ا ق م و
ل ر ا و ع ل و ت ا ف ت ك م ل م ا ل ف أ	ة ل ز ا ع ل م ا ل ف أ ل ل ب ق ث ل د و د ح و ، ر س ك ل ة ل ا ط ت س ا و ، د ش ل م ا ع م م ي ق ي ق ت ا ي ا ن ت ا ن ة ح و م ل ة ق ر ل ة ق ئ ا ف	ا ن ت أ ة ق ي ق د ت ا ق ز م ت ن و د د و م ل ك ش ب م ل ي ف ل ا د ش ن ا م ص ة ف ا ت ك ل ة ي ل ا ع ف ل ل ت ا ي ل م ع

ت ا ف ص ا و م ل ة م ل ع م	ا ر ا ط ل : D S 0 2) ة ي ن ف ل ة م ي ق ل
ز ا ر ط ل ا ف ر ع م	DS02
ر ا ب ت خ ا ة و ق ي ص ق أ	200 ن و ي ن
ر ا ب ت خ ا ل ا ة و ق ة ق د	±1%
ر ا ب ت خ ا ل ا ة و ق س ا ي ق ق ا ط ن	2% - 100%
ر ا ب ت خ ا ل ا ة و ق ة ق د	0.01% ل م ا ك ل ق ا ط ن ل ن م
ه و ش ت ل س ا ي ق ق ا ط ن	2% - 100%
ه و ش ت ل س ا ي ق ق د	±1%
ة ح ا ز ا ل ا ة ق د	0.01 م م
ع ط ا ق ت م ل س أ ر ل ا ء ح ا ز ا ل ي ب س ن ل ا ط خ ل	±2%
ر ا ب ت خ ا ل ا ء ع ر س ق ا ط ن	1 ة ق ي ق د / م م - 500 ة ق ي ق د / م م
ع ط ا ق ت م ل س أ ر ل ا ء ع ر س ل ي ب س ن ل ا ط خ ل	±5%
ر ا ب ت خ ا ط و ش ي ص ق أ	800 م م
م ك ح ت ل ة ي ن ب	(ء ع ر س ل ، ه و ش ت ل ، ء ح ا ز ا ل ، ء و ق ل) ر ت و ي ب م ك ل ء ط س ا و ب ه ي ف م ك ح ت ل م ت ي ء ق ل غ م ء ق ل ح م ا ط ن
ة ا ط ا ل ا ر د ص م ت ا ب ل ط ت م	ز ت ر ه 50 ، ±10% ت ل و ف 220 د د ر ت م ر ا ي ت

تفاصيل المنتج	DS02 (نموذج) المواصفات
رقم المواصفة القياسية	0.5 طاولي ك
أبعاد المنتج (الارتفاع × العرض × العمق)	600 مم × 500 مم × 1500 مم
أبعاد المنتج (الارتفاع × العرض × العمق)	76 ك