

TB08 :رصنعلا مقر



ةمدقم

يُلفس لانيخستلاب في شغل ألة طة ألة
مالف ألة وفي فخل تارول بل تايراط مالف ألة
ل، ليدعتل لة باق ألة طة عرس عم ، في ونا لة
ت يثتو ، ةك امسل في قي قد مكحتو
عج رد نم نيخستلاب في فحتو ، غي رفلتلاب
جئاتن ري فوتل ، 150°C إلى لفة رغل أراح
تاق يبطت في راركتل لة باقو ةقو ثوم
داوم لة جل اعمو يربخ لم ثحب لة

ديزمل ا فرعا

[illegible]

معلومات عامة	مواصفات
نوع المنتج	TB08
الارتفاع الإجمالي	100 mm
نوع التثبيت	تثبيت خلفي، قابل للتعديل
المواد المستخدمة	ألمنيوم، بولي كربونات
حجم التخزين	5 وحدات / صندوق
الوزن	50 kg
الأبعاد (L x W x H)	L550 mm × W350 mm × H320 mm

ملاحظات	ملاحظات
الارتفاع: 120 mm/s، إلى 0 م	الارتفاع: 120 mm/s، إلى 0 م
الارتفاع: 5 mm، إلى 0 م	الارتفاع: 5 mm، إلى 0 م

هفصاوملا	هملعملا
0.01 mm	ءالطلا ءكامس يف مكحتلا ءقد
150°C ىل ءفرغلا ءراح ءجرد نم	غرفتلا حول فيفجتو نيغست ماطن
ضرع ءشاشب دوزم ءراحلا ءجرد يف يمقر مكحت زاهج	ءراحلا ءجرد يف مكحتلا زاهج
±1°C	ءراحلا ءجرد يف مكحتلا ءقد
L415 mm × W200 mm × H32 mm	غرفتلا حول داغبأ

هفصاوملا ءفاتكلا	هكامسلا	صرعلا	هركرلا
135 g/m ² ىل 27 نم	50 µm ىل 10 نم	200 mm ىل 50 نم	موينمولألا قئاقر
178 g/m ² ىل 53 نم	20 µm ىل 6 نم	200 mm ىل 50 نم	ساحنلا قئاقر

هوطخلا	هملعلا
1	جوللا ىل بطقلا ءقرو تبثت ثيجب غرفتلا ليعفتب مقو، ءقاطلا لّغشو، غرفتلا حول ىل بطقلا ءقرو عض
2	ءالطلا طالم فضاو بطقلا ءقرو ىل ءالطلا زاهج عض
3	ءالطلا هلمع لامكإل امامألا ىل ءالطلا زاهج كيرحت ىلغ آئاقلا ءالطلا زاهج لمعي. ءالطلا ءرودأدب
4	نيغستلاب فيفجتلا ءفن م، تقولواو نيغستلا ءراح ءجرد طبضاو، عفدل بيضقو ءالطلا زاهج لرا
5	لصلأا هعضو ىل ءالطلا زاهج دغاو هلمطملا بطقلا ءقرو لرا، فيفجتلا لامتكلا دعب