

PP2N: رصن عل ا مقرر



ةمدقم

زاهج مادختساب رارزأل تاي راطب جاتنإ ززع
300-، قيقدم تخ - KINTEK نم ئابرهكلا م تخلا
ززع . طغضلا يف يكذم كحت ، ةعاس/ ةعطق 600
! نأل ةيجاتنإلا

دي زمل ا فرعا

راهج ال زارط	PP2N
طغض الص قاطن	مچك 50-1500
طغض الص افاص ايلمع	توقوومال طغض الرىح - جمربممال طغض الص انايص جمانرب - جمربممال طغض الص جمانرب
طغض الص طاقتحال تقو	هينات 0-999
طغض الص لويح	هلمحت بالاللل نكمي يذال طغض الص ائاقللت جمانربمال لويح
LCD ةشاش	صوب 4.3 ساقم LCD ةشاش
برستلل عنام بالاق	خ.ل، CR16، CR20، CR24، CR30، يرايخا
هرشقل انازا بالاق	خ.ل، CR16، CR20، CR24، CR30، يرايخا
يسايقال بالاق	هيسايقال CR20 هلسلس فيلغت بالاق
داعبالا	(ءاسال*لررض*الوطال) 220*240*380
تادعمال عاظم رصم	(زتره 60/زتره 50) تلوو 220
تادعمال نزو	مچك 35
هناكامل مچح ططخم	