

ىل ع ب ك ر ي ة ي ئ ا ي م ي ك ل ا داوم ل ل مواقم ي ر ب ت خ م ل ئ ا و س ع ز و م ة ج ا ز ل ا ة و ف

YY03: رصنع ل ا مقرر



ةمدقم

هذه هي الميكانيكا الدومل لمواقم يرب تخم لئ اوس غزوم
لئ اوس لال ةل وان مل ةاج زلا ةهوف لى لى ب كرى
ةى ان كم إو، لم 50 لى 0.5 نم تاعس رفويو، ةق د ب
FEP و PTFE داومو، ةع فترم ةارح تاج ردب ميق عتلا
داوم ل عم أ زات مم أ ق فاوتو، BSG و PP و
رى سل ةقو ثوم راركت ةى ل باقو، ةى ئ اى م ك ل
ةب قارم تاءارح إو بل طتم ل اى ثحب ل لم ع ل
ةى نى تور ل ا دوج ل

ديزمل فرعا

[illegible]

حجم الساقط	حجم التربة	الوقت	الوقت	البيانات	CV
0.5-5 مل	0.1 مل	A	$\pm 0.5\%$ / 25 μL	CV	$\pm 0.1\%$ / 5 μL
1.0-10.0 مل	0.2 مل	A	$\pm 0.5\%$ / 50 μL	CV	$\pm 0.1\%$ / 10 μL
2.5-25.0 مل	0.5 مل	A	$\pm 0.5\%$ / 125 μL	CV	$\pm 0.1\%$ / 25 μL
5.0-50.0 مل	1.0 مل	A	$\pm 0.5\%$ / 250 μL	CV	$\pm 0.1\%$ / 50 μL

حجم CV	نوع التلصص	حجم الدم	الوقت	حجم الدم	نوع التلصص
≤0.1% / 5 µL	CV	≤±0.5% / 25 µL	A	0.1 µL	حجم الدم
≤0.1% / 10 µL	CV	≤±0.5% / 50 µL	A	0.2 µL	حجم الدم
≤0.1% / 25 µL	CV	≤±0.5% / 125 µL	A	0.5 µL	حجم الدم
≤0.1% / 50 µL	CV	≤±0.5% / 250 µL	A	1.0 µL	حجم الدم

هملعمل	هفصاومل
عقومل ىلع رهاطلا فّرعمل	YY03
عىنصلتلا داوم	PTFE, FEP, BSG, PP
ىوصقلا طغصلل ةمواقم	500 mbar
ىوصقلا ةجوزللل ةمواقم	500 mm ² /s
ىوصقلا لئاسلا ةراح ةجرد	40°C
ىوصقلا لئاسلا ةفاتك	2.2 g/cm ³
مىقعتلاو رىهطتلا	ةعقترم ةراح تاجردب مىقعتلاو رىهطتلا معدى
ةناىصلالو فىطنتلا	ةىداصتقاو ةطىسب ةروصب ةناىصلالو فىطنتلا ل مىمصت

قحلمل	هفصاومل
ةجاجز لوحم S40	45/40 mm
ةجاجز لوحم GL32	45/32 mm
ةجاجز لوحم GL38	45/38 mm
ةجاجز لوحم GL25	32/25 mm
ةجاجز لوحم GL28	32/28 mm
ةدروتسم ةىنامرهك ةعبرم فشاوك ةجاجز	رتل 1