

# راطقاً طبرل ةلواطلا ىلع جمدم جمربم يغيرفت يراح طغاض داوملا ةجلعامو تاي راطبلا

رصنعل مقرر: XP30



## ةمدقم

ةلواطلا ىلع جمدم جمربم يغيرفت يراح طغاض أمكحتو ، نانطأ 10 غلبت ةيكي لورديه ةوق رفوي 500 ىلإ لصي PID ربع ةراحلا ةجرد يف أقيقد ممصم . لاماخ زاغ وأ يغيرفت ةئيبو ، ةيؤئم ةجرد ، تارمي لولبلا طبرو ، تاي راطبلا راطقاً طبرل ىلع جمدم قيسننتب داوملل ةمدقتملا ثابأل او ةلواطلا .

## ديزملا فرع

قيبطتلا	فصولا	ةيسيئرلا ةدئافلا
تاي راطبلا راطقاً طبر	ةراحلا تحت رايتلا تاعجم ىلع بلالسا/بحوملا بطقلا داوم طبر ل. لاماخ زاغ وأ يغيرفتلا يف طغضلا او	رمعو يئاي ميكوره كلاء اءال ززعي امم ، ةليئى ةدسكأو دجوم سمالت ةرودلا .
بلصلال تي لورتكللا سبك	ةفيثك صارقأ يف بلصلال تي لورتكللا قيحاسم ديبلتو طغض م. اءال ليجلا تاي راطبلا	لانيو ألي صولال نسحت ةصفيخملا ةيماسملاو ةيلعلا ةفاتكلا وكي. نايكي رارق تسال او
تارمي لولبلا طبر	زهجال أو ، نيورتكللا ل فيلغتلل رمي لولبلا جئافص أو ةيشعأ طبر . نةرمل تاشاشلا أو ، ةيطلال	تاعاقفلا عنمي طغضلا/ةراحلا ةجرد يف قيقدلا مكحتلا طبرلا ةوقو يرضبلا حوصلو نمضي امم ، لاصفانالا او
ةبكرملا داوملا عي نصت	نوبركلا فيلأ أو ، كي ماري سلا أو ، نيءدملا كئاسلا داوم جم ةءال ةيلع ةبكرم جاولا يف برشتلا قبسملا	ربع تاقبطلال ني صقلا ةوق نسحيو تاعارفا ىلع يضيقي يغيرفتلاب دعاسملا سبكل
نداعملا قيحاسم طغض	نم ةبيرق ةيلو لالكشأ يف كي ماري سلا أو نداعملا قيحاسم طغض ةءال ةيلع عنمل يغيرفتلا تحت يئاهنلا لكشلا .	ديبلتلا شامكنا للقي امم ، سناحتو ةيلع ارضخ ةفاتك ققحي ةوشنتلاو
اشعاع يميمحتل يراحلا سبكلال (MEA) بطقلا	ايالا عي نصت يف زفحملا تاقبطلال نوبركلا لدا بت اشعاع ووقولا .	ةمالسو زفحملا طاشن ىلع ناظفاحي لاماخ وجو قيقد طغض عيوت اشعاع .
مدقتملا كي ماري سلا ديبلت	أو ، انمي لولال لثم نيقتلا كي ماري سلا ل طغضلاب دعاسم فيثكت ونيكي لسيلا ديرت أو ، اني وكريرلا .	ةبيرق ةفاتك قيقتحت عم ثوكملا تقوو ديبلتلا ةراح ةجرد للقي ةي رطلال .

لماعملا	XP30-STD (يساي ق)	XP30-HT (ةيلع ةراح ةجرد)	باطحالم
زارطلال ةيمست	XP30-STD	XP30-HT	رايتخلال ةلباق ةيراح ةدحو
ءولولال ليغشت ةراح ةجرد	ةيؤئم ةجرد 300 - ةفرغلا ةراح ةجرد	ةيؤئم ةجرد 500 - ةفرغلا ةراح ةجرد	PID جمربم سمل ةشاش ربع مكحت
نخسما ةردق	طاو 2400	طاو ≤ 3600	ةلثامتم نيخسما رصانع
ليغشت طغض ي صقأ	(نتوي نوليكي 100) نانطأ 10 ≤	(نتوي نوليكي 100) نانطأ 10 ≤	(ءدرا بل) ةطيخملا ةلاحلا يف فنصم
طغضلا يف مكحتلا	يئاقولت ضيوعت عم سمل ةشاشب مكحت زاغ	يئاقولت ضيوعت عم سمل ةشاشب مكحت زاغ	لحارملا ددعتم ةجمربلل لباق
ءولولال داغأ	م م 180 × 180	م م 180 × 180	نايخسما نانتحو
(Daylight) ءولولال ءحتف	م م 60	م م 60	قيقرلا عطقملا تاذ تانيعلل نُسحم
(بيسن) يغيرفتلا يوتسم	≤ -0.1 MPa	≤ -0.1 MPa	ةفرغلا سايقم دنع سايقي مت
(يئاهن) يغيرفتلا يوتسم	—	1 × 10 <sup>-3</sup> Torr ىلإ لصي	ةيچراخ ةخصم طح عم قيقتحتلل لباق
يوجلل زاغلا قفاوت	N <sub>2</sub> / Ar	N <sub>2</sub> / Ar	لاماخلا زاغلاب ةيفلل ةئبعتو ةيقتن
ديربتلا ةقيرط	ةيؤئم اءاي م ديربت	ةيؤئم اءاي م ديربت	ءولولال يف ةجمدم هاي م تاوون

نوع الجهاز	XP30-STD (يسايق)	XP30-HT (هناج هجرء)	نوع الجهاز
هناج اءاء رءصم	AC 220V / 60Hz	AC 208V - 220V / 60Hz	هناج اءاء رءصم، 60Hz هءءء
هناج اءاء هءاءء	CE	CE	هناج اءاء هءاءء

نوع الجهاز	نوع الجهاز هءءء	هناج هجرء هءءء	هناج اءاء هءاءء	نوع الجهاز
هناج اءاء	هناج اءاء هءءء (هناج هجرء هءءء)	300 هجرء هءءء (XP30-STD)	هناج اءاء	هناج اءاء هءءء هءءء هءءء هءءء هءءء هءءء
هناج اءاء هءءء	هناج اءاء هءءء هءءء هءءء هءءء هءءء	500 هجرء هءءء (XP30-HT)	هناج اءاء	هناج اءاء هءءء هءءء هءءء هءءء هءءء هءءء
هناج اءاء هءءء	هناج اءاء هءءء هءءء هءءء هءءء	500 هجرء هءءء (XP30-HT)	هناج اءاء هءءء	هناج اءاء هءءء هءءء هءءء هءءء هءءء هءءء