

DS10: رصنع ال مقر

DS10: رصنع ال مقر

ةمدقم

يلاعءاملا ةمواقمو ءاوهلا ماكحإ رابثخا فشتكا
صاخلا لماشلا رابثخالا ماظن لالخنم ةقدلا
،IPX فينصت نم ققحتلل ممصم .انب
،عيرسلاو رمدلاري ءاوهلا طغض راعشتساو
ةللآجاتنإلا طوطخنم سلسلا لماكتلاو
تاقاطن ربع 0.2% FS غلبت ةقئاف سايق ةقدب
ةعساو طغض.

ديزمالا فرعا



هيسئئرلا ءئائفلا	فصولا	قيبطتلا
رطاخ مو، ءبوطرل لوخ دو، ريطلخا تيلورثكلاللا برست عنمي ءقاطلا نيزت ءمظنا في يراخلا بورهلا.	،ريوشنملا تايراطبلا ءفلغلأ مختلا ءيقو ثومو مكحما لال ءمالس نم ققحتي يوتسم يل دي ربثلا تارتسو، ءبيقح ايلخا ءسنلاو، ءيناو طسال ايلخالو ءمخلا.	مخو ايلخا ءفلغلأ تايراطبلا
طغض لؤاضت تانايب يوصوفلا ءمالا في رمغل لل دببسي راركتلل ءلباقو ءعيرسو ءفيظن ءيمك	تالاصتالا ءفلغلأ، ءادترالال ءلباقلا ءزهجالاو، ءيكتال ءتسال تايرورثكلاللا مقيي IPX4 يل IPX8 نم ءمالا ءمواقملا لثتملال ءتي ءوصلو تانوكملاو، ءيجراخلا	ءمواقم في نصت ءءاش ءمالا IPX
لئلاوسو، سئاقلا سقطلا ص ءمالا ءليوط ءمواقم نمضي ديءشلا ليغي ءشتلا زارتالالاو، تارايسلا	،(ECU) ءينورثكلاللا مكحتلا ءحو ءفلغلأو، لرحملا ءرا ءارءشتسم صحفي ءءاضالا ءاعيجم، لئلاوسلا تاناخو، ءوقولا ماظن تالاصومو	تانوكم رابثا تارايسلا
برست رابثا لالخنم جيولوجيلا ثولتلا رطاخا يل يضي ريوم ريغو ءفاظنلا قئافو فاج ققي ق	،ءملا عمج بيابانو، ديرولا تاعومجم في مكحما لزلعاو لئلاوسلا ءمالس نم ققحتي ءمقءملا جيءراخلا ءزهجالا فيلغلغو، ءرطسقل تالاصومو	ءزهجالا عي نصت ءي ببطلا
عيجمثلا لبق جاتناللا طخ في ءركبم بصل بويي ءحو فيلل مكمل ءئالءنلا بيطشتلاو	،مويمنلالا تاركحم ءفلغلأ في مختلا ءيشخ بويغو، بوقثالو، ءيماسملا فشتكي ءي ءل ءلغشملاو	ءبوبصملا ءفلغلأ ءل ءلغشملاو
طغض ءاوتحا يل طافا جي وءرا ءاتاعبنا ءحو ءءنمضي ءءرحلا لئلاوسلا رئاو في ققي ق	تامامصلو، ءئالءللا ءلغشملا في قاسلا مخت ءمالسو ءمقءملا مكحما مقيي زاعلا تماظنومو، عيرسلا لصللا تالاصوو، ءيغاصلا	ءقي قءلا تامامصلا لئلاوسلا تالاصوو
رئاوئلا عنمي وءئالءنلا ءمءتسملل نامضل تاعجترم نم للقي ءبوطرلا برست نع ءءتاللا ءيلءاللا ءريصقلا ءئالءنلا	ءعاوقو، رابثلا ءوكم ءايم فرغ يل طخلا في ءعرسللا يلاع ءءو رابثا يرحي ءالاسغلا تامامصو، ءايملا ءقنث رتالافو، ءئالءنلا ءلغشلا	ءيلزمنلا ءزهجالا تاءحو

ملاحظات	ملاحظات
ملاحظة: هذا النموذج هو نموذج أساسي، وقد تم تبسيطه لتوضيح المفاهيم الأساسية. قد تختلف المواصفات الفعلية بناءً على متطلبات المشروع المحددة.	ملاحظة: هذا النموذج هو نموذج أساسي، وقد تم تبسيطه لتوضيح المفاهيم الأساسية. قد تختلف المواصفات الفعلية بناءً على متطلبات المشروع المحددة.
1. تم استخدام وحدة القياس الدولية (SI) لجميع القياسات.	1. تم استخدام وحدة القياس الدولية (SI) لجميع القياسات.
2. تم استخدام معامل أمان قدره 1.5 لجميع الأحمال.	2. تم استخدام معامل أمان قدره 1.5 لجميع الأحمال.
3. تم استخدام مادة الخرسانة المسلحة لجميع الأجزاء الهيكلية.	3. تم استخدام مادة الخرسانة المسلحة لجميع الأجزاء الهيكلية.
4. تم استخدام حديد التسليح من الفئة B.	4. تم استخدام حديد التسليح من الفئة B.
5. تم استخدام مادة العزل الحراري من النوع XPS.	5. تم استخدام مادة العزل الحراري من النوع XPS.
6. تم استخدام مادة العزل الصوتي من النوع Mineral Wool.	6. تم استخدام مادة العزل الصوتي من النوع Mineral Wool.
7. تم استخدام مادة العزل المائي من النوع Bitumen.	7. تم استخدام مادة العزل المائي من النوع Bitumen.
8. تم استخدام مادة العزل الكهربائي من النوع PVC.	8. تم استخدام مادة العزل الكهربائي من النوع PVC.
9. تم استخدام مادة العزل الكيميائي من النوع Epoxy.	9. تم استخدام مادة العزل الكيميائي من النوع Epoxy.
10. تم استخدام مادة العزل البيئي من النوع Biodegradable.	10. تم استخدام مادة العزل البيئي من النوع Biodegradable.

هذو نم نل فرعم	رابتخ ال طغص قاطن	هيساي قلا ضرع لا هقد	هذو لا هقد
DS10-ZY-20	لاكساب وليك 20 ىل ل لأكساب وليك 5	لاكساب 1	لاكساب 1
DS10-ZY-50	لاكساب وليك 50 ىل ل لأكساب وليك 5	لاكساب 10	لاكساب 1
DS10-ZY-100	لاكساب وليك 100 ىل ل لأكساب وليك 5	لاكساب 10	لاكساب 1
DS10-ZY-200	لاكساب وليك 100 ىل ل لأكساب وليك 5	لاكساب 50	لاكساب 1
DS10-ZY-600	لاكساب وليك 100 ىل ل لأكساب وليك 5	لاكساب 50	لاكساب 1
DS10-ZY-1000	لاكساب وليك 800 ىل ل لأكساب وليك 10	لاكساب 100	لاكساب 1

هذو نم نل فرعم	رابتخ ال طغص قاطن	هيساي قلا ضرع لا هقد	هذو لا هقد
DS10-FY-50	(غارف) لأكساب وليك 50 ىل ل لأكساب وليك 5	لاكساب 10	لاكساب 1
DS10-FY-100	(غارف) لأكساب وليك 80 ىل ل لأكساب وليك 5	لاكساب 10	لاكساب 1

هذو نم نل فرعم	رابتخ ال طغص قاطن	ضرع لا هقد
DS10-DL-100	لاكساب وليك 100 ىل ل لأكساب وليك 5	لاكساب 1
DS10-DL-200	لاكساب وليك 100 ىل ل لأكساب وليك 5	لاكساب 1
DS10-DL-500	لاكساب وليك 500 ىل ل لأكساب وليك 10	لاكساب 1
DS10-DL-1000	لاكساب وليك 800 ىل ل لأكساب وليك 10	لاكساب 1