

ءادأ رابآآا ءا ءا رابآا بطق ءورع مآلل دشا رابآا زاآ ب سوح مآل صافلا DS21 : رصن عل مقر



ءمءم

ءا رابآا بطق ءورع مآل ءوق مءقآب مق زاآ مآءآسا ب لصافلل ءكنا ءملا ءاألا و زماآا ءلا و ،اذا ب سوح مآل دشا رابآا رابآا طامأ و ،ءقءلا ءللا لماآا ءءءم ءا ءا باساآا و ،امآءآسا ءءءم ساآا ءاآ و ءا لءبءلا و ،لعلل ءقولا ءا رابآا ءام آاآا و ءاآبأل ءءءم ءمءم.

ءما لفرع

ءما لفرع	ءما لفرع	ءما لفرع
ءما لفرع	ءما لفرع	ءما لفرع
ءما لفرع	ءما لفرع	ءما لفرع
ءما لفرع	ءما لفرع	ءما لفرع
ءما لفرع	ءما لفرع	ءما لفرع
ءما لفرع	ءما لفرع	ءما لفرع
ءما لفرع	ءما لفرع	ءما لفرع
ءما لفرع	ءما لفرع	ءما لفرع

ءما لفرع	ءما لفرع (DS21)
ءما لفرع	ءما لفرع
ءما لفرع	ءما لفرع
ءما لفرع	ءما لفرع
ءما لفرع	ءما لفرع
ءما لفرع	ءما لفرع
ءما لفرع	ءما لفرع
ءما لفرع	ءما لفرع
ءما لفرع	ءما لفرع
ءما لفرع	ءما لفرع

هملعمل	تافصاومل (DS21)
مكحتل ةقيرط	رتوي بمكلاب لمك مكحت
ضرغل ةهجاو	(تارابتال دد، ةوردل مقي، يلغلل تقولل ي ف تاينحنن) LCD رتوي بمك ةشاش
رايتخالل ةلباقلا ةوقلا تادحو	N, kN, kgf, gf, lbf
رايتخالل ةلباقلا داهجال تادحو	MPa, kPa, Pa, kgf/cm ² , lbf/in ²
رايتخالل ةلباقلا ةجازالا تادحو	مس، مم
رابتخالل طامان	تباتل تقولل رابتخا، تباتل ةوشتل رابتخا، تباتل لمحلل اب طاقتخال، فتلل/رسلل رابتخا
لقنلل ةلآ	Taiwan TBI نم ةقدلل يلال يورك يبلول كرحم
رغش سملل نيوك	S فرح لكش يلل بلصلل كئابس نم ةقدلل يلال ليمحت رغش سمل
ةمالسلا ةيامحو فاقلا	نم ةيامح، يلل سلسل/يوللل رفسلل دح حيتافم، ةنلغل رسل دنل ةئاقلا طبض ةداع/فاقلا، ئراوطل فاقلا، ةئازلل لمحلل فاقلا، ةئازلل تقولل
اهنلختو تانايلا ةرادا	رتوي بمكلل ربغ A4 ةرشابم ةعابط، يلامج/يدرف فذح، رابتخالل تالجلل دودحم ريغ نلخت
ةسايقلل تازلجلل	(لللغلل قيبطت تابلطلمل آقو اهنلكت مت) ةدحاو ةومجم
جلخالل لكلا	لكلا تاتسورتلل قوسملا بةلطم ةئاهن ةقبط عم A3 بلص نم لكلا
ةقاطلا دورم	زتره 50/60، تلوف 220 ددرتم راي، دحاو روط
× قملل × ضرلل) ةنللال داب (عافتلال	400 × 400 × 1180 مم
تادعلمل نرو	مك 80