

تتباثلا ةراجلال ةجرد تاذ يسأرلا سمغللاب ءالطلال ةلآ

رصنعلال مقر TB26



ةمدقم

ةجرد تاذ يسأرلا سمغللاب ءالطلال ةلآ رفوت ةجرمللل ءالباقو اقيقد امكحت ةتباثلال ةراجلال امم ، فيفجتلل او بحسلل او رملل تاي لمع في روطلال في ةقيقرلا ةيشغلل ادحوم او من نمضي داوملا ريوطتو يملعلل ثحبلل ضارغلل لئاسلل ةشاشو PLC مكحت ماظن عم ، تاي لمعلل نيسحتو جمدن رفو سمللل لمعت

ديزملال فرعل

ةملعملال	تافصاوملا
جتنملا فنص مقر	TB26
جتنملا مسا	تتباثلال ةراجلال ةجرد تاذ يسأرلا سمغللاب ءالطلال ةلآ
بيكرتلا ةقاط رصم	16A ينص يسايق سبقم و 10A ينص يسايق سبقم بولطم AC220V 50/60Hz روطلال يداحأ
ءامحلل و صيرألال	عبنملا في 16A ةئاوله ةرئاد عطاق بيكرت بجي ؛ ديح صيرأت بولطم
عقوملا ةئيبي	±10% ةيبسن ةبوطر 55% ةبوطرلا ؛ ةيؤئم ةجرد ±15 ةيؤئم ةجرد 25 ةراجلال ةجرد
ءيسئرلا عفرلا ةدحول ةردقملا ةقاطلا	طاو 50
ءيسئرلا عفرلا ةدحو و ليغشت دهج	DC24V 3.75A ؛ يسايق ةقاط لوح ؛ AC100~240V
عونلا	ةتباث ةراجلال ةجرد نرف عم ةتباث ةراجلال ةجرد عون ، جمرم مكحت
ليغشتلا كرحم	ةدلالا ليغشتلا كرحم
ةغرسلا طبص قاطن	(مم 1 : ةدايز ناصقن/ةدايز) ةقيقد/دمم 1~200
رملل ثوكم تقو	(ةينات 1 : ةدايز ناصقن/ةدايز) ةينات 1~999
زبخلا ثوكم تقو	(ةينات 1 : ةدايز ناصقن/ةدايز) ةينات 1~999
عفرلا ءفاسم	(مم 1 : ةدايز ناصقن/ةدايز) مم 1~270
عفرلا تارود ددع	ةرم 1~20
ةنيعلا ةزيكر محج	مم 1~10 (كمسلا) × مم 230 (ضرعلا) × مم 400 (لوطلا) ؛ صقلا دحل
لاعفل رملل قمع	مم ≤200
عفر ءلومح صقأ	محك ≤5.5
عفرلا ةشاش مكحت	ةصوب 4.3 ءنولم سمل ةشاش
ءلامكلا ءدحو لا داغأ	مم 1520 (عافتلال) × مم 680 (قمعلال) × مم 636 (ضرعلا)
ءلامكلا ءدحو لا نزو	تتباثلال ةراجلال ةجرد نرف كلذ في امم ، محك ≈75
نرفلا ليغشت دهج	AC220V 50/60Hz روطلال يداحأ
نرفلل ردفملا رايلا/للا	ريبم 11.3 / طاوولي 2.5
نرفلا ليغشت ةراجلال	يعيطلال يراجلال لمحل
نرفلا ليغشت ةراجلال ةجرد قاطن	ةيؤئم ةجرد +200 ؛ لىل ءفرعلا ةراجلال ةجرد
نرفلا ةراجلال ةجرد في مكحتلا ةقد	ةيؤئم ةجرد ±1.5

معلم العمل	تفاصيل المواصفات
نرفال تي قوت عقي رط	فاقي وإلي غشت تي قوت الة في طو رايتخ انكمي: لي غشت الة تي قوت / عتبات ة راح ة جرد تي قوت
نرفال تقؤم قاطن	عاس/عقي قد 0~9999
نرفال ة راح ة جرد في طبض الة/مكحت الة عقي رط	رارزأ ة عربأب طبض / فصل الة ئانث في مقرر PID
نرفال ة راح ة جرد ضرع	(SV) ماقراً 4 نم ة لفس ة في مقرر ة شاش: ة طوبض الة ة راح الة جرد (PV) ماقراً 4 نم ة يولع ة في مقرر ة شاش: ة ساقم الة ة راح الة جرد
نرفال ة راح الة ة جودزم الة	PT100
نرفال ة لي ل ادال داغب الة	م 550 (عافت الة) × م 450 (قمع الة) × م 500 (ضرع الة)
نرفال ة لي ل ادال مجح الة	رتل 125
سي اي ق الة قاط الة لوح م لخدم	AC100-240V 50/60Hz
سي اي ق الة قاط الة لوح م جرحم	DC-24V 3.75A
لي ل علف الة ادع م الة قاط رصم	تادع م الة نم في لعل الة ة رل اب ة في مقرر م الة مسال الة ة حول عجار
يرايتخ الة نرفال ة قاط رصم	صي صحت لل ل ل باق AC110V 50/60Hz روط الة يداحأ ة تبات ة راح ة جرد نرف