


FZ39: رصنع لالمقرر



ةمدقم

أصيصخ اذه ةقد دل يل اع موين مول أل طيرش م مُص
ثيح ، ةم دق تمل ا شاح ب أل او تاي راط ب ل عي ن ص ت ل
ة ع و ن ت م ت ا ر ا ي خ و ، ة م ر ا ص د ا ع ب أ ت ا ت و ا ف ت ر ف و ي
أي ئ ا ي م ي ك ء ا ق ن و ، (Temper) دل ص ت ل ة ل ا ح ل
ة ج ل ا ع م ن ا م ض ل ء ا ق ئ ا ف ي ن ث ء ا د أ و ، ء ا ق ف ا و ت م
ة ي ر ب ت خ م ل ا ع ي ن ص ت ل ا ط و ط خ ر ب ع ة س ل س
ة ب ل ط ت م ل ا ة ي ع ا ن ص ل ا و .

ديزمل فرعا

[illegible][illegible]

توافقي السلوك (T, mm)	توافقي السلوك معدل: معدل (± mm)	معدل السلوك معدل: (± mm)	توافقي السلوك معدل: 2≤W<10 (± mm)	توافقي السلوك معدل: 10≤W<50 (± mm)	معدل السلوك: 50≤W<100 (± mm)	معدل السلوك: 100≤W<150 (± mm)	معدل السلوك: 150≤W<200 (± mm)	توافقي السلوك: 200≤W (± mm)
0.05 ≤ T < 0.1	0.005	0.008	0.05	0.10	0.15	0.20	0.30	0.50
0.1 ≤ T < 0.2	0.008	0.010	0.08	0.10	0.12	0.15	0.30	0.50
0.2 ≤ T < 0.3	0.010	0.012	0.10	0.15	0.25	0.50	0.80	1.00
0.3 ≤ T < 0.4	0.012	0.015	0.10	0.15	0.25	0.50	0.80	1.00
0.4 ≤ T < 0.5	0.015	0.025	0.10	0.15	0.25	0.50	0.80	1.00

ص ر ع ل ه ئ ف (W, م م)	ه ب ح و م س م ي ب ن ا ح ا ن ي ص ق ا (م/م)
$2 \leq W < 10$	≤ 1.0
$10 \leq W < 50$	≤ 3.0
$50 \leq W < 100$	≤ 3.0
$100 \leq W < 150$	≤ 5.0
$150 \leq W < 200$	≤ 5.0
$200 \leq W$	≤ 5.0

ه ل س ل س ل ر م ر	ه ل ا ح	ك م س ل ا (م م)	Rm د ش ل ا ه و ق (م م ² /ن و ي ن)	ه ل ا ط ل س ا ل ا (%) A ا ن د ل ا	ه ج ر د 180 ر ر ك ت م ي ن ت (ت ا ر و د ل ل ي ن د ا ل ا د ج ل ا)	ر ا ب ت ح ا ت ا ب ل ط ت م ي ن ت ل ا	ه ب ا ل ص (HV) ر ر ك ي ف
FZ39-O	O	0.050 - 0.089	45 - 100	≥ 4	≥ 8	و ا ق و ق ش د ج و ت ا ل ي ن ت ل ا د ن ع ر ش ق ت	< 25
FZ39-O	O	0.090 - 0.139	50 - 100	≥ 6	≥ 8	و ا ق و ق ش د ج و ت ا ل ي ن ت ل ا د ن ع ر ش ق ت	< 25
FZ39-O	O	0.140 - 0.200	50 - 100	≥ 10	≥ 8	و ا ق و ق ش د ج و ت ا ل ي ن ت ل ا د ن ع ر ش ق ت	< 25
FZ39-O	O	0.210 - 0.300	60 - 100	≥ 13	≥ 8	و ا ق و ق ش د ج و ت ا ل ي ن ت ل ا د ن ع ر ش ق ت	< 25
FZ39-H12/22	H12, H22	0.050 - 0.300	80 - 120	—	≥ 6	و ا ق و ق ش د ج و ت ا ل ي ن ت ل ا د ن ع ر ش ق ت	25 - 30
FZ39-H14/24	H14, H24	0.050 - 0.300	95 - 135	—	≥ 4	و ا ق و ق ش د ج و ت ا ل ي ن ت ل ا د ن ع ر ش ق ت	30 - 40
FZ39-H16/26	H16, H26	0.050 - 0.300	110 - 150	—	≥ 3	و ا ق و ق ش د ج و ت ا ل ي ن ت ل ا د ن ع ر ش ق ت	40 - 45
FZ39-H18	H18	0.050 - 0.300	≥ 125	—	≥ 2	و ا ق و ق ش د ج و ت ا ل ي ن ت ل ا د ن ع ر ش ق ت	> 45