

ةين اوطسأل اتا فتكمال فالغل يلوال متخلل و زحل ةلآ (Cnc) يمقرال مكحتل اماظن

رصنعل مقرر: GC03



ةمدقم

نزاخم عي نصلتل اصيصخ ةلآل هذه تممُص
متخلل و زحل ةلآ رفوت ثيح ،ةيلاع ةقذب ةقاطل
ماظن ةين اوطسأل اتا فتكمال فالغل يلوال
امكمم اتيتبثتو ،وفريل سلاب ةكرحم ةقد CNC
متخلل ي فاقئاف اقاس تاو ،يزكرم فرطب
ةقئافل اتا فتكمال ايلخ عي مجت طوطخل
ةبي رجتل او ةيغانصل.

ديزملل فرعا

قيبطتل	فصول	ةيسيرل ةقئافل
اتا فتكمال عي نصلت يب رجتل ةقئافل	اتا فتكمال ةيلول ةلآل سبكلل و لآل ةفلل زحل 60 ةئ ةين اوطسأل ةقئافل	ةيشحل ع و نمضي (م 0.02 ±) نوركميل و تسمب زحل قمع قاستا تيلورتلل ةلآ طافحتاو ةقذب ةيلخلل
تايراطل ايلخ عي مجت ةقاطل ةيلاع	ةين اوطسأل مويتيلل تايراطل ايلخ ةندعمل ةفلل ةلآل ع لاعم ةندعمل ةقاطل نيزخت ايلخ و عسل ةيلاع	ةيذتلل فرعت تافل م لال ع نم ةدامل ققرتو فالغلل هوش ع نمي وفريل سلاب اهي مكمحتل م تي تيل ةسلل ةراودل
ي ريوطتل او تحبل يراجتل ةقاطل نيزخت	تاكاسمو ،ةصصم ةين اوطسأل ةفلل ةلآل ةسدنل ةيلو اذمان ةصصم تامل متخلل فرعت تافل مو ،ةلديبل ناردجل	ككفتل ةلآ ةلآل نود HMI تافل ةصو ربع تامل عملل ةعيرس تالديعت ةيودي طبب ةداغ و ايلكيناكيم
تادحول تانوكم ريضحت ةيلال	ي ف ةدمل ةقاطل نيزخت ايلخ ةقوثلومل يلاع فالغل ريضحت تاراسل مزحو ةلآل تاكلل	لالل ع نمي ةرادتسالل ي ف مراضل مكحتل يلاع زيكرتل قحلال مزحل ماحل ةانئا عي مجتل
ةفلل ةلآل متخل طوطخ ةصصم	ةين اوطسأل اتا فتكمال ةلفردل زحل او مكمم يلوال متخل ةندعمل تايراطل ايلخ ةيلو ايلخ راطل تاد	ةفلل راطل ع م ةلوهسب فيكتي يراي عملل فرطلل تيبثت ةيسايلل ةتمل ةلآل عي لعل طافحل ع م ةصصم

اتا فصول ةئ	ةمعمل	GC03 ةممي
داغ بال ةقد	موتخلل فالغل عافتر ةقد	م 0.05 ±
	زحل عافتر ةقد	م 0.05 ±
	زحل قمع ةقد	م 0.02 ±
يلغيشتل ةادل	ةسل / عيحاتل	3 ≥ عقيقد/عطق
	(لغيشتل تقو) تادعمل ةيرهج	98%
	بالوقل او تادوال ةمدخ رمع	5,000,000 ≥ ةرود
ةلعمل قفاوت	يسايلل فالغل قفاوت	60 ةئ ةين اوطسأل ةقئافل اتا فتكمال تايراطل ةفلل
	صصم رطلل تارايل	بالل دنل لماكلاب صصم تاكلل ةلباق تادوا
	زحل ققيرط	راودل بالل ةلفردل ليكشت
	تبيتل ةيل	ةبلجل عون نم يكتي تاموت و ايلو تبيتل فرط
	ةدايلل ةيل	ققيديورك رامسم ةعومج و جودزم و فريس كرحم
	مكمحتل ةسدنل	سملل لمعت HMI ةشاش ع مدم PLC
قفاومل تابلطم	لالل ةقاطل رصم	رولل يداغ ،زرتل 50 ،ددرتم رايت تلوف 220
	رقلل ةقاطل كالهتسا	2.5 طلو و ليك

تفاصيل المواصفات	معلومات العمل	GC03 أداء عملي
	لدي غشش التواء طغص	(فاج طوغصم ءاوه ،لدي دتتل لباق) لالكساب احي م 0.7 إلى 0.5
	طوغصم ءاوه ال كاله ستا	0.2 ققي د/م³
معلومات ومواصفات المنتج	(عافترا × ضرع × لوط) ءالآ داعبأ	م 1700 × م 900 × م 1100
	تادع لمل يفاصل نزول	م جك 800
		م²/م جك > 800
	م 30° إلى م 15°	م 30° إلى م 15°
	م 30% إلى م 80%	(في تكت نودب) م 30% إلى م 80%
	دعصم / يتسح وول لقنل قاطن	م 1.3 قمع × م 1.8 عافترا × م 1.1 ضرع :دعصم لل ندأل دحل :م 1.9 < م 1.1