

مزرجات إنال بنجال ءجودزم ءيكي تاموت وأي عوضوم ماحل ءلآ نويأ مويثي لل تاي راطب DH15 : رصن عل مقرر



ءمدقم

بنجال ءجودزم ءيكي تاموت وأي عوضوم ماحل ءلآ رفوت ،نويأ مويثي لل تاي راطب مزرجات إنال غلبت عوضوم دي دحت ءقد ،نمازتم ءمواقم ماحل ،يغانطصالاء كذلأبأموعدمأصحف ،مم 0.02 ءيلاع ءتمتأو ،عبتت لل ءلباق ءي لمع تانايب ءي نصت طوطخل ءئي ءهت لل ءلباق ءي جات إنال نيزختو ،ءئيأبرهك لل تاراي سل تاي راطب تاي راطبو ،ءئيأبرهك لل تاوأل او ،ءقاطال ملال عل لوح نيك لهتسمال

دي زم الفرع

قبيطت ال	فصولا	ءسيئر ال ءئافل
تاي راطب تادحو ءاتإن ءئيأبرهك لتاراي سل	تاي راطب تادحو يف ءمدختسمال ءيناوطسأل ايلال ل كينال تال صو ماحل مزرال تاعيمجتو رال	ءجلال مال عم راركت لل لباقالو مجلال ايلال طبرل معدى بنجال ءجودزم ءنمازتمال
نيزخت تاي راطب مزرع ينصت ءقاطال	ايلال نم ءعونصم ال ءنباثال نيزختال مزرل ءئيأبرهك تال صو تاتإن .يذالوف فالغ تاذ ءيناوطسأ	ءاعيمجت ءاتإنال تال جسو ءمرب لل لباقال تافصولا معدت عبتت لل لباقو ءي فأمكحتم
تاوأل تاي راطب ءي مجت ءئيأبرهك ال	ءمدمل نحلل ءلعال ءلباقال تاي راطب مزرل ل كينال طيرش ماحل ءتمتأ رايال ءلعالو	تابلطتم ءي بلت يف ءعيرسل ءرودل ءردق دعالست مخصلل ءاتإنال طوطخل ءاتإنال
تاي نوركت لل ال تاي راطب ءاتإن ءئيألهتسل ال	بلطت تيح ءي مقررل تاي راطب تاتجتمل ءيناوطسأل ايلال طبر راركت لل لباق عوضوم دي دحتو ءمدم تازيهجت	يف قستمال ماحل لل عضو ءلعال عوضومال دي دحت ءقد معدت رخصأل مزرال تاميمصت
تاي راطب مزرع ينصت دقالتال	تازيهجت تاقيسنتو ،طيارش داومو ،لاوطأو ،ءفلتخم ايلال راطقأ عم لمالعتال ءدعتم ءمالع جمارب ربع	رييغت طسبب تافصولا نيزختو ءساولا ايلال قفاوت جتمل
عناصمل تاي راطب طوطخل ءي كذل	ءي فارشلإ تانايبالو ءي نصتال ذي فنن ءمطنأب ماحل ءي لمع تانايب طبر ءي رايالال	أيألم تانايبال طافتحاتالو ،جاتإنال ءيؤر نم نكمت ءوخل عبتتو
ايلال تازيهجت ماحل ءدعتمال	تاي راطب تاعومجم يلع يوتحت يتال تازيهجتال ربع ماحل لتاراسم ءجلال عم دوكرابلال ءي مكحتال متي يذل ءي وهل دي دحت عم ءدعتم	ريايختالال لسلستال دوكرابلال لمع ريس طبري ءي نعلمال تاي راطبال ءعومجم ءدولمال تانايبال

ءمعلمال	تافصولال
ءقووملاب صااال رصن عل مقرر	DH15
يلصلأل عرجمال نيوكت	روتسزنارت TOB-850DN-XZ-12000A
ءقاطال رصم	طاوولي ك 6 زتره 50/60 تلوف 220
ليغشلتال ءاو طغص	ءمال داذرو تي زل نم يالال ،لاكساب اجم 0.4-0.8
ماجلال فده	طيرشو ،لكينال يلطمال لكينال او ،قنل لكينال كلذ يف امب ،لكينال طيرشو يذالوف فالغل تاذ ايلال ءمواقمل ماحل ساجالو لكينال بكرم
قفاوتمال ءيلال لوط	مم 20-70
قفاوتمال ءيلال رطق	مم 10-65
قفاوتمال ايلال تاقيسنت يلع ءلثمأ	14200 / 14430 / 18650 / 21700 / 26650 / 32700
ءدرفم ءيلال لك ماحل تاي لمع	تارم 1-5

تفاصيل ومواصفات	معلومات عامة
ري بم 6000 راي ت ي ص ق أ : ب ط ق ل ي ئ ا ن ت BTH6000B : ه ا ج ت ا ل ا ي د ا ح أ غ ي ر ف ت ، ر ي ب م أ 10000 ر ا ي ت ي ص ق أ : ب ط ق ل ي د ا ح أ BTH10000A روت س ز ن ا ر ت ا ل م ا ح ل ع ق ا ط ر د ص م	
MIYACH MDA8000B / MDB4000B	ي ر ا ي ت خ ا ل ا م ا ح ل ل ع ق ا ط ر د ص م
" ا ي ج ي ر د ت م ا ح ل ل ر ا ي ت ص ق ا ن ت و د ع ا ص ت ل ع ج م د م ع ف ي ط و	م ا ح ل ل ر ا ي ت ي ف م ك ح ت ل
م ا ح ل ل ر ر ش و ، ص ف خ ن م ل د ه ج ل ا و ، ص ف خ ن م ل ر ا ي ت ل ل ت ا ر ا ذ ن ل ؛ د ه ج ل ا و ج ر خ ل ر ا ي ت ل ج م د م ي ئ ا ق ل ت ف ش ك	ع ق ا ط ا ل ج ر خ ع ب ق ا ر م
م م 0.08-0.2	ل ي ط م ل ا و أ ي ق ن ل ل ك ي ن ل ن ة ك ا م س م ا ح ل ل ل ب ا ق ا ل ل ك ي ن ل ا ب
ر ا ي ت ل ه ي ج و ت د و د ح أ ع م م م 0.16-0.2 ة ك ا م س م ا د خ ت س ا ب ي ص و ي	ه ا ب ي ص و م ل ط ي ر ش ل ل ع ج ا ل ع م
" ا ز ر ا ب " ا م ا ح ل ب ل ط ت ت م م 0.2-0.5 ة ك ا م س	ك ي م س ل ط ي ر ش ل م ا ح ل ع ق ي ر ط
ع ا س / ة ر م 9000 ي أ ، ة ر م / ة ي ن ا ت 0.4	ع ن ص م ل م ا ح ل ع غ ر س
ج ت ن م ل ل ك ي ه و د د ح م ل ة ي ل م ع ل ل " ا ق و ا ه ل ي د ع ت م ت ي ' ة ع ا س / ة ر م 6000-10500	ل ي د ع ت ل ل ل ب ا ق ا ل م ا ح ل ل ع غ ر س
ي ك ي ر م ا ل ا م و ي ن م و ل ا ل د ي س ك ا س ا ح ن	م ا ح ل ل ب ط ق ة د ا م
م م 1.7*100 ر ط ق ل	ي س ا ي ق ل ي ع ي ص و م ل م ا ح ل ل ب ط ق
م م 3-6-3-45 ر ط ق ل	ي س ا ي ق ل ز ر ا ب ل م ا ح ل ل ب ط ق
م م 3.0*100 ر ط ق ل ؛ م م 2.0*100 ر ط ق ل ؛ م م 1.5*100 ر ط ق ل	ة ي ر ا ي ت خ ا ل ا ي ع ي ص و م ل م ا ح ل ل ب ا ط ق أ
م ج ك 2.5 ل ع ل ع ن ص م ل ا ي ف " ا ق ب س م ط و ب ص م ؛ م ج ك 1-5	م ا ح ل ل ب ط ق ط ع ص
ة ي ف ي خ و م ي ة م ا م أ ة ك ر ح ؛ م م 1-620	X ر و ح م ل ة ك ر ح
ل ف س ا ل و ل ع ل ة ك ر ح ؛ م م 1-390	Y ر و ح م ل ة ك ر ح
ة ي ن ا ر و د ة ك ر ح ؛ ة ج ر د 0-100	R ر و ح م ل ة ك ر ح
م م 20-70 ل و ط ب ا ي ا ل خ ل ل ب س ا ن م ؛ م ا ح ل ل ب ط ق ع ج ا ر ت و م د ق ت ؛ م م 40-160	Z ر و ح م ل ة ك ر ح
م م 0.02 ص ق ا ن و أ د ئ ا ز	ع ص و م ل د ي د ح ت ع ق
ع م Z ر و ح م ؛ ط ا و 400 و ف ر ي س ت ا ك ر ح م ع م R ر و ح م ؛ ط ا و 700 و ف ر ي س ت ا ك ر ح م ع م Y ر و ح م ؛ ط ا و 700 و ف ر ي س ك ر ح م ع م X ر و ح م ة ي ئ ا و ه ن ا و ا ط س أ ع م د ح ا و ة د ا م ط ع ص ر و ح م ؛ ط ا و 400 و ف ر ي س ت ا ك ر ح م	ر و ا ح م ل م ن و ك ت
ص ا خ ت ا ي ر ا ط ب م ا ح ل م ا ط ن ب ز ه ج ، P L C + ي ع ا ن ص ر ت و ي ب م ك	م ك ح ت ل م ا ط ن
ة ي ز ي ج ل ن ا ل و ة ي ن ي ص ل ن ي ت غ ل ل ا ل ل ي غ ش ت ة ج ا و ع م ة ص و ب 24 س ا ق م ة ن و ل م ة ش ا ش	ة ل ا ل و ا ن ا س ن ا ل ن ة ج ا و
؛ ي ع ي ص و م ل م ا ح ل ل ب ط ق ل و ط ا ط خ ل ي ع ا ن ط ص ا ل ا ء ا ك د ل ا ب ي ت ا ذ ف ش ك ؛ م و ح ل م ل ر ص ن ع ل ل و ط ل ي ع ا ن ط ص ا ل ا ء ا ك د ل ا ب ي ت ا ذ ح ي ح ص ت م ا ح ل ل د ح ع ق و م ل ي ع ا ن ط ص ا ل ا ء ا ك د ل ا ب ي ت ا ذ ف ش ك	ي ك ذ ل ف ش ك ل
ة ر ر ك م ت ا ف ل م ل ا م س أ ن و ك ت ا ل ا ب ج ي ؛ ي ئ ا ق ل ت د ي ل و ت و D X F ف ل م د ا ر ي ت س ا	م ا ح ل ل ت ا م ل ع م د ي ل و ت
ة و ف و ف ص م ل د ي ل و ت د ع ب " ا ي و د ي ة ص ئ ا ف ا ل ط ا ق ن ل ف د ح ن ك م ي ؛ ة ي ت ل ت ا ل ة و ف و ف ص م ل / ة و ف و ف ص م ل ع ص و	م ا ح ل ل ط م ن ة ج م ر ب
ر ف ص ا ل ا ن و ل ل ا ب ة م و ح ل م ل ر ي غ ط ا ق ن ل ا و ق ر ز ا ل ا ن و ل ل ا ب ة م و ح ل م ل ط ا ق ن ل ر ه ط ت ؛ ي ل ع ل ف ت ق و ل ي ف ي ل ل ا ح ل م ا ح ل ل ع ق و م ض ر ع	م ا ح ل ل ر ا س م ض ر ع
50 ة ط ق ن ل ا ي ت ح 20 ة ط ق ن ل ن م م ا ح ل ل 20-50 ط ا ق ن ل ا ل ا خ د ا ل ا ث م ل ل ي ب س ي ل ع ، د د ح م ل ع ق و م ل م ا ح ل	ق ط ا ن م ل م ا ح ل
ا ه ل ا خ د ا م ت ف ق و ت ة ط ق ن ع ق و م ن م م ا ح ل ل ا ف ا ن ئ ت س ا ن ك م ي ، ا ط خ ل ا ء ل ا ز ا و ا ي ع ي ب ط ل ر ي غ ف ق و ت ل د ع ب	ف ق و ت ل ة ط ق ن ن م ل م ع ل ا ف ا ن ئ ت س ا
ة ي ل خ ل ل ا و ل ك ي ن ل ن ط ي ر ش ع م ع غ ر س ل ص ف خ ن م س م ا ل ت ب ة غ و ب ت م د د ح م ل ع ي ص و م ل ي ل ل ع غ ر س ل ة ي ل ا ع ة ك ر ح	ن ي ت ل ر ح ل م ت ا ذ م ا ح ل ل ع غ ر س
ي ل ح ل م ل ص ر ق ل ي ل ع ا ه ط ف ح و ي ل ع ل ف ت ق و ل ي ف ي ة ي ل ا ح ل م ا ح ل ل ت ا م ل ع م ض ر ع م ت ي	م ا ح ل ل ع ق ا ط ت ا م ل ع ل ل ج س
ة ج ر د 20 ن م ل ق أ ر ا ر ح ل ة ج ر د ؛ ة ق ي ق د / ر ت ل 6 ي ل ا و ح ق ف د ت ؛ ل و ا د ت م ل ا م ا ل ا ب د ي ر ب ت ؛ ص ص خ م د ر ا ب ا م د ر ب م	ب ط ق ل د ي ر ب ت
ت ا ن ا ي ب ة غ و م ج م 1000 ن م ر ت ك أ ء ا ع د ت س ا و ن ي ز ح ت ن ك م ي	ة ي ل م ل ع ل ت ا ف ص و ن ي ز ح ت
م م 76.5 ة ك ا م س ل ؛ م م 260-450 ن م ض غ ا ف ت ر ا ل ا ؛ م م 260-680 ن م ض ل و ط ل	ق ف ا و ت م ل ا ي ع ي ص و م ل م ا ح ل ل ت ا ز ي ه ج ت ق ا ط ن
C E ة د ا ه ش	ت ا د ع ل م ة د ا ه ش
م م 1940 ع ا ف ت ر ا ل ا * م م 1050 ض ر ع ل ا * م م 1630 ل و ط ل	ت ا د ع ل م د ا ع ب أ
م م 2130 ع ا ف ت ر ا ل ا * م م 1280 ض ر ع ل ا * م م 1730 ل و ط ل	ة ئ ب ع ب ت ل د ا ع ب أ
م ج ك 450 ي ل ا و ح	ت ا د ع ل م ن ز و
م ج ك 600 ي ل ا و ح	ي ب ش خ ق و و ن ص ي ف ة ئ ب ع ب ت ل د ع ب ن ز و ل

تفاصيل المنتج	مواصفات المنتج
مجموعة أجهزة اختبار	MS2009-20
مجموعة أجهزة اختبار	MI2008
مجموعة أجهزة اختبار	RS232
مجموعة أجهزة اختبار	نموذج المنتج أو رقم المنتج، مثل: 2-3.5
مجموعة أجهزة اختبار	هناك طبعاً أيضاً نكتم: قاطنات نع جورخال دنغ فقوتو راذن؛ لىل سلاو ايلعلا دودحلا طبض نكمي
مجموعة أجهزة اختبار	Web/API
مجموعة أجهزة اختبار	D صارقألا كرحم جم انربل لىل سلاو ايلعلا دودحلا طبض نكمي
مجموعة أجهزة اختبار	Xlsx
مجموعة أجهزة اختبار	Newland OY20+ / Hikvision MV-IDH3000/13NR/05RN/U
مجموعة أجهزة اختبار	USB
مجموعة أجهزة اختبار	QR CODE: دابألا لىل سلاو ايلعلا دودحلا طبض نكمي؛ CODE 128: دابألا لىل سلاو ايلعلا دودحلا طبض نكمي
مجموعة أجهزة اختبار	مجموعة أجهزة اختبار: دابألا لىل سلاو ايلعلا دودحلا طبض نكمي؛ لىل سلاو ايلعلا دودحلا طبض نكمي
مجموعة أجهزة اختبار	D صارقألا كرحم جم انربل لىل سلاو ايلعلا دودحلا طبض نكمي
مجموعة أجهزة اختبار	Xlsx