

غرف تلابل ةيكي تاموتوال تي لورتكلال ةبعت ةلآ ني تطحالم اذ يئوهل JZ02 :رصنعل مقرر



ةمدقم

تي لورتكلال ةبعت ةلآ فشكتل اذ يئوهل غري تابل ةيكي تاموتوال ةقيقد سايق تاخضم ةمصملم ، ني تطحالم ، مجمدم غري تابل عبشت ماظنو ، سألرل ةجودزم (Panasonic PLC) كي نوساناب نم يكي ةتمتأ ماظنو يف قاساتال تاجرد يصقأ قيقحتل (PLC) عيمجت طوطخ ربع تي لورتكلال بي طرت ملال لوح ةيربخلمل او ةيبي رجتل تاي راطابل.

دي زمل افرع

قيبطتال	فصولا	ةيسيئرل ةدئافل
ايالخل ةيبي رجت طوطخ ةيسيكلل نويأ موي تي لال	موي نمولأل قئاقر نم ةعونصم ساياكلال اياخل غري تابل ةقيقد ةبعت تابكرمل ريوطو ةيكالهتسال تاي نورتكلالل كي تسالابل او ةيئابرهك.	تي لورتكلالل لغلغت عرستو ةيلعادل اعارفل بويج لي زت ةيئبكتل باطقال مزح يف
ةيرونم ال اياخل اذام	تاذ ةيرونم ال ةقاطل نيزخت اياخل غري تابل رمغو ةيكي تاموتو تاغرج موي نمولأل نم ةعونصم بلصل فالغل	ول لئوسال باكسنل نود ةقس تم ةيمجج ةبعت رفوت ججراخل فالغل تولت
ةقئافل تا فكم ال عي نصت	باطقأ يف ةيئويال ةلئاسل او ةيوضعل تاي تي لورتكلالل قيققد نحق ةيئالعل ةيحطسل ةحاسم تاذ طشنم ال نوبركل	قي قحتل ادج ةقيقدل ماسم لل لمالكل عبشتل نمصت (ESR) ةئاكلم ةلسلس ةمواقم و ةفدهتسم ال ةغسل ةصخنم
ايالخل لل ريوطت او نحب ال ةبلصل ةبشو ةبلصل	تا فوصم و ةنيجهل ةبلصل ةبكرمل لل صاقلل ساقم بي طرت يملاله رمي لولبل تي لورتكلال	عم ةفوصم ال روهت عنمل غري تابلل امكلم اضرت رفوت ةجاولل دجوم سمال قيقحت
موي دوص تاي راطب عي محم نويأ	تي لورتكلالل عي زوت ال ةئشانل نويأ موي دوص اياخل تابكرتل صصخم تي لورتكلالل عي زوت ليل	صغب عيمجل تاغرجل يف قيققد تا فواف لعل طفاحت تي لورتكلالل ججولوي رل تاي غتل نغ رطنل
ةيئبكتل تاربت عم ال ةيئانصل او ةيئبكتل ال	تاساردو ةيئابرهك ةيئبكتل ةلأ ساياكلل اياخل لل ساياق تي لورتكلالل نحق مءاقتل	ةيبي رجتل تاغفدل ني راركتلل ةيئالعل ةيلباق نمصت تا فصولل لمكلم يقرر نيزخت عم

تا فصول ال ةئ	ةملع مل	(JZ02 : راطل) فصول / ةمقيال
ةقاطل او ةابرهك ال	لخالل ةقاطل رصم	زتره 50 ، تلوف 220 روطل اذاجل ددرت رايت
ةيئوهل تابلطت ال	طوغصم لمعل زاغ رصم	لاكساب اجم 0.3 - 0.6
ةيئام ال داغال	(عافترا × صرع × لوط) تا فم داغال	مم 900 × مم 550 × مم 1100
يئام ال نزول	تا فم لل يلامجل ايا فاصلل نزول	مجمك 120
الاطل او ةيئاهن ال ةسم لل	يجراخل راطل الاطل	يض يئانصل الاطل
حانت ال اءا	ةجلعل ةغس	ةيئالعل ةفصوو ، تي لورتكلالل ةجوزلو ، ةيئالعل ةسده يعل دمعت
ساياق الو خص ال	نحق الو خص ماظن	(16 مجم سألرل ةجودزم نحق الو خص نم ني تءو نمصت) ةءاو ةغومجم
غري تابل ةيئب	اوهل غري تابل ماظن	(طءم ال يوتسم يعل لمالكل اجمدم غري تابل ةئاد) ةءاو ةغومجم
ةسرهف الو ةكره ال	ةيكي تاموتوال لل لن ال	(يئابرهك كرحم عم قيقق طخ لغلشم) ةءاو ةغومجم
تي بكتل او تاو ال	يئابطلل عوصوم يءجت ال	(ليءللل ةلباق ةيئاهل تي بكتل ةزيهت) ةءاو ةغومجم
عي زوت ال بعشم	نحق الو ةفوي عي محم	(طيئقننلل ةعانم قيققد نحق الو ةيئال) ةءاو ةغومجم

تافصاوملا ءئف	مملعملا	فصولا / ءمقلا (J202: زارطلا)
تېملاو لكهلا	هآلل سئزللا لكهلا عجمت	(زغم عانص لكه راطا) ءءاو ءومجم
مكحتلا ءرهأ	عسوتلاو ءسئزللا مكحتلا ءءو	ءصخم عسوت ءءوعم (PLC) كنوساناب مكحت ءءو
لغشملا ءهءو	هآللاو اناسنإلا ءهءو (HMI)	سمللاب لمعت ءنولم Weinview ءشاش
لغشملا ءانوكم	لرهملاو ءئابرهلا ءناوئسألا	عفء ماظنو AirTAC نم قئقء ءئابره لكشم
ءئاولهلا ءانوكملا	ءئاولهلا ءامامصلاو ءناوئسألا	AirTAC نم ءعانص ءئاوله ءانوكم
صئخشلاو ءمالسلا	ءاهئبنتلاو لاطءألا ءءلام	ئئرمل رئشؤملا ءاهئبنتو لاطءألا فشك ،جمانربلا فجمءم ئراوئف قئوت
ءءاسملا ءمطنألا	ئباجئلا طغضلا ماظن	ءءوئ ال / جردم رئغ
ءءاسملا ءمطنألا	ءفرغلا مامص ءئلا	ءءوئ ال / جردم رئغ
ءءاسملا ءمطنألا	ءاؤبورللاو نزولا	(نؤولل ءؤبور ءارء وا ،قفءء بحس وا ،جمءم نازئم ءءوئ ال) جردم رئغ