

يئابرهكلا درابل ربتخم لل يئابرهكلا طغضلا ةنيكام Cip نزاوتملا

PCIE: رصنعلا مقر



ةمدقم

يئابرهكلا نزاوتملا درابل سبككملا رفوت
ةدوجللاو ءافكلاو ءقلا KINTEK نم تاربتملا
ةمدقتملا شاحبأل لجأ نم تانيعلل ءقئافل
!مويلا صيصختلل ءلباقلا جذامنلا فشكتسا

ديزملا فرعا

راهجلا رارط	PCIE-12T	PCIE-20T	PCIE-40T	PCIE-60T
طغضلا قاطن	0-12T (0-17MPa)	0-20T(0-21MPa)	0-40T(0-30MPa)	0-60T (0-34MPa)
رطق سبككملا	تيزللا ءناوئسأ يف (د) مم 95 موركلا ل طغضلا	تيزللا ءناوئسأ يف (د) مم 110 موركلا ل طغضلا	تيزللا ءناوئسأ يف (د) مم 130 موركلا ل طغضلا	تيزللا ءناوئسأ يف (د) مم 150 موركلا ل طغضلا
سايقم طغضلا	ايم 0.0-40.0 ي مقر صرع لاكساب	لاكساب ايم 0.0-40.0 ي مقر صرعلا	لاكساب ايم 0.0-40.0 ي مقر صراعش	لاكساب ايم 0.0-40.0 ي مقر صراعش
يصقألا طوشل سبككملا (T)	مم 40	مم 40	مم 50	مم 50
قيرط طغضلا	طغض/يئابرهك طغض طغض/يئابرهك طغض/يودي يودي	طغض/يودي طغض/يئابرهك طغض يودي طغض/يئابرهك	طغض/يودي طغض/يئابرهك طغض يودي طغض/يئابرهك	طغض/يئابرهكلا طغضلا يودي طغض/يئابرهك
قيرط ديجت طغضلا	ءيطب طغض/يئابرهكلا طغض يودي ءيطب طغض/يودي	ءيطب طغض/يئابرهكلا طغض يودي ءيطب طغض/يودي	ءيطب طغض/يئابرهكلا طغض يودي ءيطب طغض/يودي	ءيطب طغض/يئابرهكلا طغض يودي ءيطب طغض/يودي
ءسارح	يوضع جاجز	يوضع جاجز	يوضع جاجز	يوضع جاجز
ءارحلا ءطرحلا	10°C-40°C	10°C-40°C	10°C-40°C	10°C-40°C
طغضلا نكاسلا	0-300 لاكساب ايم	0-300 لاكساب ايم	0-300MPa	0-300 لاكساب ايم
طغضلا نكاسلا	Φ22×70 مم (ن×م)	Φ30×120 مم (ن×م)	Φ40×150 مم (ن×م)	Φ50×150 مم (ن×م)
ءاعبالا ءياعرالا	305 × 430 × 530 مم (ءافترالا ءصرعلا ءلوطلا)	305 × 430 × 600 مم (ءافترالا ءصرعلا ءلوطلا)	355 × 450 × 450 × 710 مم (ءافترالا ءصرعلا ءلوطلا)	405 × 470 × 720 مم (ءافترالا ءصرعلا ءلوطلا)
ءقاطلا ءورم	220 صيصخت نكمي (طاو 550 تلف/110)	220 صيصخت نكمي (طاو 550 تلف/110)	220 صيصخت نكمي (طاو 550 تلف/110)	220 صيصخت نكمي (طاو 550 تلف/110)
ءادملا نزو	ممك 110	ممك 120	ممك 150	ممك 200