

ىلع لصفنم اليئابرهكك لاطغضالي واستمل سبكل ةلآ Cip درابل

PCESI :رصننعل مقرر



ةمدقم

يئابرهكك ال KINTEK ربتم KINTEK سبكم
ريضحت نمضي درابل لىلع لاطغضالي واستمل
مولعل ةيلاثم .دحوم لاطغضب تانيعلل قيقد
ةنالديصلل تارضحتسملاو داوملا
!نآل جذامنل فشكتسا .تاي نورتكك لىل او

ديزمل فرعا

راهجل رارط	PCESI-65T	PCESI-100T	PCESI-150T	PCESI-200T
قاطن لطغضال	0-65T	0-100T	0-150T	0-200T
رطق سبكلال	160 مم (د) في لاطملا تيزل ةناوطلأ في (د) 160 مم تيزل ةناوطلأ في (د) 160 مم موركلا لاطملا	200 مم (د) في لاطملا تيزل ةناوطلأ موركلا لاطملا تيزل ةناوطلأ	200 مم (د) في لاطملا تيزل ةناوطلأ موركلا لاطملا تيزل ةناوطلأ	290 مم (د) في لاطملا تيزل ةناوطلأ موركلا لاطملا تيزل ةناوطلأ
ةيلمع لطغضال	توقومل لاطغضال فيفيخت - لاطغضال طافاتحال جمارب - جمارب لاطغضال جمارب			
ليوحت لطغضال	ةنعل هلمحتت يذل لاطغضال ليوحتب آيئاقلت جمارب لاطغضال			
ةشاش صرعلال	صوب 7 ساقم LCD شاش			
ةيامح تادعالم	يوضع جاجز باب ةيذالوفل ةحولل ةيامح			
لطغضال نكاسال	0-300 لاساب اجم	0-300MPa	0-300MPa	0-300MPa
ةفرغ لطغضال نكاسال	Φ50×150 مم (ن×م)	Φ60×150 مم (ن×م) 150 مم (ن×م)	Φ80×150 مم (ن×م) 150 مم (ن×م)	Φ90×150 مم (ن×م) 150 مم (ن×م)
طوش ةناوطلأل (T)	50 مم	50 مم	50 مم	50 مم
ةحاسمل مح	220 × 400 مم (ن×م)	260×400 مم (ن×م)	280×400 مم (ن×م)	290×420 مم (ن×م)
داعبال ةيجراخل	700×450×1050mm(L×W×H)	850×500×1100mm(L×W×H)	950×550×1150mm(L×W×H)	1000×650×1200mm(L×W×H)
ةقاط رصم تادعالم	1500 طاو (تولف 110/تولف 220 صيصخت نكمي) 1500			
تادعالم نرو	350 محك	580 محك	680 محك	980 محك