


نم دتمم كالسأل يغب ر تايراطب ل رابتخا تيبت ل ماح ةردقب جودزم ي تاذ ل ف ق عم (Cnc) آي ل آ لوغشم ل موي نمول آل ري بم 60

JA05 : رصن عل مقرر

ةمدقم

لوغشم ل موي نمول آل نم دتمم ل ماح ل اذه مُمَص
ل ل ع ي ئ ا م ي ك و ر ه ك ل ل ل ل ح ل ل CNC ي ن ق ت ب
الو ، ة ج و د ز م ي ت ا ذ ل ف ق ت ا ي ل آ ب ز ي م ت ي و ، ر ا ي ت ل
آ ر ا ي ت ل م ح ت ي و ، ي غ ا ر ب ل ا ب ط ب ض ل ل ج ا ت ح ي
ة م و ا ق م ل ع ا ض ق ل ل ر ي ب م 60 ة ر د ق ب آ ر م ت س م
ف ي ة ن و ا ط س أ ل ا ي ا ل خ ل ر ا ب ت خ ا ء ا ن ث أ س م ا ل ت ل
ة ب ل ط ت م ل ت ا ي ر ا ط ب ل ث ا ح ب أ ت ا ي ب

ديزمل ل فرع



قوي بطات	فصول	ةسيئر ل هذائف
ا ي ا ل خ ل ف ي ن ص ت و ل ي ك ش ت ل د ع م ل ل ع	ز ر ف ل (ر ي ب م 60) ي ت ح ل ل ع ر ا ي ت ب ة ر م ت س م غ ي ر ف ت و ن ح ش ة ر و د ة ن و ا ط س أ ل ت ا ي ر ا ط ب ل ا ي ا ل خ ف ي ن ص ت و	ا م ، ئ ط ا خ ل س م ا ل ت د ه ج ص ا ف خ ن ا ن ع م ي و ي ر ا ح ل ا ع ا ف ت ر ا ل ا م ل ل ق ي ة ر ب ي ك ل ا ي ا ل خ ل ت ا ع ا ف د ر ب ع ق س ت م ة ع س ف ي ن ص ت ن م ص ي
ة ي ل ا د ا ل ة م و ا ق م ل ر ا ب ت خ ا ر م ت س م ل ر ا ي ت ل (DCIR)	ة ر ا ت ر ب ع م و أ و ر ك ي م ل و م و أ ي ل م ل ا ب ة ي ل ا د ا ل ة م و ا ق م ل ف ي ص و ت ة ر ي غ ت م ن ح ش ة ل ا ح ت ا ي و ت س م د ن ع ي ض ب ل ر ا ي ت ل	ك ا ل س أ ة م و ا ق م ة ي ق ي ق ل ل ك ا ل س أ ل ا ة ي غ ا ر ب ن ف ل ك س م ا ل ت ط ا ق ن ل ي ز ت ر ب ت خ م ل ي و ت س م ب DCIR س ا ي ق ة ر ا ر ك ت ر ف و ي ا م ، ل ي ص و ت ل
ة ق و ا ع م ل ة ي ا ف ا ط م (EIS) ة ي ئ ا م ي ك و ر ه ك ل	د ا و م ل د د ر ت ل ع س ا و د د ر ت م ر ا ي ت ل ة ق و ا ع م ف ي ص و ت ت ي ل و ر ت ك ل ل ا ل ت ا ب ي ك ر ت و ة م د ق ت م ل د و ت ا ك ل ا / د و ن أ ل	ت ا ه ج ا و و ة ي ا غ ل ل ة ص ف خ م ل ة ي ل ي ف ط ل ت ي ب ت ل ت ا ء ا ح م ط ف ا ح ت ة ي ل ا ع ق و ا ع م ل ة ا ج ت س ا ة ق د ي ل ع ا ض و ض ل ن م ة ي ل ا خ ل س م ا ل ت ل د د ر ت ل
ة ج ر د ة ف ر ع ي ف ر ا ر ح ل ف ي ص و ت ل ر ا ح ل	ل خ ا د ة ص ف خ م ل و ا ة ي ل ا ع ل ر ا ر ح ل ت ا ج ر د ي ف ا د ا ل ا ف ي ص و ت +80 ة ل ي ة ي و ئ م ة ج ر د -40 ت ا ق ا ط ن ر ب ع ة ي ئ ا ب ل ر ا ب ت خ ا ل ف ر ع ة ي و ئ م ة ج ر د	ا ج و ا ل ا (CNC) لوغشم ل موي نمول آل ل ي ل ك ي ه ل ر ا ر ق ت س ا ل ا ب ن ج ت ت ا ب ي ك ر ت ل ا ي ف ء ا ش ل س م ا ل ت ل ط غ ض ا د ق ف و ا ي ر ا ح ل ة ي د ي ل ق ل ت ل ة ي ك ي ت ي س ا ل ا ب ل
ا ي ا ل خ ل ر ي و ط ت ل و ت ح ب ل م ج ح ل ة ر ي ب ك م ا ق ل ل ل ج ل	ل و ط ل و ر ي ب ك ل ر ط ل ا ت ا ذ ة ن و ا ط س أ ل ا ج ا م ن ل ر ا ب ت خ ا ل ل ل ص ت ة د ت م ة ص ص خ م ل ا و ط أ ، 32140 ، 4680 ل م) د ت م ل م (م م 118	ة ع س ل ة ي ل ا ع م ا ق ل ل ل ج ل ا ي ا ل خ ل ع م د ت م ل ت ي ب ت ل ت ا ف ا ل غ ل م ا ع ت ي ت ي ب ت ل ت ل ل ي د ع ت و أ ص خ م غ ي ن ص ت ل ل ل ج ا ل ا ن و د
QA/QC) ا ح ا ن ا ل ط ح ص ح ف	ي د ر و م ل ت ا ع ا ف د و ة ر ا و ل ا م ا خ ل ا ي ا ل خ ل ن م غ ي ر س ل ق ق ح ت ل ت ا د ح و ل و ة م ز ح ع ي م ج ت ل ب	ا ي ا ل خ ل ل ي د ب ت ت ا ر و د ت ا و ا د ة ج و د ز م ل ي ا ت ا ل ل ف ل ق ل ا ب ر ع ر س ت ر ي ب ك ل ك ش ب ص ح ف ل ة ي ج ا ن ا ن ز ر ع ي ا م ء ا و ا ت ت ا ل ت ن م ل ق ل ي ل

ة م ل م	ا ف ص ا و م ل (JA05-Standard)	ا ف ص ا و م ل (JA05-Extended)
ج ت م ن ل م ن ص م ق ر	JA05-STD	JA05-EXT
ة ي ل ك ي ه ل ة د ا م ل	(CNC) ة لوغشم موي نمول آل ة ك ي ب س	(CNC) ة لوغشم موي نمول آل ة ك ي ب س
ب ط ق ل ن ي و ك ت	ي ق ي ق ل ك ا ل س أ ل ا ي غ ا ر ب ن ف ل ك ل ي ص و ت	ي ق ي ق ل ك ا ل س أ ل ا ي غ ا ر ب ن ف ل ك ل ي ص و ت
ر د ق م ر ا ي ت ي ص ق أ	ر م ت س م ر ي ب م 60	ر م ت س م ر ي ب م 60
ت ي ب ت ل ت ة ي ل آ	(ل ف س أ / ل ع ل أ ، ف ل خ / م ا م أ) ت ا و ا د ن و د ب ج و د ز م ي ت ا ذ ل ف ق	(ل ف س أ / ل ع ل أ ، ف ل خ / م ا م أ) ت ا و ا د ن و د ب ج و د ز م ي ت ا ذ ل ف ق
ا ع ا ف ت ر ا ل ا × ص ر ع ا × ل و ط ل ا) ت ي ب ت ل ت ا د ا ب أ	م م 44 × م م 24 × م م 137	م م 45 × م م 30 × م م 172
ي ئ ا ه ن ل ج ت م ن ل ن ر و	م ا ر ح 200	م ا ر ح 200
ق ف ا و ت م ة ي ل ل ل و ط ي ص ق أ	م م 75 ي ت ح	م م 118 ي ت ح
ق ف ا و ت م ة ي ل ل ر ط ق ي ص ق أ	م م 35 ي ت ح (D-size / 1 م ق ر ا ي ا ل خ م ع د ي)	م م 35 ي ت ح (D-size / 1 م ق ر ا ي ا ل خ م ع د ي)
ة م و د م ل ة ي س ا ي ق ل ا ي ا ل خ ل ل ك ش ل م ا و ع	18650, 21700, 26650, 32650, D-Size	18650, 21700, 26650, 32650, 32140, 4680, ة د ت م ل ا ي ا ل خ ل

هم لعملا	تافصاوملا (JA05-Standard)	تافصاوملا (JA05-Extended)
تيتتلا تابلطم	قالزنالا ةكرح ل يغارب لفق بلطتي ال	قالزنالا ةكرح ل يغارب لفق بلطتي ال