

ةقفاوتم لة ةيكي تامة وتوال ةي ناو طسأل تاي راطبل م تخ ةلآ (Glove Box) تازاقل قودنص عم

YZ23 :رصنعل مقرر



ةمدقم

تاي راطبل م تخ ل ةيكي تامة وتوال ةلآ قودنص ل خاد لم عمل ةصصخم ةي ناو طسأل ل حارمل يثال م تخب زي م ت ، تازاقل قاس تاو ، ءاو هلل يوق ماك حإو ، قيق د ل ل ك ش ت و عم ، 18650 و 21700 ايل خ ل قو ثوم جات نإو ل ل اع ري اع م و ، PLC سمل ل ل لم ع ت ة ش اش ب م ك ح ت ل م ح ت و ، ج م د م ل ك ي ه و ، ل ي د ع ت ل ل ة ب ا ق ل ل اع ف ي ل آ غ ي ر ف ت و .

ديزل م فرعا

قيبطت ل	فصولا	هيس يئرل ءةئافل
نويأ موي ثيل ايل عي م ع ت ةي ناو طسأل	ي ف ام ب ، ريض ح ت ل و ةي ل خ ا د ل ت ا ن و ك م ل ا ع ض و د ع ب ةي ناو طسأل ايل خ ل م تخ ة ت م ت ءة . ءة ئاش ل 18650 و 21700 تاق ي س ن ت ك ل ذ .	ي ف ن ي ن ت ل ل ي ل ق ت و م تخ ل قاس ت ا ن ي س ح ت ي و د ي ل ا ع ي م ح ت ل .
قودنص ي ف تاي راطبل ا ع ي ن ص ت تازاقل	ع ض ا ح و ج ت ح ت ايل خ ل ا ع ل ا ع م ل تازاقل قودنص ل خ ا د م تخ ل م س ق ع ص و ع م ل م ع ت ، م ك ح ت ل ل .	ن م د ح ل ا ع م ءة س ا س ح ل تاي راطبل ا ع ي م ح ت تاي ل م ع م ع د ي . ي ئ ب ي ل ا ع ي ن ص ت ل .
تاي راطبل داوم تاحبأ	ب ا ط ا ق أ ل داوم مي ق ت ي ت ل ة ي ر ب ت م ل م ت ا س ا ر د ل ل ر ا ر ك ت ل ل ل ا ب ا ق ء ا م ت ر ف و ت ، ايل خ ل ا ء ا ن ب ق ر ط و ، ل ص ا و ف ل و ، ت ا ت ي ل و ر ت ك ل ل ا و .	م ا د ح ت س ا ب ايل خ ل ا ء ا د أ ء ن ر ا ق م ي ل ع ن ي ن ت ا ب ل د ع ا س ت ء ا ق ا س ت ا ر ث ك أ م تخ ف و ر ط .
ق ا ط ن ي ل ع ايل خ ل ا ج ا ت ن ي ي ر ي ح ت	ل ق ن ل م ز ل ي ت ي ح ة ي ر ي ح ت ل ا ج ا ت ن ا ل ط و ط و ء ر ي غ ص ت ا ع ف د ي ل ع ج ا ت ن ا ل م ع د ر ا ر ك ت ل ل ل ا ب ا ق ل ل ح ا ر م ل ي ت ا ل ت م تخ ل و ي ل أ ل .	ء ع ض ا ح ل ي ك ش ت ء د و ج ي ل ع ط ا ف ا ح ل ا ع م ة ي ج ا ت ن ا ل ا ء ا ي ز م ك ح ت ل ل .
ايل خ ل ا تاق ي س ن ت ر ي و ط ت ةي ناو طسأل	تاي راطبل ا ن م ءة ف ل ت م ح م ا ج ا ءة ل ا ع م ل ل ا د ب ت س ا ل ل ءة ب ا ق ب ا ل و ق م ا د ح ت س ا . ء د ع ت م ايل خ ل ا تاق ي س ن ت ر ب ع ر ي و ط ت ل ل ا م ع ا م ع د و ةي ناو طسأل .	م تخ ءة ل ا ي ل ا ءة ج ا ح ل ا ن و د ت ا د ع م ل ا ن و ر م ع ي س و ت م . ج ح ل ل ل ءة ل ص ف ن م .
ةمي د ا ك أ ل ت ا ر ب ت م ل ءة م د ق ت م ل داوم ل ت ا ر ب ت م و	ي ت ل ءة ي ع ا ن ص ل ت ا ر ب ت م ل و ت و ح ب ل د ا ع م و ت ا ع ا م ل ل ج م د م و ي ل آ م تخ ل ح ر ي ف و ت . ءة ي ا ي م ي ك و ر ه ك ل ا ءة ج ا ل ا ر و ط ت .	ء ا د ا ل ل ل ءة ب ا ق ل ل ب ي ك ر ت ل ت ا ب ل ط ت م ن ي ب ع م ح ل ر a ر ك ت ل ل ل ا ب ا ق ل ل ي ر ب ت م ل ل ي غ ش ت ل و .

ةم ل ع م ل ا	ت ا ف ص ا و م ل ا
ح ت ن م ل ا ف ن ص م ق ر	YZ23
ت ا د ع م ل ا ع و ن	ةيكي تامة وتوال ةي ناو طسأل تاي راطبل م تخ ءة لآ
ل ي غ ش ت ل ن ي و ك ت	تازاقل قودنص ل خ ا د لم عمل م تخ ل م س ق ل ن ك م ي : ل ص ف ن م م ي م ص ت
ة م ت ا ل ا ف ا ط و	يكي تامة وتوال ا غ ي ر ف ت ل و ، يكي تامة وتوال ا ل م ي ح ت ل و ، يكي تامة وتوال م تخ ل
م تخ ل ءة ل م ع	(ء ا ص ف ر ق ل ل) ءة ل ا ل ا ل ءة ل ر م ل م تخ و ، ءة ن ا ت ل ا ءة ل ر م ل م تخ ، ي ل و ا ل ا ءة ل ر م ل م تخ
ي س ا ي ق ل م تخ ل ا ب ل ا ق	18650 ءة ل س ل س م تخ ب ل ا ق
ي ر ا ي ت خ ا ل ا ب ل ا ق ل ل ن ي و ك ت	21700 تاق ي س ن ت ك ل ذ ي ف ا م ب ، ي ر ا ي ت خ ا ل ا ب ل ا ق ل ل ا د ب ت س ا ل ل ا ل خ ن م ةي ناو طسأل تاي راطبل ل ي ر خ أ ت ا ف ص ا و م ر ف و ت
م تخ ط غ ص ي ص ق أ	م ح ك 3000 ي ص ق أ د ح
ءة ل ا ع م ل ا ءة ق د	م م ±0.1
ب ل ا ق ل ا ءة م د خ ر م ع	> 3,000,000 ء ر و د
ةي ج ا ت ن ا ل ا ءة ر د ق ل ا	ة ق ي ق د / ط ق 6
م ك ح ت ل ا ءة ج ا و	PLC س م ل ءة ش اش ب ل ي غ ش ت

معلومات	مواصفات
نوكم المة قاطلة رصم	زتره 50 / تلوف 220
ةردقم المة قاطلة	طاوولك 0.5
طوغضم المة اوهال تابلطلم	لاكساب اجم 0.7 - لاكساب اجم 0.5
جتنم المة داعبأ	م 800 عافترالال 420 × ضغل 550 × لوطلال
فصلال نزولال	مك 150
فلكفلهال ممصتلا	بلس فذالوف لكفله
مخلال افاح اءا	ءاهلل قوئوم مالءام عم ةمعان مئخ افاح
لكشئلال اءا	ءفء قاسئاو ةفلال ةءافك ةفلال داعبأ ةقء
ةفصلال صئاصء	مءم لكفلهو ةءفءم ةفصل