

40°C سب لمحتلا يلاع لصفنم يكي تاموتو وأ يراح سبكم عجمربلل لباق Pid م كحتو م 300×300 نيخست تاحول عم نط XP39: رصنعن العال مقر



عم دقم

يلاع لصفنم يكي تاموتو وأ يراح سبكم، م 300×300 تاحول عم نط 40°C سب لمحتلا، ماطن ب ةراحلا ةجرد يف لقتسم جودزم م كحتو طغضو، لحارملا ةددعتم طغض تارودو، PID طغض لل CE نم دم تعمو، نط 40°C يكي لوردية ثابأو، ةقو حسملا نداعملاو، يلم عملا يكي ماري سلا بي كرتلاو، تاي راطبلا

ييزملا فرع

قيبطتلا	فصولا	هيسيزنلا ةدئافلا
يارحلا ديب لتلا مدمتلا كي ماري سلا	تانوكم يف نوروبال ديبركو، نوكليليسلا ديرتوني، اينونوري زلاو، انمولأل قيحاسم ةفاتك، تاي ببحلا ومنو ويلصاف لتلا ةفاتكلا سناجتلا ةراحلا ةجرد لاجم عنمي. ءادألا ةيلع	هيرهجم ةينب عم ةيرطنلا نم ةبيرق ةفاتك، ةليئض ةيلخاد تاداهجو ةسناجت
نداعملا قو حسم طغض	نتسجن لتلا ديبركو، أدصلل مواقملا ذالوفلاو، يدخل قيحاسم ل ديبلتلا لبق ام طغض، ةيلع ءارضخ ةوق تاذ ءارضخ بالوق يف موي ناتي لتلا كئابسو	نم للقي امم، ءارضخلا ةفاتكلا نم ديزي، بدأ داعبأ دودح حمسيو ديبلتلا شامكنا
تاي راطبلا باطوقا بي كرت ةبلصلال ةلحال	ههجالو دنع ةمواقملا لي لقتل ةبكرملا باطوقا او بلصلال تيلورتكلا ل ااروال يراحلا طغضلا، تاقبطل ءددعتم ايلخال يف ككفتلا عنمو	بويغلا نم ةيلع ءدوخل ةيلع تاهجو ةشن ي، ليوط ةرود رمعو ةيلعلا ينيو اليا ليصوتلل
ةيلع تارم يلوبلا ةبلوق مالفال بي كرتو ءادألا	وأ دوقولا ايلخال تانوكمل تاقبطل ءددعتم مالفال او PVDF و PEEK و PTFE بي كرتو طغضلا ةبلوق، نيرملا تاي نورتكلا ل	رارقتسالا نم صي و تاغارفلا يلع يضيقي، قس تمل ي قبطلا قاصتلا او يداعبالا
ةبكرملا داوملا دي طوت	حاولأل اقبسبم ةبلصلال ةيراحلا وأ ةيراحلا تارم يلوبلا ءاوقملا فاي لائل يراحلا طغضلا فاي لائل لسع ةجمربلل لباقلا طغضلا فيرعت فلم عنمي. تاريسلا عطقو ةيئاضفلا ةي قبطلا تاغارفلاو	ةيلع و ةيماسملا صخف نم قئاقرجني، ؤبنتلا نكمي ةيكي ناكمي صئاصخ ةوقلا ءاب
تاي نورتكلا ل ةيلع ي قاولا في لعتلاو	ةجرد تحت تالصلوملا ءابشأ زئاكر وأ ءعوبطملا رئاودلا تاحول يلع في لعتلا ءيشغأ بي كرت، ةي قيقد طغضو ةراح	قاصتلا تاغارفلا نم ايلع افي لعت ققحي، زاهجال ةيقوتوم نسحي امم، زاتمم
تاذ تاي كرملا ءجال عم (MMC) ةي ندعملا ءفوصصلا	ءاوقملا موي سيني عملا وأ سناجنلا وأ موي نمولألا نم ءفوصصلا تاذ تاي كرملا ل يراحلا طغضلا، فايلا وأ ةيكي ماري س تامسيح	هكي ناكمي صئاصخالا سناجتلا زعي، نزولل ءساسحلا تاي قبطتلل
تاراطلا تاني ريضت طاطملاو	مي ققتل ءريغص ءبلوق رصانع وأ رابتخا قاروا يف طاطملا تاي كرملا طغضلا ءكلوف، ةيكي ناكمي صئاصخالا	بويغلا نم ةيلع ءو ءقس تم تاني عجن ي، ISO و ASTM رابتخالا ريغ مبي فت

فصاوملا	عم قلا
لي دوملا	XP39
عونلا	لصفنم يكي تاموتو وأ يراح سبكم
طغضلا قاطن	0 - 40 نط
تاحوللا ماح	300 × 300 مم
يوصقلا لمعلا ةراح ةجرد	0 - 300 ةيؤم ءجرد
نيخستلا ءردق	4800 (تاو 2 × 2400) تاو
ةراحلا ءجرد يف م كحتلا	لقتسم تاونوقلا جودزم، ءجمربلل لباق كذ PID
طغضلا يف م كحتلا	تقوم يئاقلت قاطن عم لحارملا ددعتم، تبات طغض/تاي بتت يكي تاموتو وأ PID جم انرب
سبكملا طوش	50 مم

فصاوملا	هميالا
يوصقلا حتفلا حتف	150 مم
ديرتلا قيرط	عيرسلا ليصوتلا تالصو ريفوت مت؛ (يرايتخا يجراج دربم) يرئادلا اماملاب ديرت
مكتلا هجاو	تاصوب 7 ساقم قدلا يلا عانص سمل عاش
ةاطلا رصم	AC 220V / 50Hz، دحاو روط (21.8A دحاو) (يئاوه يرئاد عطاق بلطتي، يصقأ دحاو 21.8A)
داعبالا	800 × 440 × 620 مم (ديكأتلا)
ايبيرقت) داعبالا	420 مم (ديكأتلا)
ةداهشلا	CE