

FZ16: رصنع لاء مقر



ةمدقم

هذه اقل النماذج التي لا موي نمو لأل قئ اق ر تم مُص
باطقاً عي نص تل ، نورك يم 16 و 15 كم سب
، عئ اف دش عوق رفوت و ، اءأل ءي ل ع اي راط بل
ح ط س ء نو ش خ و ، ع ق ي ق د ل ب و ق ث ل ن م ا م ت أول خ و
ط ا ل م ل ل ي ئ ا ن ث س ا ق ا ص ت ل ن ا م ض ل ء ن س ح م
ء م ط ن ا ف ي ت ب ا ث ي ئ ا ي م ي ك و ر ه ك ل ي ص و ت و
م و ي ث ي ل ل ا ن و ي ا ن م ء م د ق ت م ل ا ء ا ط ا ل ن ي ز خ ت

ديزمالا فرعا

[illegible]

سايقل رايىم / ساطحالم	ع ف د ل ل ع ي ح د م ن ل م ي ق ل ل	ي س ا ي ق ل ت ا ف ص ا و م ل	د ح و ل	م ل م ع ل
ءاقن ل ل ء ل ل ء ء ص و م ي ر ا ط ب ء ز ك ر	(نوركيم 16) FZ16-16	(نوركيم 15) FZ16-15	-	ي س ا س ا ل ا ج ت م ن م فرعم
ء و ن ز م و ر ك ي م س ا ي ق ت ا ر ا ي خ	15 / 16	15 / 16	نوركيم	ي م س ا ل ا ك م س ل
ر ت م و ر ك ي م ل ا ب ق ي ق د ق ح ق ت	1	0 - 1	نوركيم	ك م س ل ت و ا ف ت
ف ل ل ت ا ق ي س ي ن ت ر ف و ت ؛ FZ16-16 ي ف ي س ا ي ق ء ق و ر و ل ق ي س ن ت	(ل و ط) 300 × (ض ر ع) 200	ص ي ص خ ت ل ل ء ل ب ا ق	م م	ي س ا ي ق ل ء ل ل ء ق و ر و ل د ا ع ب ا
ج ه و ت م ل غ ي ر ف ت ل ل ي ء و ص و ل ت ا ع ب ا ل ا ء ي ف ا ي ط م	≥ 99.9	≥ 99.0	%	م و ي و م و ل ا ل ا ء ا ق ن
ء و ص و ل ء ي ذ ا ف ن ل ي ر ص ب ل ا ص ح ف ل	(ب و ق ت د ج و ت ا ل) 0	(ب و ق ت د ج و ت ا ل) 0	ء غ ط ق	ء ق ي ق د ل ب و ق ت ل د ع
ق ي ق د ل ن ز و ل س ا ي ق ر ا ب ت خ	40	38 - 42	م ² /م ج	ء ي ح ا س م ل م ت ل ت ا ل ء ا ت ا ك
ء ي ل ا ع د ش ء و ق ل ل ا ع ف ن ا ل ا ب ل ص ت ء ل ا ح	H16	H16 / H18	-	ي س ي ق ت ل ء ل ا ح
ء ط ي ح م ل ف و ر ط ل ي ف ي س ا ي ق ل د ش ل د ا ح ر ا ب ت خ	24	≥ 15	م ² /م ج ك	د ش ل ء و ق
س ا ي ق ل ل و ط ل د ش ل ء ن و ي ل ر ا ب ت خ	4.2	≥ 3.5	%	ء ف ر ع ل ا ر ا ح ء ج ر د ي ف ء ل ا ط ت س ا ل
(Profilometer) ح ا م ا ل م س ا ي ق ز ا ه ج س ا ي ق	0.24	≤ 0.40	نوركيم	(Ra) ع م ا ل ل ب ن ا ج ل ء و ش خ
(Profilometer) ح ا م ا ل م س ا ي ق ز ا ه ج س ا ي ق	0.40	0.35 - 0.75	نوركيم	(Ra) ع م ا ل ل ر ي ع ب ن ا ج ل ء و ش خ