

هيوئم ءجرء 350 نط 100 يغانص يكيءاموءوأ يرارء سبكم هءاءب مئاق مم 600×600

رصنعءل مقرر: XP93

ةمدقم



100 ءعسب يغانص يكيءاموءوأ يرارء سبكم ءرارء ءجرءو ،مم 600×600 سايق ءاولأو ،نط PID مكءء عم ،هيوئم ءجرء 350 غلبء يووصق .ةقيءءل ءيرارءل ءءلءمءل ءجرءرءل لباق غلفءو ،ءبكرمءل ءاومءل ءبلوئل يلاءم رءس ضرء بلاءا .ءيقررءل ءا ،طاطمءل

ءيزمءل فرءا

هيسئرءل ءءاءل	فصول	قيءطءل
اقسءم اءطاقء ءقيءءل ءرارءل ءجرء ءارءنم ءءومءل طءضءل نمضي ءايفاءل ءلئل ءو	ءامءصءل ءاءمءم ،ءايشءل ءا ،ماءءال ءءم طاطمءل ءارء ءءلءم ءبلوئل	طاطمءل غلفء
لئل ءو فاءلءال ءبشء ءجرءرءل ءلباقل رءنمءل ءافلم نءسءل ءيكنءكيمءل صءاءءل نم ءيزي امم ،ءاعارفءل	ءاولأ ءاءءل امهيف مكءءم طءضو ءرارء ءءء ءيرءرءل ءامزر ءءلءم ءاكءمءل ءصايروء ءاضفلل نءول ءففيء ءيكنءك	فاءلءال ءبلوئل ءبكرمءل ءيئوبركل
ءربكءل ءارءال ءبلوئل ءيلاءل ءوئل ءربكءل ءولءل ءءء ءمسي ءيمءلءل ءاوطء نم ءللي امم ،ءءءو ءوطء ي	ءايروء برءوئل ءءب ءءم ءنيءمءل ءيءءلءل فاءلءال ءانوءم ءنيءل ءايرل ءانيرءو	ءيءءلءل فاءلءال ءيقررء ءبكرمءل
بويءو ءيقررءل ءرءءسمءل ءرارءل ءجرءو ءاسءمءل طءضءل ءيزوء ءنمي ءطسءل	ءيرامءمءل ءاولءال ،ءايشءل ءا ،ءاءلءل ءئاكرءل ءففيءءل ءئاقراءل طبر	ءيلاء ءئاقراءل ءاءءل ءطءضءل (HPL)
ءاءو ءكءمء ءءومءل ءيءسءلءل ءطءضءل ي ءيقررءل مكءلءل نمضي بءطءل ءيقررءم	ءءءب ي ءيئوئلءل ءفاءءل ءيئسءلءل بءطءلءل ءاومءل ءءسءل سبكل ءايرءطءل بءطءل	ءايرءطءل بءطءل
اارءصءل نمضي ءوئءلءل ءرارءل ءءءمءل طءضءل ءجرءرءل ءنم ءءمءلءل ءسءءمءل	ءكءمءل ءاروءل ي يرارءل ءيئسءلءل ءمالف نم ءءءمءل ءاقبء سبكل ءوئءمءل ءورءمءل	ءكءمءل ءاروءل ءيئسءلءل ءاروءل ءرءل
ءيرءنءل نم ءبريء ءفاءءل ءرارءل ءجرء ءرءو ءيلاءل ءوئل ءيقررءل ءءءو ءسلءل ءيلاءم ي	ءيلاءل ءاكشأ ي ءيئمءرءسءل ءا ءءاءمءل ءيئسءلءل سبكل ءمءءمءل ءاومءل ءففيءل	ءيئسءلءل طءضءل ءيئسءلءل ءاروءل ءرءل
ءراشءل ءمالءل ءسءمءل طبرءل طءضو ءيقررءل ءءاءمءل نمضي ءيقررءل ءوئلءل	امهيف مكءءم طءضو ءرارء ءجرء ءءء ءيرءرءل ءا ءاقبء طبر ءايرءلءل ءيئسءلءل	ءرءلءل ءاروءل ءرءل ءوئءمءل

ءاطءالم	ءفصولءل	ءمءمءل
لليءل ءرءلءمءل	XP93	لليءلءل
لليءل ءرءلءمءل	(نءوئي ءليء 1000) نط 100	لليءل ءرءلءمءل
لليءل ءرءلءمءل	رءنمءل ءمء ءجرءرءل لباق مكءلءل	لليءل ءرءلءمءل
لليءل ءرءلءمءل	هيوئم ءجرء 0 - 350	لليءل ءرءلءمءل
لليءل ءرءلءمءل	رءنمءل ءمء ءجرءرءل لباق ءرارءل ءجرءل ءمءلءل	لليءل ءرءلءمءل
لليءل ءرءلءمءل	مم 600 × 600	لليءل ءرءلءمءل
لليءل ءرءلءمءل	مم 250	لليءل ءرءلءمءل
لليءل ءرءلءمءل	لليءل ءرءلءمءل	لليءل ءرءلءمءل
لليءل ءرءلءمءل	لليءل ءرءلءمءل	لليءل ءرءلءمءل
لليءل ءرءلءمءل	لليءل ءرءلءمءل	لليءل ءرءلءمءل

نوع العمل	مواصفات العمل	مواصفات العمل
تفصيل العمل	مجموع 1200	نوع 1.2 ليقت لكيه