

تاي راطب ال ايالخل ةرئادل رصقو لزعل ةمواقم رابتخا زاهج ةدوجل ةبقارمو ةيئابرهل ةمالسل زيزعتل CD15 :رصلنعل مقر



ةمدقم

زاهج ماذختساب ايالخل لزعل ةمالسل ميقيقتب مق ايالخل ةقدل يلعل ةرئادل رصق رابتخا (DC) رمتسم رايت جرخ زاهجل رفوي .تاي راطب ال تاتقؤمو ،تلوف 1000و تلوف 25 ني حوارتي ،عيرس يلآ غيرفتو ،ةجمربلل ةلباق ريخأت لباقل يقطنم ال مكحتل ةمظنأ عمآل مكوتو قوئوم ةدوج نامض نمضي امم ،(PLC) ةجمربلل ةيلعل ةيجاتنإل تاذ جاتنإل طوطخ ربع

ديزل فرعا

قيبطت ال	فصول	ةيسيئرل ةدئافل
ايالخل لصال ةمالسل رابتخا سايلال	نقح لبق دونالو دوتاكل فارطأ ربع يلعل دهجل لزعل نم ققحتل تيولورتكلإل .	ةئبعتل لبق لصال ةاذحم مدعو ققيقدل تاقزمتل ددحي اهي ةعجرا ال تيئايملل
ةيئابربل ةمالسل ايالخل فل ةدوج نامض ةيئاوئاسالو	لصال تاسدكمو ةفوشكم يلجل فئافل لزاعل راينال صخف .هي مكحتم رمتسم رايت زايحنا تحت تيئابرهل	تولوتو ،نداعلم تاعوتن نع ةجتانل ةرئادل رصق رطاحم ليزي ققارل زواجتو ،تاميسجل
ةيئابربل تيولورتكلإل نم ققحتل ةبلصل ةالجل تاذ	نم ةديجل ةبلصل تيولورتكلإل قارول ةيلعل ةمواقم فيصوت .تابكرملو رميلوبلو ةيئابرسل	يلعل دهجل تاجردت ربع ريئمأ وركيملاب برست ةقد رفوي .كيئابرسل ةفائكل ديئاتل
ةقئافل تافثكم لزاعل	ةجودزمل تاقبطل ربع هي مكحتم ريخأت برستل رايت رابتخا .ةيلعل ةعسل تاذ ةيئايملل ةيئابرهل	برست تاساي قجاتنإل يوغسل صاصم ال رايت نع صوعى ةالجل ةرقئسمو ققيقد
ةمزحو ةدحول ليصوتل نابضق لزعل ةيئابربل	ةفلغلألو ،ديربتل حاولو ،ةيلخل فارطأ ني لزعل ةمواقم رابتخا .ليصوتل نابضقو ،ةيلكيلي	دهجل ةيلودل ةيئابرهل ةمالسل ريئاعمل لاثم ال نمضي (UN 38.3, UL 2580) لثم) يلعل
يلالآ نمضم ال ايالخل زرف	سايلو PLC مكحت ربع ةيلالآ عصولو رايتل زرف تاطحم في لماكلت RS232. دعب نع	ليجست عم ةينات نم لقا في صلفل/لوبل صخفب حمسي لماكلت عبتتلل ايال رابتخال تاناي

تافصاوم ال ةملعم	(CD15) سيئاقلي نيوكتل	(CD15-LV) صخف نم دهجل ل صصخم ريغتم
جرخل دهج قاطن	رمتسم رايت تلوف 1000 □ تلوف 25	رمتسم رايت تلوف 1000 □ تلوف 8
دهجل طبض ةقد	تلوف 1	تلوف 1
دهجل طبض ةقد	(نيمقر + دادعإل نم 2%) ±	(نيمقر + دادعإل نم 2%) ±
دهجل سايق ةقد	(نيمقر + ةارقإل نم 2%) ±	(نيمقر + ةارقإل نم 2%) ±
جرخ رايت يلقأ	ريئمأ يللل 1	ريئمأ يللل 1
جرخل عصول	مئاع يصرأ	مئاع يصرأ
لزعل دهج	تلوف ±1000	تلوف ±1000
(لمح نودب تلوف 1000) دهجل جومت	ةمقلإل يل ةمقلإل نم تلوف 5 ≤	ةمقلإل يل ةمقلإل نم تلوف 5 ≤
(لمك لمح تلوف 1000) دهجل جومت	ةمقلإل يل ةمقلإل نم تلوف 10 ≤	ةمقلإل يل ةمقلإل نم تلوف 10 ≤
لمحل ميطنت لدعم	(لمح نودب يل لماكل لمح) 1%	(لمح نودب يل لماكل لمح) 1%
جرخل دوعص تقو	(دهج يلقأ ،لمح نودب) ةينات يللل 15	(دهج يلقأ ،لمح نودب) ةينات يللل 15

تفاصيل النموذج	(CD15) سي سي إل دي	(CD15-LV) صنف من المحلل صنف ريفتم
ي ل آل غ ي ر ف ت ال ة م و ا ق م	20 ي ل ل م 200 ي ف ت ل و ف 1000 د ن ع د ا ر ا ف و ر ك ي م 1 غ ي ر ف ت) م و ا و ل ي ك 20 (RC ت ب ا ت / ي ن ا ت	20 ي ل ل م 200 ي ف ت ل و ف 1000 د ن ع د ا ر ا ف و ر ك ي م 1 غ ي ر ف ت) م و ا و ل ي ك 20 (RC ت ب ا ت / ي ن ا ت
ر ي خ أ ت ال ت ق و ة ق د و ق ا ط ن	(د ح و م ق ر + د ا د ع ا ل ا ن م 0.1% ±؛ ي ن ا ت 999.9 □ ي ن ا ت 0.1	(د ح و م ق ر + د ا د ع ا ل ا ن م 0.1% ±؛ ي ن ا ت 999.9 □ ي ن ا ت 0.1
ر ا ب ت خ ال ا ة م ة ق د و ق ا ط ن	(د ح و م ق ر + د ا د ع ا ل ا ن م 0.1% ±؛ ي ن ا ت 999.9 □ ي ن ا ت 0.5	(د ح و م ق ر + د ا د ع ا ل ا ن م 0.1% ±؛ ي ن ا ت 999.9 □ ي ن ا ت 0.5
1 ل ز ع ال ة م و ا ق م ق ا ط ن ي و ت س م	(م ا ق ر أ 5 + ة ا ر ق ل ا ن م 2% ±؛ م و ا ا ج ي م 200.0 □ م و ا ا ج ي م 2.000	(م ا ق ر أ 5 + ة ا ر ق ل ا ن م 2% ±؛ م و ا ا ج ي م 200.0 □ م و ا ا ج ي م 2.000
2 ل ز ع ال ة م و ا ق م ق ا ط ن ي و ت س م	(م ا ق ر أ 5 + ة ا ر ق ل ا ن م 5% ±؛ م و ا ا ج ي م 4000 □ م و ا ا ج ي م 200	(م ا ق ر أ 5 + ة ا ر ق ل ا ن م 5% ±؛ م و ا ا ج ي م 4000 □ م و ا ا ج ي م 200
3 ل ز ع ال ة م و ا ق م ق ا ط ن ي و ت س م	(م ا ق ر أ 5 + ة ا ر ق ل ا ن م 10% ±؛ م و ا ا ج ي م 9999 □ م و ا ا ج ي م 4000	(م ا ق ر أ 5 + ة ا ر ق ل ا ن م 10% ±؛ م و ا ا ج ي م 9999 □ م و ا ا ج ي م 4000
ة ص و ر ع م ال ة س ا س ا ل ا ت ا م ل ع م ال	(ر ي ب م و ر ك ي م / ر ي ب م ا ي ل ل م) ب ر س ت ال ر ا ي ت ، (م و ا ا ج ي م) ل ز ع ال ة م و ا ق م	(ر ي ب م و ر ك ي م / ر ي ب م ا ي ل ل م) ب ر س ت ال ر ا ي ت ، (م و ا ا ج ي م) ل ز ع ال ة م و ا ق م
ن ن ا ق م ال ق ط ن م	ي ن د ا ل ا د ح ا ل / ي ل ع ا ل ا د ح ل ل ل ق ت س م ص ح ف	ي ن د ا ل ا د ح ا ل / ي ل ع ا ل ا د ح ل ل ل ق ت س م ص ح ف
ي ل آل ا ف ش ك ال ع و	م ا د ت س م ي ل ا ع د ح ج ر ع م ر م ت س م ر ا ب ت خ ا	م ا د ت س م ي ل ا ع د ح ج ر ع م ر م ت س م ر ا ب ت خ ا
ي و ع س ال س م ا ل ت ال ص ح ف	ة ي ر ا ي ت خ ا ة ز ه ج أ ة د ح و	ة ي ر ا ي ت خ ا ة ز ه ج أ ة د ح و
ا ت ا ن ع ال ذ خ أ ة ع ر س ا د ا د ع ا	ء ي ط ب ، ط س و ت م ، ع ي ر س	ء ي ط ب ، ط س و ت م ، ع ي ر س
ا ت ا م ل ع م ال ن ي ز خ ت ع س	ا ت ا ف ص و ة ر ك ا ذ ة غ و م ج م 100	ا ت ا ف ص و ة ر ك ا ذ ة غ و م ج م 100
ة ي ج ر ا خ ال م ك ح ت ال ت ا ه ا و	ة ل و ز ع م PLC ة ه ج ا و ، RS232 ي ل س ل س ت ذ ف ن م	ة ل و ز ع م PLC ة ه ج ا و ، RS232 ي ل س ل س ت ذ ف ن م
ل ي غ ش ت ال ة ئ ي ب	ة ي ب س ن ة ب و ط ر 70% □ ة ي ب س ن ة ب و ط ر 20% ، م 40° □ م 0°	ة ي ب س ن ة ب و ط ر 70% □ ة ي ب س ن ة ب و ط ر 20% ، م 40° □ م 0°
ة ق ا ط ا ل ر د ص م ا ب ل ط ت م	ر ي ب م ا ت ل و ف 100 ، ز ت ر ه 50/60 ، 10% ± ت ل و ف 220 د د ر ت م ر ا ي ت	ر ي ب م ا ت ل و ف 100 ، ز ت ر ه 50/60 ، 10% ± ت ل و ف 220 د د ر ت م ر ا ي ت
ع ا ف ا ر ا ل ا × ض ر ع ال) ة ي ج ر ا خ ال د ا ع ا ل ا (م ع م ال ×	(ل و م ش م ر ي غ م م 15 : م د ق ل ا ع ا ف ا ر ا) م م 380 × م م 88 × م م 300	(ل و م ش م ر ي غ م م 15 : م د ق ل ا ع ا ف ا ر ا) م م 380 × م م 88 × م م 300
ة م ن م ص م ال س ا ي ق ل ا ق ا ح ل م ال	1 × ل ا ص ا ت ا ل ب ا ك ، 1 × ر ت م 1 ر ا ب ت خ ا ط و ي خ ، 1 × م د خ ت س م ال ل ي ل د	1 × ل ا ص ا ت ا ل ب ا ك ، 1 × ر ت م 1 ر ا ب ت خ ا ط و ي خ ، 1 × م د خ ت س م ال ل ي ل د