

تاي لم عمل ةنخ سمول وفري سول ةجود زم ةي قفأ ةي جرح د ةن حطم تاي راطب ل باطقأ ةن فل د DG10 :ر ص ن عل م قر



ةم دقم

ةجود زم ل ةي قفأ ل ةي جرح دل ةن حطم ل رفوت باطقأ ةن فل د تاي لم عمل ةنخ سمول وفري سول أم كحتو ،ل يدعت لل ةلباق ةكام س تاي راطب ل أقي قد أم يظن تو ،ةراح ل ةج رد ي فآ ل ق تسم أم كحتو ،أي س ك عآ اي ئاب ره كآ ل ي غ ش تو ،ةعر س لل (PLC) ةج رب لل ةلباق ةي قطن م كحت ةدحو رب نامل بل صل موركل ل ةي لطم تان او طسأ عم ةفاثك ي ف م كحت ل او ةق س تم ةي رب تخم ةج ل اع م داوم ل.

دي زم ل فر ع

قي بط ل	فصولا	هيس يئر ل ةدئاف ل
تاي راطب ل باطقأ ةي ثكت موي ثي ل ل	ءانثأ ةدام ل ةفاثك ةدايزو ةكام س ل ل ي ل ق ت ل تاي راطب ل باطقأ ةي ثكت ةن فل د رب تخم ل ي ف اي ل ع ل داوم ري و ط	ف ي ثكت ل تاساردو ةم و كحم ل باطقأ ل ةس دن ه معد ي راركت ل ل ةلباق ل
ةي ظن ل ةق اطل داوم تاج ب	م اد خ ت س اب ةرات خم ةي راح فور ط تحت ةي دي د ح ل ري غ ةي ظن ل ةق اطل داوم ةج ل اع م آي ئاب ره ك ةغ و ف د م ل ةن فل د ل	ةن فل د ل فور ط ني ب ةرشاب م ل ةنراق م ل ب حم سي ةنخ سمول ري غ و ةنخ سمول
تاي راطب ل باطقأ ةكام س ري و ط	ةعر س ل او ةكام س ل مي ق ةب قار م عم ةي ذ غ ت ل ةعر س و ةن او ط س ل ةو ج ف طب ض آي مي ق ر ةض و ر ع م ل	ةب س ان م ل ةكام س ل دي د ح ي ل ع ني ث ح اب ل د ع اسي ةءافك ب ةج ل اع م ل ذ ف او نو
ةي راح ةدعاس م ب داوم ل ةن فل د	ةفر ع ل ةراح ةج رد نم ل ق ت س م ل لك ش ب ةي ل ف س ل و ةي و ل ع ل تان او ط س ل ني خ س ت داوم ل ةج ل اع م ءانثأ ةي و ئم ةج رد 130 ي ل	ةن فل د ل ب راج ت ل ةم و كحم ةي راح آف و ر ط رفوي ةراح ل ل ةساس ح ل
قو ح سمول نم ةي رب تخم ل ةج ل اع م ل ةي فص ل ي ل	ط غ ص ل ب راج ت ارج ل ق ر م ل عم ق ل ربع قو ح س م لك ش ي ل ع داوم ل ةي ذ غ ت آي ئاب ره ك ةغ و ف د م ل ةن فل د ل و	ي ل ع تاي لم عمل ري و ط م معد ي قو ح سمول ل ا ج د ل ط س بي ري غ ص ق اطن
ةم دق ت م ل داوم ل تاج ب	ي ل ع ةن فل د ل ةج ات او ، ةو ج ف ل و ، ةراح ل ةج رد و ، ةن او ط س ل ةعر س تاري ثأ ت مي ي ق ت ةدام ل كول س	ص نم ي ف ةد د ع ت م تاري غ ت ي ف ان ر م أم كحت رفوي م ج دم ةي ث ح ب

ةم ل عمل ل	تاف ص او م ل
ج ت نم ل فن ص م قر	DG10
ج ت نم ل اع ون	ةنخ سمول وفري سول ةجود زم ةي قفأ ةي جرح د ةن حطم
ةي ساس ل ةي طو ل	ةرات خم ةراح تاج رد ي ف ةي دي د ح ل ري غ داوم ل نم اهر ي غ و تاي راطب ل داوم ل آي ئاب ره ك ةغ و ف د م ل ةن فل د ل
ةن او ط س ل ر ط ق	م م 96 Ø
ةن او ط س ل ةي او ط س أ	ر ت م و ر ك ي م 2 ±
ةن او ط س ل ةب ا ل ص	HRC62
ةن او ط س ل ا ج ط س بي ط ش ت	0.8
ةن او ط س ل ا ج ط س ةج ل اع م	ب ل صل موركل ل اب اطل
ةن فل د ل ةكام س	ل يدعت لل ةلباق ةو ج ف ل ؛ م م 3-0
ةي فص ل اض رع	م م 200-0
تان او ط س ل بي ت ر ت	ي ق ف

معلومات	مواصفات
نوع المنتج	نوع المنتج: وحدة تحكم إلكترونية للتحكم في سرعة دوران المحرك.
القدرة	القدرة: 130 واط.
الجهد الكهربائي	الجهد الكهربائي: 220V/50Hz.
السرعة	السرعة: 0-1000 دورة في الدقيقة.
الوزن	الوزن: 0.1 كجم.
المواد	المواد: الحديد، الألومنيوم.
البيئة	البيئة: درجة حرارة التشغيل: -10°C إلى 40°C.
الضمان	الضمان: 2 سنة.
الشركة	الشركة: شركة إلكترونيات.
النموذج	النموذج: AC220V/50Hz.
القطر	القطر: 1.5 بوصة.
الارتفاع	الارتفاع: 530 مم.
العمق	العمق: 540 مم.
العرض	العرض: 770 مم.
العدد	العدد: 105 قطعة.