

# رېتخم لول جدم يودي نيخست حاولاب يودي يكي لورديه سبكم

رصنعن لول مقر: XP01



## ةمدقم

حاولاب جدم يودي لول رېتخم لول سبكم رفو ي ءجر دو، انط 0-40 ني ب حوارت ءوق نيخست لول سايق ب حاولا ءو، ءي ءئم ءجر د 300 ل ل لصت ءراح 7 ساقم سمل لول لمعت ءشاشو، مم 200x200 ي لاثم. ءايم لول ب ديرت ماظنو، تا صوب. تا يراط ب لول ثا ب ءو، كي ماري س لول، تا رمي لول ب لول عم تا ني لول لاق ستم و اق ي ق د ار ي ضحت ق قح ب لطا. ءراح لول ءجر د عاف ترا نم ءمدقم ءي ام ح موي لول رع س ضرع.

## ديزل لول فرعا

قي ب ط ل ل	فصولا	ةسي س ئر ل ء ءائف ل
جالع لول رمي لول ءنورم	تا ب تارو، (PI) دي مي لول ل لثم ءا دال ا ي ل اع كي س ال ب لول نم ء ق ي ق ر ءي ش ع ا ط غ ض ءي س كوبي ا ل و PEEK، ءي س كوبي ا ل	ءي دام ص ئا ص ل ء طوب ضم جال ع ءرس و ءوم ءاش ع ك م س رار ك ل ل ءل ب اق
ب لصل لول لول جدم	با ط ق ال ءا ءو ب لصل لول لول تا ب ط ل ي راح لول يكي نكي م ل ءي م ح ل تا ي راط ب لول ري و ط ل لول تا ب ل ي ءي ءا ب ر ء ل ل	امم، ءل ي ئ ص ء ءو ءم و اق م ب تا ب ط ل لول س ل س ل م ل ك ت ءي راط ب لول ءا د ا ز ز ع ي
ءب كر م ل داوم لول لول ن ا س ل ط غ ض ل	داوم لول و (FRP) فاي ال اب ءاوق م ل تار م ي لول لول ج ن تار ل ق ف د ر ا ب ت خ او ق ق ر ب ر ش ت ل ء ب س م ل	ن م ص ي و تا غ ا ر ف ل ي و ا س ت م ل ط غ ض ل ءي ز و ت ع ن م ي ء ق س ت م ج ن تار ف ا ي ال ب س ن
ل كي ش ت ل لول ءو ح و س م ل تا ز ل ف ل كي م ا ر ي س ل لول ق ب س م ل	ءع و ض و م ل ب ل و ق ل م ا د خ ت س ا ب ءي ن د ع م ل ر ي ع ق ي ح ا س م ل لول ب ل لول و ن ا س ل ط غ ض ل ني خ س ت ل لول حاولا ني ب	ءءوم ءي ب ي ب ءي ن ب ءا ت ل ل ءي ل ع ا ر ص خ م ا س ج ا ءي كي نكي م ل ص ئا ص ل لول ن س ح ي ام م
ةي ن ال دي ص ل ص ا ر ق ال ط غ ض	ص ا ر ق ا ي ء ء ع ا س م ل داوم لول عم (APIS) ءط ش ن ل ءي ن ال دي ص ل تا ن و ك م ل ط غ ض ب ي كي ر ت ل تا س ا ر د ل	ءا ت ل لول و ص ر ق ل ل ءا ل ص ي ق ي ق د م ك ح ت ك ك ف ت ل تا س م ا ل م و

لم ءم ل	ءف ص او م ل
ل ي ءوم ل	XP01
لم ح ل ء ع س ق ا ط ن	(ر م ت س م ل ك ش ب ل ل ء ع ت ل ل ل ب ا ق) ان ط 0 - 40
حاول ال ل م ع دا ع ا ب	مم 200 x 200
حاول ال ءو ج ف ل ص ق ال ء د ل	مم <50
حاول ال ءا م	ق ا ص ت ل ل ل ءم و اق م و ءاوق م ءي ح ط س ءع ل ع م عم ءق د ب ن و ح ط م ءا و د ا ذ ا ل و ف
ءراح ل ءجر د ق ا ط ن	ءي ءئم ءجر د 300 ل ل (RT) ءي ء ب ل
ني خ س ت ل ءر د ق	طاو 1800
ءب ص و م ل ني خ س ت ل ل ءع م	ءق ي ق ءي ءئم ءجر د 10 ≤
ءراح ل ءجر د ر ا ر ق ت س ا	(K ءون نم ءراح ءا ء و ذ م ر ب ع) ءي ءئم ءجر د ±1
ني خ س ت ل م ك ح ت	ءق ط ن م ل ءي ءا ن ت ءل ث ا م ت م ني خ س ت ر ص ا ن ع، ءق ل ع م ءق ل ي ف PID
دي ر ب ت ل م ا ط ن	ي ج ر ا خ ءا ي م دا م ل ب ل ط ي: مم 8 ءي ء ل ل ع ل ا ع ي ر س ل ل ل ص و ت ل م و ط ر خ ذ ف ا ن م؛ ءء و ذ م ءق ل ع، ءء م ءم ءي ءا ت م ءي ءا م دي ر ب ت تا و ن ق
ط غ ض ل سا ي ق م ق ءد	ل م ا ك ل ل سا ي ق م ل نم ±1%
م ك ح ت ل ءو ج او	ت ق و ل و ط غ ض ل لول ءراح ل ءجر د تا ي ن ح ن م ل ي ل ع ل ف ل ت ق و ل ي ف ي ن ا ي ب م س ر و ص ر ع (HMI) تا ص و ب 7 سا ق م ءو ل م LCD س م ل لول لمعت ءشاش
ام ال ت ا ر ي	ن خ س م ل ف ا ق ي و ي ءا ق ل ت ل ط غ ض ل ءا ل ا ز ا عم ط غ ض ل ءا ي ر ءي ام ح، ءراح ل ءجر د عاف ترا ر ا ذ ن

لماعمل	فصاومل
يضارتفالا قاطالارصم	(حاتم زتره 60/ددرتم تلوف 110 رادصا) زتره 50، تلوف 220 روطلا يداحأ ددرتم رايت
قاطالارحصلا صقألا دحلا	(تلوف 110) ريبأ 20 وأ (تلوف 220) ريبأ 10: هب صوملا سبقملا فينصت؛ طاو 1800
قاعالارصع × عافترالارصع × عافالارصع	مم 950 × 470 × 525
يفاصلارنرولا	مك 220
انازخالانبا	لمالكلا بقلغم؛ أيئاميك مواقم يدوبلاب نولطم دالوف
ديربتلارهايم تابلطتم	فرصم عم ربتخملا روتنصن هايم وأ (رتم $\geq 10$ عضم سار، طاو وليك $\geq 1.5$ ديربت تردق) يجرارح ريودت اداعإ دربم
سايقلارناقلملا	مدختملا ليلد، عيرس تالوصوم عم (م 3) عيالاع قراح عجرد جوح/لوخد ميطارخ، (م 1.8) تلوف 220 قاطلاباك، XP01، عيسئرلا دحولا
عيرايخا تايقرت	تلوف 220 ليل تلوف 110 نم عفر لوحم؛ عيالاع قراح تاجردل عصصخم نيخست بالوق؛ عجمدم ليغشت/فياقيا تالباك عم قفارم هايم دربم