

رېتخم لامل جمدې نېخست حاولأب يودي يكليلورديه سبكم

XP01: رصنعل مقرر



ةمدقم

حاولأب جمدې يودي لامل رېتخم لامل سبكم رفوي
ةجرد 300 و، أنط 0-40 نم آقاطن نېخست لامل
ةشاش و، مم 200x200 سايقب حاولأو، ةيؤئم
ديرېت و، تا صوب 7 ساقم سمللابل لمعت
كلېماري سلالو تارمېل وبلل يلاثم. ءاملا ب
آقيد آرېضحت ققحت. تايراطب لاثحاب و
ةجرد نم ةمدقم ةيأحم عم تانيعل لاقستمو
مويلا رصنعل بلطا. ةدئازلا ءارحلا

ديزل فرعا

قيبطت لامل	فصولا	ةيسيئرلا ءدئافل
جالعلو رمل وبلل بايسناملع	تاجن تارو، (PI) ديميل وبلل لثم ءادألا يلا ءكيت سلالابل نم ءقير ءيبلعأ طغض ةقيدلا طغض لالو ءارحلا ءجرد تاسمالم تحت PEEK و، سيسكوبيلا	صئاصخل اهب مكحتم جالع ءرس و دحوم ءاشغ كمس راركتلل ءلباق ءدام
بلصل لامل لحنل جمد	باطقألا تاهجاوو بلصل لامل لحنل تاقبطل يارحلاو يكليلورديه لامل جمد تايراطب لامل ريوطت لالو تابل يلا ءيبلعأ لال	رزعي امم، ءليئص ءهجاو ءمواقمب تاقبطلل سلسل جمد ةيراطب لال ءادأ
ءبك رمل داوملل نخالل طغض لامل	داوملاو (FRP) فايلا لابل ءمدم لامل تارمېل وبلل لحن تارلا ققحت رابتخا و فصر بعشلتا ققحت سلال	نمضي و تاغارفل يواسن لامل طغض لال عيزوت عني ةقسنم جنتار فايلا بسن
لليكتش لالو ءقو ح سلال داوم لامل كلېماري سلال قسمل لامل	بالا و قلا مادختساب ءيندم لامل ريغ قيقح سلال بليكتش لالو نخالل طغض لامل نېخست لالو ءاولا نيب ءغوضوم لامل	ءدحوم ءيبلعأ ءيندبب ءفاتكلا ءيلاع ءارضخ ماسجا ةيكليلورديه صئاصخل لامل نسحي امم
ةينالدي صلال صارقألا طغض	صارقألا يلا ءعاسم لامل داوم لامل عم (APIS) ءشننل ءينالدي صلال تانوكم لامل طغض بليكتش لال تاسار دل	تاسمالمو ءفاتكلاو صرقلل ءبالص يلا قيقد مكحت كلكتش لال

لامل لامل	ءفصولا
ليدوم لامل	XP01
لمحل ءعس قاطن	رمتسم لكشب ليدعتلل لبالق) أنط 0 - 40
حاولألا لمع داوبأ	200 × 200 مم
حاولألا ءوجفل يصولا دلجل	مم <50
حاولألا ءدام	ءاوقمو قاصتلال ءمواقم ءيخس ءجالعم عم ءقذب نوخطم تاودا ذالوف
ءارحلا ءجرد قاطن	ةيؤئم ءجرد 300 يلا (RT) ءيبلعأ
نېخست لال ءردق	طاو 1800
هب يصولم لامل نېخست لال لدعم	ةقيد/ةيؤئم ءجرد 10 ≤
ءارحلا ءجرد رارقن سلا	(K ءون نم ءارح تاج و دزم ربع) ءيؤئم ءجرد ±1
نېخست لال مكحت	ءقطنم لامل ءيئانت ءلثامتم نېخست رصانع، ءقلم ءقلح يلا PID
ديرېت لامل	يخراخ ءايم داوم بلطتي؛ مم 8 ءيخس لال عيرسل لال صولت موطرخ ذفانم؛ ءجودزم ءقلح، ءمدم ءيئاتم ءاملا ب ديرت تاوونق
طغض لال سايقم ءقد	لماكل سايقم لامل نم ±1%
مكحت لال ءهجاو	تقو لال طغض لال ءارحلا ءجرد تاني لحنم لال يلا علفا تقولا يلا يلا يلا مرسو رصنعل (HMI) تا صوب 7 ساقم LCD ءنولم سمللابل لمعت ءشاش
ءمال سلال تازي	نېخست لال قاقاي و يئاقلا لال طغض لال ءلازا عم طغض لال ءلازا لامل ءيأحم، ءدئازلا ءارحلا ءجرد راذن
يضارن لال ءقاطن رصم	(حاتم زتره 60/ددرتم تلوف 110 رادصا) زتره 50، تلوف 220 روطلا يداجأ ددرتم رايت

لعمل اسم	مواصفات العمل
مقاطع الحساسة لدرجة الحرارة	20 و 220 (م 10) : هب صومال سبقم الم في نصت : طاو 1800
× العرض × الارتفاع (الارتفاع × العرض × العرض)	م 950 × 470 × 525
يفصل النزول	م 220
منازل اناء	لمالك لابل غم ، هئائيم كلال داوم لل مواقم ردوب لابل نولطم ذالوف
ديرب الت هاي م تابل طتم	فرص م غم رب تخم الم روب نص هاي م و (رت م 10 ≥ خصم سار ، طاو وليك 1.5 ≥ ديرب ت عس) ي جراح ريودت اداع دربم
هيسايق لاقح لمل	ليلد ، غرس لال ل صولت لال صوم م م (3) هلال ع رارح ع جرد حورخ / لوخد مي طارخ ، (م 1.8) ت لوف 220 عقاط لباك ، XP01 هسيس لال دجول م دختسم ل
هيرايتخ تاي قرت	220 لال ت لوف 110 ن م غر لوجم : هلال ع رارح تاجردل هصصخم نيخست بالواق : هجمدم لال ليغشت لال فاقلي تالباك غم قفارم هاي م دربم ت لوف