

رم تسم الرايت لاب (Inverter) س كاع ماحل ة قاط ردصم

DH12: رصن عل مقرر



ةمدقم

رايت لاب س كاع ال ماحل ال ة قاط ردصم رفوي، ري بم 3000 ة ردق ب ه ب ا م ك ح ت م ا ج ر خ رم تسم ال ة ج م ر ب و، ز تره ولي ك 4 ددر تب ة با ج ت سا و ة د و ج ت ا ر ا ش ا و، رايت لب ة ب ق ا ر م و، ص ب ن ل ة ي ة ن ا ن ث ة ق ي ق د ل ة م و ا ق م ل ا ب م ا ح ل ل ا ت ا ي ل م ع ل (GO/NG)

دي زمل ا فر ع

ق ي ب ط ت ال	ف ص و ل ا	ه ي س ي ئ ر ل ة د ئ ا ف ا
ت ا ي ر ا ط ا ب ا ف ر ط ا م ا ح ل	ع ي م ج ت ن ا ن و ك م و ا ة ي ر ا ط ا ب ا ا ي ا ل خ ا ف ر ط ا ب ة ل ص و م ل ا ف ر ط ا ل ا ط ب ر ج م ر ب م ة م و ا ق م ل ا ب م ا ح ل ل س ل س ت م ا د خ ت س ا ب ة ل ص ل ا ت ا ز را ي ت ال	ع ج ت ن م ك و، ل ي د ع ت ل ل ة ب ا ق ا ل ل و ي م ل و، ة ل ج ر م ل ا ي ة ن ا ن ث را ي ت ال ة ق ل ع م ل ة ل ص و م ل ا ة ج ا ل ل ه ي ف م ك ح ت م ل ا ط ب ر ل م ع د ت را ي ت ال ة ي ر ا ط ا ب ا
ط ب ر ل و ا ل ص و ت ل ا ب ص ق م ا ح ل ت ا ي ر ا ط ا ب ل ل ي ن ي ال	ا ب ا ب ص ق ت ا ع ي م ج ت و ة ي ة ا ب ر ه ك ال ت ا ل ص و ل ل ة م و ا ق م ل ا ب م ا ح ل ل م ع د ي ت ا ي ر ا ط ا ب ا م ز ح و ت ا د خ و ع ي ن ص ت ي ف ة م د خ ت س م ل ا ل ص و ت ل	ل ع ق ر ف ر ال را ي ت خ ل ل ل ة ب ا ق ا ل ل ة ي ن ا م ث ل ا م ا ح ل ال ا ع ا ض و ا د ع ا س ت ة ا ف ك ب ة م ت م ل ا ط ب ر ل ا ت ا ي ل م ع ن ي ب ل ي د ب ت ال
ة ي ل ط م ل ا ن ا ن و ك م ل ا م ا ح ل	ر ث و ت ن ا ن ك م ي ث ي ح ة ي ل ط م ل ا ح ط س ا ل ا ت ا ز ل م ع ل ا ع ط ق ة ج ا ل ع م ا ح ل ال ك و ل س و ة ق ا ط ا ل ل ي ص و ت ي ل ع ة ي ح ط س ل ا ق ب ط ل ا	ي ف ة د ع ا س م ل ل ا ص ي ص خ ة ل ج ر م ل ا ي ة ن ا ن ث ط ي ش ن ت ال ة ف ي ط و ع و م ت ة ي ل ط م ل ا ل م ع ل ا ع ط ق م ا ح ل ت ا ب ل ط م ت م ب ي ل ت
ة ي ة ا ب ر ه ك ال ت ا ل ص و ل ل ع ي ن ص ت	ي ت ال ة ل ص و م ل ا ة ز ه ا ل و، ا ف ر ط ا ل و، ة ي ة ا ب ر ه ك ال ت ا ل ص و ل ل م ا ح ل ق ث و م ة ي ل ع ج ر خ و ه ي ف م ك ح ت م را ي ت ل ي ص و ت ب ل ط ت ت	ا س ا س ا (GO/NG) ة ب ق ا ر م و رم تسم ال ل م ا ح ل را ي ت ي ف م ك ح ت ال رفوي ر ا ر ك ت ل ل ة ب ا ق ا ل ت ا ي ل م ع ل ا ص و ح ف ل ا م ط ن م
ق ي ق د ل ا ي ن د ع م ال ع ي م ج ت ال	ة ر ي غ ص ل ا ي ن د ع م ل ا ت ا ع ي م ج ت ال ي ل ع ة م و ا ق م ل ا ب م ا ح ل ل ق ي ب ط ت ا ر م ا ة ج م ر ب م را ي ت ال ت ا ل ا ق ت ن ا و ر ث ا ن ت ال ي ف م ك ح ت ال ن و ك ي ث ي ح ا م ا	ل ي ك ش ت ي ف ل ي د ع ت ل ل ة ب ا ق ا ل ل ط و ب ه ل و د و ع ص ل ا ف ا ط و د ع ا س ت ر ث ا ن ت ال ل ي ل ق ت و م ا ح ل ال ل س ل س ت
ت ا ي ن و ر ت ك ل ل ا ة ز ه ا ع ي ن ص ت	ت ا ب ي ك ر ت ر ل و، ج ا ت ا ل ا ت ا د ع م ي ف ة ل ص و م ل ا ن ا ن و ك م ل ا ط ب ر م ع د ي ة ي ة ا ب ر ه ك ال ة ز ه ا ل ا ت ا ع ي م ج ت و	ي ف ة د و ج ال ا ل ا ع ا م ك ح ت ز تره ولي ك 4 ة ع ي ر س ل ا س ك ا ل ع ا ب ا ج ت س ا م ع د ت ة ج م ر ب ل ل ة ب ا ق ت ي ق و ت ل ا ح ا ر م ع م ا ح ل ال
م ا ح ل ال د ا و م ت ا ج ا ب ا ر ا ج ت	ف ي ر ع ت ت ا ف ل م م ي ق ت ن م ر ي و ط ت ال ق ر ف و ت ا ر ب ت خ م ل م ن ك م ت ة ف ل ت خ م ت ا ل ص و ت ا ن ي و ك و ت ا ة ا ل و د ا و م ر ب ع م ا ح ل ال	ل ي د ع ت ل ا ب را ي ت ال ي ت ل ج ر م و ة ي ل ي ص ف ت ال ت ق و ل ا ت ا د ا ع ا ج م س ت م ا ح ل ال ة ر و د ل ي ج ه ن م ل
ة ي ل ا ل ا م ا ح ل ال ط ا ط م	ة د و ج ا ل ص ف ن م ا ج ر خ ب ل ط ت ت ي ت ل ا ج ا ت ا ل ا ا ي ا ل خ ي ف ج م د ن ت ي ج ر ا خ ال م ك ح ت ال و ا ة ح ا ل ال ة ل و ا ن م ل ل م ا ح ل ال	ة ل ا ح ت ا ر ا ش ا ل ا د د ح م ة ج ا و ح و ت ف م ل ا ع م ج م ل ل (GO/NG) ج ر خ رفوي ة ي ل ع ل

ر ي ع ا م ل ا	ت ا ف ص ا و م ل ا
ع ق و م ل ا فر ع م	DH12
ت ا د ع م ل ا ع و ن	ج م د م س ك ا ع ل و ح م ع م س ك ا ع م ا ح ل ة ق ا ط ردصم
ل ا خ د ا ل ا ة ق ا ط ردصم	ز تره 50/60 ±10% ت ل و ف 220 ددر تب را ي ت
ل ي غ ش ت ال ة ر ا ح ة ج ر د	ة ي و ئ م ة ج ر د +50 ~ ة ي و ئ م ة ج ر د 0
ل ي غ ش ت ال ة ب و ط ر	ل ق ا و ا 90%
ج ر خ را ي ت ي ص ق ا	ري بم 3000
م ك ح ت ل ددر تب	ز تره ولي ك 4
م ك ح ت ال ة ق ي ر ط	ي ل و ا ل ا را ي ت ال ن ع ف ش ك ل ل ن ك ا س ل را ي ت ال ي ف م ك ح ت ال ة ق ي ر ط
د ي ر ب ت ال ة ق ي ر ط	ي ر س ق ل ل ا و ا ه ل ا ب د ي ر ب ت
ل م ع ة ر و د ي ص ق ا	20% (ري بم 3000)

ريياعملا	تافصاوملا
ماحلل لوجم جرخ	تلوف 8.5 لمج نودب دهج :ريبمأ 3000 رايت يصقأ
ماحلل لاج دادعإ	8 عاضوا (MODE 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)
1 رايتلا دادعإ قاطن	ريبمأ 800~5000
2 رايتلا دادعإ قاطن	ريبمأ 800~5000
ماحلل رايت فشك ةفيطو	±3~±9%±N :ددملا رايتلل ةيرحب طوبصم ةبقارم قاطن
رايتلا مكح قطنم	ددملا رايتلا يلعفلل ماحلل رايت زواجتي امدنع (NG) جرخي :ددملا رايتلا نمض يلعفلل ماحلل رايت نوكتي امدنع (GO) جرخي
مكحلل ةجيتن جرخ ةقيرط	جوتفم عجم جرخ
مكحلل ةجيتن جرخ فينصت	يصقأ دحك ريبمأ يللل 200 تلوف 30 رمتسم رايت
ةشاشلا	ماحلل ريياعمو ماحلل تامولعم ضرعت رطسأ 4 × 20 LCD ةشاش
طغصلا تقو	ةينات يللل 0-999
1 رايتلا دوعص (U1)	0-49 :ةينات يللل م :ددملا 1 رايتلا ي ف جردم (I1)
1 (I1) رايتلا	ةينات يللل 0-99
1 (D1) رايتلا طوبه	ةينات يللل 0-49
ديربتلا تقو (COOL)	ةينات يللل 0-99
2 رايتلا دوعص (U2)	0-49 :ةينات يللل م :ددملا 2 رايتلا ي ف جردم (I2)
2 (I2) رايتلا	ةينات يللل 0-99
2 (D2) رايتلا طوبه	ةينات يللل 0-49
طافتحاللا تقو (HOLD)	ةينات يللل 0-999
داعبالا	ملم (قمع) 450 * (عافترا) 280 * (ضرع) 195
نرول	مك 19