

اهكفكفتو ةيربتملم رارزأل تاذ ةيراطبلا كيكفت بلاق اهقالغإو

رصنعلا مقر: PCKM



ةمدقم

قلغم اكحل ةقيدلا KINTEK بلاوق نمضت
ةمكحم جئاتن ةقيدلا رارزأل تاذ تيراطبلا
تاربتخم لل ثولتلا نم ةيلاخو قالغإو
ةنيتم لولح عم ةءافكلا زيزعت. جاتنإو
ءادألة لواعو.

ديزملل فرعا

كصللا جذومن	رزلا ةيراطب ةلازا بلاق	رزلا ةيراطب متخ بلاق
كيكفتلا بلاق	CR16, CR20, CR24, CR30 يراي تخا	CR16, CR2, CR24, CR30 يراي تخا
كيكفتلا طغص		نط 0.8-1.2
داعبالا	Φ60 * 140 مم (L * H)	Φ60 × 140 مم (LXH)
نزولا	مك 1.85	مك 1.85

متخل بلاق مجح ططخم