

مادختس الال ي ناو طسأ ي رب تخم ي ناو طسأ ط غ ض بل اق

ي رب تخم الال

PMc : رصن عل م قر

ة مد قم

ت اني عل ا د اعل ة ق ي ق د ة ي ناو طسأ ط غ ض بل اق
ة لب اق و ، ا د ال ة ل اع و ، ن ي ت م . ة ي رب تخم ال
ع ش ال اب رول فت ال ضا ر عل ص ي ص تخ تل
ا و م ال ر اب تخ او ت ا ي راط بل ا ثا ب أو ة ي ن ي س ال
! م و ي ل ا ك ت صا خ ي ل ع ل ص ح

ي ز م ال فر ع ا



ة ي ن ال ت اف ص او م ال	ب ل اق ال ن ي و ك ت ر ت خا ك ت اب ل ط ت م ل ي ل ا ت م ل ت اف ص او م ال ن م ة صا خ ال م ت . ا ن ا د ا ة ي ل ي ص ف ت ال م ي د ق ت ل ا ن ب ل اق م ي م ص ت ن م ة و م م ر ب ع ق س ت م ا د ا ط و ع ص ل او ت ان ي عل م ا ح ا	ز ا ر ط ز ا ه ج ال	PMc-A	PMc-B	PMc-C	PMc-D	PMc-E
PMc-F	PMc-G	ب ل اق ال ة د ا م					
ASSAB +17 ة ر س ال ي ل اع ت او د ال ا ذال و ف	Cr12MoV : ت او د ال ا ذال و ف ك ئ اب س	ل ا ح د ال ا ة ب ال ص					
HRC68-HRC70	HRC60-HRC62	ح ج ة ي ن ال	Φ3 Φ4 Φ5 Φ6 م (M)	Φ7[8[9[10[11[11.5[12[13 mm(M)	Φ15 Φ15 Φ16 Φ18 Φ2020 Φ22 Φ25 م (م)	Φ28 Φ28 Φ30 Φ32 Φ35 Φ40 م م (M)	Φ50 Φ50 Φ60 Φ70 م (م)
ΦΦ80 Φ90 م (م) 100	Φ120 Φ150 (م)	ق ع ف ي و ج ت ال	20 م (ن)	30 م (N)	40 م (N)	45 م (N)	55 Φ60 Φ60 Φ65 م (N)
65 م (N)	65 م (N)	د ا ع ب ال	Φ43 * 78 م م (ل و ط ل) (ع ا ف ت ر ال)	Φ43*93 م (ل و ط ل) (ع ا ف ت ر ال)	Φ53 * 120 م (L * H)	Φ73 * 133 م (L * H)	Φ88*150mm Φ98*180mm Φ108*180mm
Φ118*150mm Φ128*180mm Φ138*180mm(L*H)	Φ168*180mm Φ218*180mm(L*H)	ن ز ول	0.55 ح ك	0.67 ح ك	1.34 ح ك	2.9 ح ك	5.1 ح ك 7.3 ح ك 9 ح ك 11.5

؟ ص ص خ م س اق م ي ل ا ح ا ت ح ت ل ة م ح 40 م ح 30 م ح 20 م ح 14 م ح 11.5