

ي ر ب ت خ م ي ر ئ ا د ه ا ج ت ا ل ا ي ئ ا ن ث س ب ك ب ل ا ق

ر ص ن ع ل ا م ق ر : PMSY



ة م د ق م

ي ئ ا ن ث ق ي ق د ي ر ئ ا د ه ا ج ت ا ل ا ي ئ ا ن ث س ب ك ب ل ا ق
ي ل ا ع ط غ ض ، ي ر ب ت خ م ل ا م ا د خ ت س ل ل ه ا ج ت ا ل ا
ك ئ ا ب س ن م ة ي ذ ا ل و ف ك ئ ا ب س ، ة ف ا ث ك ل ا
ن د ا ع م ل ا ق و ح س م ل ة ي ل ا ث م . Cr12MoV
ك ي م ا ر ي س ل ا و

د ي ز م ل ا ف ر ع ا

ر ا ه ج ل ا ر ا ر ط	PMSY
ة ن ع ي ل ا ل ك ش	
ب ل ا ق ل ا ة د ا م	Cr12MoV : ت ا و د ا ل ا ذ ا ل و ف ة ك ي ب س
ر ت ن ي د ن ا ة ب ا ل ص	HRC60-HRC62
ة ن ع ي ل ا م ح ج	Φ12Φ13Φ15Φ18Φ20mm(M)
ف ي و ج ت ل ا ق م ع	40 م م (ن)
د ا ع ب ا	Φ88 * 175 م م (L * H)
ن ز و ل ا	3.0 م ح ك
ي ك ي ل و ر د ي ه ل ا ق و ح س م ل ا س ب ك م م ح ج ل ي ط ي ط خ ت م س ر	