

ساقم نيخست حاول أب نط 30 عس يربخم يودي يراخ سبكم سم للاب لمعت ةشاشب مكحت ةدحوو مم 200×200

رصنعن العال مقر: XP08



ةمدقم

حاول أب نط 30 عس يربخم يودي يراخ سبكم
ةراخ ةجرد ي صقأ ، مم 200×200 ساقم نيخست
ةوقب قطانم الما يئانث نيخست ، ةيؤئم ةجرد 300
7 ساقم ةجمربلل ةلباق سمل ةشاش ، تاو 2800
صصخم عافترال صخفخم بلقو ، تا صوب
تا يراطبلل شاحبأ ةمدقتم الما داوملل ممصم
ي ف آقي قد أمكحت رفوي ، ةيرمي لوبل الما ل ف أل او
ةراخ ال ةجردو طغض ال

ديزملا فرع

قيبطت ال	فصولا	ةسيئرلا ةزيملا
ةبلصلا تا يراطبلل باطقأ طغض	للى ديسكال وأ ديتيربكال تيلورتكلال قيحاسم ل يراخ سبكل ايالخال عيمجتو ليصوتلا رابتخال ةفيثك تابيح	ةمظنم ةيرهجم ةيلاع ةيبسن ةفاتك ققحي ونويال ليصوتلل مساح رمأ وهو
مدقتم الما يكيمايرسلا ديبلتلا	ةجرد صخفخم كيماريسلا ، ايناوكرزلا ، انايمولال كيماريسلا قيحاسم طغض ةيلكيه تانوكم وأ ةفيثك زئكارح اتنال ةراخ ال تحت (قارتخال ةراخ	ةراخ ال ةجرد ي ف قيقدل مكحتالو عفرم طغض ال ةيكيمايرسلا ةوقل ززعيو ةيماسم الما ليع يضيقي
ةيلاع ةيرمي لوبل الما ل ف أل او ءادل	ةيرراخ ال ةيكيمايرسلا تابك الما جم وأ تا قبطل ةددعت م ال ف أل او قيقرت نينطوبصم طغضو ةراخ ال تحت (PTFE و PVDF ل م)	ككفتل ناغ نم ني مظنم الما طغض ال او نيخست ال تبات مليف كمس نانمضوي
قيحاسم الما ني دعت شاحبأ	(موي مولال او ساجنال او موي تاتيتال كئابس) ةني دغ الما قيحاسم الما جم ديبلتلا كولس ةسارد وأ نزول ةفيثك تانوكم لل ةيلوال ا جدامن الما ميمصتلا	تا يلمعل ةبسانم ءارضخ تا فاطك ققحت نط 30 عس ال ةقخال ديبلتلا
ةقوافتم الما تا يراطبلل داوم ةجال عم لوزعم ال دهجل قيديانص عم	لوزعم دهج قودنص ل خاد ةبوطرلل ةساسح الما تا يراطبلل داوم ل يراخ سبكل سبكم لل طوغض الما ميمصتلا لصفب ل ماح وحب	نال ةسي ني م الما ءانبل او عافترال صخفخم بلقو لوزعم ال دهجل قيديانص ل مع ريس عم لماكتال
ريوطتال و تحبل تاربتخم	ةلباق تانيع داغ نم نكمي ، داوم الما مولعل ةمالع صاخال ل يراخ سبكل ل ليحلل ل خاسنت سائل (XRD ، SEM).	ةلباق و عبتتال نمضي م قرا تانايال ليجست ببراجتال ربع راركتال

لماعم ال	ةفصولا
ليدوم ال	XP08 (نصنعن الما ليدوم) PCY-30T2020
طغض ال عس	0.0 - 30.0 نط يرتم (0 - 300 وليك)
ليغشلت الما طن	ةيودي ةيكيمايرسلا ةعفار
حاول ال حتف	50 مم
قفرم الما تابيح ال بلق	(مم 42 ≤ عافترا) مم 50 رطق عافترال صخفخم نم صصخم تاودا ذالوف بلق

لماعم ال	ةفصولا
ةراخ ال ةجرد قاطن	ةيؤئم ةجرد 300.0 للى ةيؤئم ةجرد 0.0
ةسخنم الما حاول ال داغ	200 × 200 مم
ةيرراخ ال ةردقلا	(ةجودرم ةجودم ةلقنم نيخست تادجو) تاو 2800
نيخست ال قيقرت	قطانم الما يئانث لقتسم PID ةقلع ةقلج مكحت ، ةجودم تاناس
ديربت ال قيقرت	ليصوتلا ةعيرس تالوصوم عم ةجودم يئام ديربت تاونق

لعملا	فصاوملا
مدختسملا ةهجاوم كحت ةدحو	تاصوب 7 ساقم طغضلاو ةزارحلا ةجردل ةجرمل لل ةلباق سمل ةشاش
ةقاطلا تابلطتم	(ري بمأ 16 صصخم ذفنم بلطت ، ةدحاو ةلحرم) زتره 50 / تلوف 220 ددرتم رايت

لعملا	فصاوملا
يعجرملا نزولا	مك 160
لائتمالاو ةمالسلا	CE ةداهشب دمتم
ةراحتلا طورش	(حشلاو بئارضلا ءانثتساب ، عنصملا نم ميلست) EXW