

JZ11: رصنع لاقر



ةمدقم

تاجاز زلاىلى بىرى يذلى غزومل اذه مۇس
رفويو زايتماب ئىيىمكىل داوملل محتىل
راخبلابل مىققعتلل لبالق وهو، ةيلاع قة
عم قوثوملل لماعتل نمضى امم، (فالكوئوال)
لم 50 الى 0.5 ن محوارتل ماجحأب لئاولسل
نم ةعونصلمل قفدتل تاراسم لضفب
غزوملل نمضى، ةلماخل ةيرولفل تارمىلولبل
ثاحبألل فى راركئلل ةلباقو ةقىقد تاغج
يعانصلل لمعلل ريسو ةيربتخملم

ديزمل فرعا

[illegible]

مركز الاختبار	معدل التباين (CV ≤ %)	معدل التباين (CV ≤ %)	معدل التباين (CV ≤ %)	معدل التباين (CV ≤ %)	معدل التباين (CV ≤ %)
JZ11-05	0.5 – 5.0	0.1	0.5%	25 µl	0.1%
JZ11-10	1.0 – 10.0	0.2	0.5%	50 µl	0.1%
JZ11-25	2.5 – 25.0	0.5	0.5%	125 µl	0.1%
JZ11-50	5.0 – 50.0	1.0	0.5%	250 µl	0.1%

[illegible]

هملعمل	تافصاومل في نصت
لائاسلل ةفاتك ىصقا	م ³ /س/م 2.2
لائاسلل ليغشت ةراح ةجر دىصقا	ةيوئم ةجر د 40
ميقعتل ةقيرط	(فال كوتوال) ةراحل اليلاع راخبلا ب مي قعتل

رايعمل / رصنل رمر	فصولا	ةبلولتل في يكت
JZ11-AD-S40	ةبلولت لوحم	45 مم 40 ىل 45 مم (S40)
JZ11-AD-GL32	ةبلولت لوحم	45 مم 32 ىل 45 مم (GL32)
JZ11-AD-GL38	ةبلولت لوحم	45 مم 38 ىل 45 مم (GL38)
JZ11-AD-GL25	ةبلولت لوحم	32 مم 25 ىل 32 مم (GL25)
JZ11-AD-GL28	ةبلولت لوحم	32 مم 28 ىل 32 مم (GL28)
JZ11-BTL-1L	ةعبرم فشاك ةجاذر	(ةيجسفنبلا قوف ةعشألا نم ةيامح) يربنن جاذر، رتل 1 ةعس