

تاذ تاي راطب ال ا ثا ب أ ل ي ل م ع م ي ك ي ل و ر د ي ه ي ر ا ر ح س ب ك م ة ب ل ل ص ل ا ل ا ح ال

ر ص ن ع ل م ق ر : MY06



ة م د ق م

ة ل و ا ط ل ل ط و غ ض م ي ك ي ل و ر د ي ه ي ر ا ر ح س ب ك م
د و ز م ، ة ب ل ل ص ل ا ل ا ح ال ت ا ذ ت ا ي ر ا ط ب ال ا ث ا ب أ ل
ة ل ب ا ق س م ل ة ش ا ش و ، ن ي ج و د ز م ن ي خ س ت ن ي ح و ل ب
ل ص ت ة ر ا ر ح ال ة ج ر د ي ف ق ي ق د م ك ح ت و ، ة ج م ر ب ل ل
ي ل ا ث م . ن ا ن ط أ 5 ة و ق و ة ي و ئ م ة ج ر د 300 ي ل
ب ا ط ا ق أ ل ا ح ي ف ص ت و ت ي ل و ر ت ك ل ل ا ل ق ي ل خ ت ل
ط غ ض ل ل ت ي ب ث ت ة ي ص ا خ ع م ، ة ي ئ ا ب ر ه ك ل
C E . ة د ا ه ش ب د م ت ع م . ي ئ ا ق ل ت ل

د ي ز م ل ا ف ر ع ا

ة م ل ع م ل ا	ا ف ص ا و م ل ا
ل ي د و م ل ا	MY06
ل م ع ل ا ة ر ا ر ح ة ج ر د	0 - 300 ة ي و ئ م ة ج ر د
ة ر ا ر ح ال ة ج ر د ي ف م ك ح ت ال ة ق د	±1.5 ة ي و ئ م ة ج ر د
ن ي خ س ت ل ا ة ق ي ر ط	ن ي ج و د ز م ل ا ن ي خ س ت ل ا ي ح و ل ل ل ق ت س م ن ي خ س ت ، ج م د م ن ا ح س
م ك ح ت ال ة د ح و ع و ن	(ط غ ض ل ا و ة ر ا ر ح ال) ة ج م ر ب ل ل ة ل ب ا ق س م ل ة ش ا ش
ن ي خ س ت ل ا ة و ق	ط ا و 1600
ا ي خ س ت ل ا ح و ل د ا ع ب ا	م م 120 × 120
(ة ر ح ال ة ف ا س م ل ا) ن ي خ س ت ل ا ي ح و ل ة ح ت ف	م م 55
ل م ع ل ا ط غ ض ا ط ن	0 - 5 ط ن (T)
ط غ ض ال ي ف م ك ح ت ال ة ق د	±0.05 ط ن (T)
ط غ ض ال ي ل ع ط ا ف ا ح ال ة ي ص ا خ	ي ئ ا ق ل ت م ي و ع ت و ي ئ ا ق ل ت ط غ ض ت ي ب ث ت
ا د ا ع م ل ا د ا ع ب ا	م م 350 × 350 × 580
ا د ا ع م ل ا ن ز و	م ج ك 75
ة ا ط ا ل ا ر د ص م	ز ت ر ه 60 / ت ل و ف 220 د د ر ت م ر ا ي ت
ا د ا ه ش ل ا	CE