

تاذ تاي راطب ال شاحبال يرب تخم نخاس يكي لورديه سب كم لقتسم نيخستو ةجمر بلل لباق مكحت عم ةبلصل ال ةلحال ةحولل

رصنعل مقرر: ZY15



ةمدقم

طوغضم يرب تخم نخاس يكي لورديه سب كم
زيمتي ةبلصل ال ةلحال تاذ تاي راطب ال شاحبال
ةجردو طغض ال ي ةجمر بلل لباق مكحت لب
300 ىتح ةحولل لقتسم الم نيخستالو، ةراحل
طغض ال ىلع ىئاقلل طافحو، ةيؤئم ةجرد
ةيشغلأل ريضحتو بطقلل فيثكتل يلاثم
طغض ال اب مكحت ال ةقدي ةقديقيرل
نط ± 0.1 غلبت

ديزملل فرعا

لماعم ال	ةفصاوم ال
جذومنن ال ةلسلس	ZY15
ليغشت ال ةراحو ةجرد قاطن	ةيؤئم ةجرد 0 - 300
نيخست ال نيوكت	ةيلفسلل/ةيولعلل ةحولل لقتسم مكحت، ةجدم تاناحس
ةحولل داغبا	مم 150 × 150
ةحولل حتف ةفاسم	مم 50
طغض ال ي مكحت ال ةقدي	نط ± 0.1
طغض ال ي مكحت ال ماطن	ةيئاقلل ةئبغت ةداغو طغض ال ىلع ةجمر بلل لباق يئاقلل طفح
لائتم ال ةداهش	CE

ةفصاوم ال	EXW يسيالقي رادصل ال	DDU ةدحتم ال تايالول رادصل	عجمم (عام لال ديرب ال ماطن رادصل يخيرات)
يغيش طغض ي صقأ	نط 10	نط 5	نط 10
نيخست ال ةردق	طاو 1200	طاو 1200	طاو 1800
رصم تابلطم ةقلاط ال	ةيلجملل تايالولف ال عم فيكتلل لباق	AC 110V / 60Hz	AC 110V / 60Hz
ةحولل ديرب ةقيرط	يغيبط ديرب	يغيبط ديرب	لوادمم لال ديرب
مكحت ال ةهواو	ةراحلل ةجمر بلل لباق سمل ةشاش طغض ال	ةراحلل ةجمر بلل لباق سمل ةشاش طغض ال	تامصوب 7 ساقم سمل ةشاشب مكحت ةدحو
ةيئاقيرف ال داغبال	مم 290 × 280 × 390	مم 290 × 280 × 390	مم 280 × 240 × 380
يفاصل ال نزول	مك 75	مك 75	مك 80

نحتب ال لاجم	يبيرح ال قيبطت ال	فدهل فصول
--------------	-------------------	-----------

هالاجلا تاد تاي راطبلا بلاصلا	بلاصلا لحنملا زارقا طغض	ههاولا دنغ مواقملا ليلقتلا بكرملا و ايرمي لوبلا و ايرمي ماري سلا لحنملا قيحاسم طغض
رمي لوبلا ايرمي ك	هيكيت سال بومرثلا هيشغال ايرمي ضحت	زحاجلا و هيكيناكيملا اءاال رابتخال دحوم كمسب هقيقر هيرمي لوب هيشغال ايرمي ضحت
هكرملا داوملا	حئافصللا نحاسلا طغضلا بلاصت هيقبطل	هباقرلل هعصاخ هيراح تارود لطي فايالالاب هواقملا رمي لوبلا تافوصم فيثكت
ريوطتلا و تحبلا ينالدي صلا	هبلصلا تاغرجلا صارقا ايرمي ضحت	يراحلا داهاجلا تحت نابوذا كولسو هيلكهلا رارقتسالا ميققتلا بلاصت اني عي نصت هيكيناكيملا