

تأبيح حل سبكم رب تخم لل يكي لوردي هال سبكم ال زللا ةيراطب سبكم ةيلم عم ال

ررضن ال مقرر: PCBP

ةمدقم

سبكم KINTEK: تاربت تخم ال طغض تان يكام
ةلدي صل او داوم ال ثا ب أ ل ة ق ي ق د ة يكي لوردي ه
ةضفخنمو ةن ي تم و ةج م دم ، تاي نور ت ك ل إ ل او
موي ال ءار ب خ ل ءروشم ي ل ع ل ص ح . ةنا ي صل ال

ديزم ال فرعا



راهج ال رارط	PCBP-2T (يودي)	راهج ال رارط	PCBP-1.5T (يكي تاموت وا)
طغض ال قاطن	0-2T (0-25 اجم 0-25)	طغض ال قاطن	50-1500 مجك
سبكم ال رطق	Φ32 مم (د)	طغض ال ةيل عم	توقوم ال طغض ال في فخ ت-طغض ال جم ان رب-طغض ال جم ان رب-طغض ال جم ان رب
لم اكم ل لكي ه	برست ليل ق ت ، برست ل ل ة ن م ء ل ص و دو ح و م دغ تيزي ال	طا فت ح ال ق و طغض ال ب	ةينات 0-999
طغض ال ساي قم	طغض ال ءدشو طغض ال صرع	طغض ال لي و ح ت	طغض ال لم ح ت ل ا ي ءا ق ل ت ب ل ا ق ل ا ل ي و ح ت ب ا ي ءا ق ل ت جم ان رب ال موي
ب ل ا ق ل ا ي ساي ق ل ا	CR20 ءل س ل س في ل غ ت ل ا ب ل ا ق	ة ساش LCD	ة صوب 4.3 ساق م LCD ءساش
م ت ح ل ا ب ل ا ق	CR16, CR20, CR24, CR30 optional	م ت ح ل ا ب ل ا ق	خ ل CR16, CR20, CR24, CR30, يراي ت ح ا
م ت ح ل ا طغض	ن ط 0.8-1.2	ة ر س ق ل ا ءا ز ا ب ل ا ق	خ ل CR16, CR20, CR24, CR30, يراي ت ح ا
ب ل ا ق كيكي ء ل ا	CR16, CR20, CR24 يراي ت ح ا	ي ساي ق ل ا ب ل ا ق ل ا	ة ي ساي ق ل ا CR20 ءل س ل س في ل غ ت ب ل ا ق
طغض كيكي ء ل ا		ة ح ر ا ح ل ا دا ع ب أ ل ا	220 × 240 × 380 (ل و ط ل ا) × ص ر ع ل ا × ل و ط ل ا
دا ع ب أ ل ا	210 × 165 × 290 مم (ل و ط ل ا) × ص ر ع ل ا × ل و ط ل ا (ع ا ف ت ر ا ل ا)	تا د ع م ال ء ق ا ط ر د ص م	220 (ز ت ر ه 60/ز ت ر ه 50) ت ل و ف
ن ز و ل ا	12 مجك	تا د ع م ال ن ز و	35 مجك
دا ع ب أ ل ا ط ط ح م	زللا ةيراطب ل ة يودي ال ص ق ع ال ة ن ي كام دا ع ب أ ط ط ح م ة يودي ال		زللا ةيراطب ل ة يكي تاموت و أ ل ا ص ق ع ال ءا دا ع ب أ ط ط ح م ة يكي تاموت و أ ل ا