

يكي لوردي هلا يئابره كلال ربت خم الم تابي بحل سب كم ربت خم الم يئابره كلال لصف نم الم PCES : رصن عل مقرر



ةمدقم

KINTEK لصف نم الم يئابره كلال ربت خم الم سب كم
ةددعت مو ةجدم . ثاح بالل ةقي قد نيع دادع
طغض الم يف مدقت م كحت عم تام ادختس الم
داوم الم تاساردل ةيلاثم

ديزل الم فرع

رارط راهج الم	PCES-40T	PCES-65T	PCES-100T	PCES-150T	PCES-200T
قطن طغض الم	ن ط 0-40	ن ط 0-65	ن ط 1-100	ن ط 1-150	ن ط 1-200
رطق سب كم الم	130 مم (د)	160 مم (د)	200 مم (د)	250 مم (د)	290 مم (د)
ةيلمع طغض الم	يجم ان ربل طغض الم جم ان ربل	يجم ان ربل طغض الم جم ان ربل	يجم ان ربل طغض الم جم ان ربل	يجم ان ربل طغض الم جم ان ربل	يجم ان ربل طغض الم جم ان ربل
ليوحت طغض الم	لوح الم طغض الم ليوحت اي اقلل	اي اقلل لوح الم طغض الم	اي اقلل لوح الم طغض الم	اي اقلل لوح الم طغض الم	اي اقلل لوح الم طغض الم
ةشاش الرعل	ةصوب 7 ساقم LCD ةشاش	ةصوب 7 ساقم LCD ةشاش	ةصوب 7 ساقم LCD ةشاش	ةصوب 7 ساقم LCD ةشاش	ةصوب 7 ساقم LCD ةشاش
ةيامح تامدع الم	بابب يذالوف الم حولل ةيامح يوضع يجاجز	بابب يذالوف الم حولل ةيامح يوضع يجاجز	بابب يذالوف الم حولل ةيامح يوضع يجاجز	بابب يذالوف الم حولل ةيامح يوضع يجاجز	بابب يذالوف الم حولل ةيامح يوضع يجاجز
طوش ةناو طس الم (T)	50 مم	50 مم	50 مم	50 مم	50 مم
محم ةحاس الم	160 × 300 مم (ن × م)	220 × 300 مم (ن × م)	260 × 250 مم (ن × م)	285 × 290 مم (ن × م)	290 × 300 مم (ن × م)
داعبال ةجراخ الم	500 × 700 × 800 مم (عاف ترالال × رعل × لوطال)	580 × 700 × 800 مم (عاف ترالال × رعل × لوطال)	850 × 500 × 950 مم (عاف ترالال × رعل × لوطال)	950 × 600 × 1000mm (L × W × H)	1000 × 650 × 1050mm (L × W × H)
ةقاطل دورم	1500 طاو (110 تلوو / 220 تلوو)	1500 طاو (110 تلوو / 220 تلوو)	1500 طاو (110 تلوو / 220 تلوو)	1500 طاو (110 تلوو / 220 تلوو)	1500 طاو (110 تلوو / 220 تلوو)
نزول	مك 200	مك 280	مك 520	مك 620	مك 850