

YZ17: رصنع ل ا مقرر



ةمدقم

٤١ ودي لآ ةي ن او ط س أ ل ا ت ا ي ر ا ط ب ل م ت خ ة ل آ
 ع ف د ، ة ل ح ر م ل ا ي ئ ا ن ث م ت خ م ا ط ن ع م ر ب ت خ م ل ل
 ي و ص ق ة و ق و ، ج م د م ط غ س ا ي ق م ، ي ك ي ل و ر د ي ه
 18650 ت ا ي ر ا ط ب ث ا ح ب أ ل ن ا ن ط أ 8 غ ل ب ت
 ة ق ي ق د ل ا .

ديزمل فرعا

[illegible]

تفاصيل المواصفات	معلومات العمل
YZ17	مقر حتم الف صن م
رب تخم لم لة يودي لة يئاو طس ال ايا طاب لم تخ لة لآ	تاءع الم عون
محم ل ري غص ي يبر ح ل اءا ل ال ؛ لة يئاو طس ال اءا طاب لم تخ ل اءا ب اءا ي ع م تخ	س اس ال ق ي ب ط ل ال
ك ي ل و ر ي ه ع ف د	ع ف د ل م ا ط ن
18650 لة يئاو طس لة ي طاب لم تخ ب ل ا و ق لة و م ح م	س ا ق ي ل م تخ ب ل ا ق
ل ح ر م ل ي اءا ن م تخ	س ا ق ي ل ب ل ا ق ل ل ي غ ش ت
ر ا ي ت ا ل ا د ن ع لة يئاو طس ال ايا طاب لم تخ ب ل ا و ق ل ر خ اءا ط ص ا و م ر ف و ت	ي ر ا ي ت ا ل ا ب ل ا ق ل ل ن ي و ك ت
م ح ك 6 ن م ل ق ا	ل ي ل ا ر ذ ل ي غ ش ت و ق
م ² / س م ح ك 80-100 ي ل ا و ح	ي د ا ع ا ل م تخ ل ا ط غ ص س ا ق ي م ل ا ر ق
م ² / س م ح ك 200	ل ي د ع ت ل ل ب ل ا ق ط غ ص ي ص ق ا
ن ا ن ط ا 8 ي ل ا و ح	ل ي ب ي ر ق ت م تخ و ق ل ي ص ق ا
ل ي غ ش ت ل ب ل ق ل ع ن ص م ل ه ك ر ش ل ا ع م ص ا خ ا ل و ر ط ل ل ل ع ل ا ط غ ص ل ل ي د ع ت ل د ي ك ا ت ب ج ي . م ي ل س ل ت ل ب ل ق و د ح و ل ط ب ص م ت ي	ط غ ص ل ل ي د ع ت ط ح ا ل م
م ح د م ط غ ص س ا ق ي م	ط غ ص ل ا ب ق ا ر م

[illegible]