

ةيربتخمم الةيودي الةنخسمم الةيكي لورديهل طغض الةنيكام ةنخاس اءولأب ةدوزم ال

رصننعل مقرر: CPCL



ةمدقم

KINTEK نم يودي الةنخاسم سبكمم رفوت
طغض لاء ةراجلاب ةاوملل ةقيقد ةجلاعم
يتل ةاربتمم لل ةيلاثم. امهيف مكحتمم
ةءوجل ةيلاع ةانيعو ةقووم طباور يلى ةااا
!موي ال انب لصا

ءيمم لفرع

راهجل رارط	PC-900L
طغض لاطن	نط 0-5.0
طغض الةيلمع	يودي طغضم
ةناووس ال طوش	مم 80
نخسمل ةراجل ةجرء	(صيصم لل ةلباق) ةيوءم ةجرء 1000 ىا
بلال ةءام	ءءم وه امك و (ةيلاع ال ةراجل اءرءل ةمواقم ةءام) لكين ال اءساس ةكيس
ةنيعل امء	(صيصم لل لبااق) مم 10-30 Φ
بلال لكش	(صيصم لل لبااق) مم 50 $\times$ 90 Φ
نرفم رايغ	(صيصم لل لبااق) مم 60 Φ
ءافارال $\times$ صرغ $\times$ لوطال) ةنيكامم امء	آبرقم مم 400 $\times$ 380 $\times$ 780
ةااال رءصم	(صيصم لل لبااق) زءره 50 اءلوف 220
قووسم ال صارقا سبكم ءاعبأ ططخم	