

م تختة ربت خمل ةيئاوله ةيئاو طسأل ايلخال سبك ةلآ تاي راطب ال

CC13 :رصن عل مقرر



ةمدقم

ايلخال سبك ةيئاوله ةلآ هذ تمم ص
تاي راطب ال ثا حبأ ضارغل ةقذب ةيئاو طسأل
ايلخال ني توطخ نم ةقو ثوم مخت ةيل مع رفوت و
ءابرهك نودب ليغشلت ةزيم عم ، 21700 و 18650
(Glovebox) ، تازافقلا قي دانص عم قفاوتت
دص ةجدم ةي امحو ، صصخت م يجرالخ مداع هيجوت و
تاي وتسم يلعل نامضل ةيئابرهك ال رصقلا
ي ربت خمل قاساتال

ديزل فرعا

قيبطت ال	فصولا	هسيئرل ةدئاف ال
تاي راطب ريوطتو ثا حبأ نوي مو يثي لل	يلع يوتحت يثي ةيبي رجت ال ةيئاو طسأل 21700 و 18650 ايلخ مخت ةديج لئاس تي لورتكلل و دون او دوتاك تاي كرت	لوخدو ةرياطم الم تاي يذم ل رخت عن م ةم ك م ةم تخت نم مضي ةليوطلا ةرودلا تارابتخا ءانثا ةبوطرل
ةقئافا تافتكم ال ءدام	(EDLC) ةيئاي مي كورهكلا ءودرمل ةقبطلا تاذ تافتكم لل م كحم فيلغت ةنيهه ال ةقئافا تافتكم لا و ةقاطلا ةيلع ةيئاو طسأل	ةمواقم رارق تسام مضي ام ، ءدوم ةيطيحم سبك ةقو رفوي ليوط نيزخت رمغو ةيلخا دل سامالتا
ةلخال ايلخ عي مخت ةبلصل ءبشو ةبلصل	ةقبسم ةيئاو طسأل ةبلصل ءلخال ايلخ م كحم كيئنا كي فيلغت ءام راص ةيئو ءلزع بلطت يثي ءا هجلا	تامدصل نم ءيئو ءلزع ءلوي يثيئو ال ءيئو ال ليغشلت ةشه ال كيئنا ري سلا لصال ءا قابط رسك نود
ةبي رجت طوطخ ءاتنا ةريص	ةريص تان عي مخت ، تاي لمعل نم ققح تالو ، ءاتنا ل لبق ام رابتخا ةي راجتال تاي راطب ال ءدنه قفارم ي	ءارسح رفوت ءص فخم نم ءنا ي ص تابلطت عم ءعيرس تارود تاقوا ةتم ءال ي ل ربت خمل نم ءفلكلت يثي نم ءلغ
قي دانص لءا ءاوم ال ثا حبأ تازافقلا	تاي ربت مو يثي لل رابتخا ايلخ لثم ةبوطرل ءساسح ءاي مي كي عي نصت ةلخال تاي ي لءا ءاوم ال ءاوم ال ءاوم ال	ام ني ب تازافقلا قودنص و روهوت عن م يجرالخ مداعل ميمي ص ةلم اكلا لءشم ال ءملاس ررشل نم يئو ال ليغشلت نمضي
ميئو ال ءاوم ال ي سسؤم او	ةيئو ال ءاوم ال ءاوم ال ءاوم ال ءاوم ال ءاوم ال توحت ال ءاوم ال ءاوم ال ءاوم ال ءاوم ال	رصقلا دص ءجدم ال ءاوم ال ءاوم ال ءاوم ال ءاوم ال بالب ل لءاوم ال ءاوم ال ءاوم ال ءاوم ال

تافصاوم ال ءم لعم	(CC13) لي صا فتال / ءمي قلا
يئو ال ءاوم ال ءاوم ال	CC13
ليغشلتا طم	ءابرهك بلطت ال يئو ال
قفاوتم ال ليغشلتا زاغ	في طنلن طوطخ م ءاوم ال ءاوم ال (N2) ، ءاوم ال (Ar) و ءاوم ال
تازافقلا قودنص زاغ ءاوم ال	(تازافقلا قودنص لءاوم ال ءاوم ال ءاوم ال ءاوم ال ءاوم ال)
ليغشلتا زاغ طوطخ قاطن	(لاكساب اءمي 0.4 : ءاوم ال) لاكساب اءمي 0.5 ل لاكساب اءمي 0.4
طوطخ ال ليغشلتا	ي رطانت ساي قم عم ءجدم ققي ءاوم ال مي طنلن مامص
زاغ ال ءاوم ال	ءءاو سبك ءرود لك ل رتل 1.0 يلاو
مداعل ءفم نيوكت	KF40 ءي جراح ءاوم ال قفاوت عم ءصصخم مداع ءانق
مخت طوطش	م 30
يئو ال مخت ال ءاوم ال	(ني توطخ نم مخت ءي لعم) 18650 ءل سلس ءيئاو طسأل ءي ل بلاق
ةيئو ال ءاوم ال ءاوم ال	ةصصخم تاساقم و ، (32700 ، 32650) ءل سلس ، (26650) 26 ءل سلس ، (21700) 21 ءل سلس
ءاوم ال ءيئو ال	ةيئو ال ءاوم ال ءاوم ال ءاوم ال ءاوم ال

تافصاوم الهم لعم	لي صاف تل / هم ي ق ل (CC13)
تادعم ال دعبأ	360 مم (لوط) × 220 مم (ضرغ) × 490 مم (تار)
تادعم ال نرو	مك 30 ي ل اوح