

ZB05: رصنع لاقر



ةمدقم

زيمتي ڦردقلال يلاع ريغص ي مقر يرب تخم طالخ
، قيقدم كحتو ، ءعرسلال ضرعل LCD ءشاشب
تيقوتو ، ءوزللال عم لماعتلال يلع ءعساو ڦردقو
، ءازلالي محتلال نم ءيماحو ، ءمربللل لباق
يف قوٲوم طلخ نامضل يملعائي ابرهك دهجو
، ءلديصلالو ، ءاوملالو ، ءايراطبلال ءاقيقب طت
، ءيماڤاكال ءااابلالو ، ءارم يلوبللالو

ديزملا فرعا

[illegible]

معمل العمل	ZB05-20L	ZB05-40L	ZB05-60L
(رتل) طول عمى كى صقأ	20	40	60
(ةقيدل ي ف ةرود) ةعرسل ا قاطن	30-2200	30-2200	30-2200
ةعرسل ا صر ع شاش	LCD	LCD	LCD
(ةقيد) تقؤم ا قاطن	1~9999	1~9999	1~9999
(مسن.ن.توين) نارود مزع كى صقأ	40	60	80
(ةين.ا.ا.ك.ساب) ةجوزل كى صقأ	10000	50000	80000
(مم) فرطال ا تيبت رطق ا قاطن	0.5-10	0.5-10	0.5-10
(م.ك) نزول	2.6	2.8	3
(طاو) كرحم ا لخد ةقاط	60	120	160
(طاو) كرحم ا جرخ ةقاط	50	100	150
(ةقيدل ي ف ةرود) ةعرسل ا صر ع قة	±1	±1	±1

معلومات	ZB05-20L	ZB05-40L	ZB05-60L
عافترال*ضرع*الوطلا لال دابال (مم)	186*83*220	186*83*220	186*83*220
ةامحلا ففصت	IP42	IP42	IP42
م°) اه حومسمل طحمل اءراحل ءرء	5-40	5-40	5-40
(%) اه حومسمل طحمل اءوطرلا	80	80	80
لءرءم راءل ءلوف) ءءلل	100-240	100-240	100-240
(زءرء) ءءرءل	50/60	50/60	50/60
لرءملا ءامء	فءاقلل ءقوء؁ اطءلل ضرع	فءاقلل ءقوء؁ اطءلل ضرع	فءاقلل ءقوء؁ اطءلل ضرع
ءاارلا لفءءل نم ءامءلا	فءاقلل ءقوء؁ اطءلل ضرع	فءاقلل ءقوء؁ اطءلل ضرع	فءاقلل ءقوء؁ اطءلل ضرع
ءمالسلا ءامء	ءلءاقر فء ءءاسوو فرظلا ءامء اطء قالزنال	ءلءاقر فء ءءاسوو فرظلا ءامء اطء قالزنال	ءلءاقر فء ءءاسوو فرظلا ءامء اطء قالزنال
ءءرسل طءص ءقفرط	قفرءو نءءء طءص	قفرءو نءءء طءص	قفرءو نءءء طءص
طلءلل ءومع ءفءء ءقفرط	لفقلل ءاء فرط	لفقلل ءاء فرط	لفقلل ءاء فرط