

للحم ،ريبم 15 تلوف 24 بوتبالل تاي راطب رابتخا زاهج تاونق ينامثب Smbus تاي راطب

DC06 :رصنعل مقرر



عمدقم

ينامثب بوتبالل تاي راطب رابتخا زاهج 15 و تلوف 24 ردقب غيرفتو نحش عم تاونق 2C، او SMBUS تالو كوتورب معددي ،ريبم ا رابتخال تارودو ،تاناي بلل قيقد لي جست ةقاطلل ةلاعف ةراداو ،ةي امحل او

ديزلما فرع

قيبطتال	فصولا	هسيئرل ةدئافا
بوتبالل تاي راطب مزح رابتخا	ةلباق دودج مادختساب بوتبالل تاي راطب مزح ريودتو غيرفتو نحش تقولوا ةقاطلاو ةغسلالو راي تالو دهجلل جمربلل	مزح ربع نراقملا اءال رابتخاو راركتلل لباقلا ليهاتلا معددي
ماطونو ةي كذل تاي راطب ريوطت (BMS) ةي راطب ةراد	تانايب ةنمازم عم I2C او SMBUS ربع ةي راطب ةرادا تاريغت ةعارق ةيئابرهكلا رابتخال تال جست عم لاصتالا	انثا ةي كذل تاي نورتكلا ل تانايب ةي راطب كولس طبيري اهجالص او اءال فاشكتساو ريوطتالا
تاي راطب مزح جاتنل نم ققحتال	صحفلل ةلق تسم تاونق ربع ةدوم غيرفتو نحش جارم ليغشت ةيئاهنل رابتخال او ،تاي ملعل نم ققحتال او ،دراول	يوتسم يلل مكحتالا يلل طافحل عم ةيجاتنالا لدعم نم ديزي عبتتلل ةلباق جئاتنو ةانقلا
لمحتالو ةي راطب ةغس ميقيت	فورطو ،ةرود 65,535 يلل لصت نيوكتلل ةلباق تارود جارم مادختسا تايوتسمل ةددعتم تاقلل لكايهو ،ةدعم غطق	لمحتال تالو كوتوربو دمال ةليوط ةناتمل تاسارد حيتي هيلال
لاطعال لي لحتو ةي راطب ةي امح	رادحنالو ةقاطلاو ةغسلالو راي تالو دهجلل ةي امح فورط قيبطت ةي غي بطال ريغ كولسلال ي قيقحتلل دغاسمل ةي امحل او ريخاتالا	تابجاتسا نم ققحتالو ةيئابرهكلا لاطعال ديدحت ي دغاسي ةباقرلل ةعصاخ فورط تحت ةي امحل
ةلومحم تاي نورتكلا ل تاجب ةي كلاله ستالو	ةي كذل تاي راطب بلل غيرفتالو نحشل فيرعت تافل ميكي ةي كذل ةقاطلا ةمطن او ةلومحم تاي نورتكلا ل ي ةمدختسمل	تاي راطب لكايهل لوكوتوربال ي ف"انرم" امكحت رفيو ليغشتال تابلطتمو ةغونتمل
داومالو ةي م يداكالا تاجبال ةمدقتال	ايالخال رابتخا انثا ددرتال ةيلل ةيئابرهك تانايب لي جست ةي راطب ةرادا تاي جياترستسا او ،داومالو ،مزحل او ،ةي يرحتال	لاصتال نود نيزختالو ،مزح بلل لباقلا ليغشتال نيبي عمجي ةي ربتخمل لي لحتلل ري دصتلل ةلباقلا تانايبالو

ةئفل	ةم لعملا	تافصاوملا
في رعتال	زاهجل زارط	DC06
في رعتال	يغجرمل زاهجل دو	CE-5008-24V15A-SMB
لخدلا ةيئابرهكلا	لخدلا ةقاط رصم	AC 220V ±10% / 50Hz
لخدلا ةيئابرهكلا	لخدلا ةقاط	2400W
سايقلا	يرطانتال لومحملا ةقد (AD) ي م ق رلا	16bit
سايقلا	ي م ق رلا لومحملا ةقد (DA) ي رطانتال	16bit
سايقلا	لخدلا ةمواقم	≥1MΩ
دهجل	هانق لكل نحشلل جرخ قاطن	2.5V~24V
دهجل	لكل غيرفتال جرخ قاطن هانق	2.5V~24V

هئالف	هم لعمال	تافصاومال
دهال	ةقدل	قاطنلنم $\pm 0.02\%$
دهال	رارقتسال	0.01%
رايتال	هانق لكال نحلل جرح قاطن	30mA~15A
رايتال	لكل غيرفتال جرح قاطن هانق	30mA~15A
رايتال	ةقدل	قاطنلنم $\pm 0.03\%$
رايتال	رارقتسال	0.015%
ةاطال	دهاوال هانقل جرح ةقاط	360W
ةاطال	رارقتسال	0.05%
تقوال	رايتال ةباحست تقو	10% إلى 90% أو 90% إلى 10% ن 20ms ≤ ةزهأل ةباحست تقو
تقوال	ةوطخال دم قاطن	1~65535 ةوطخ لكل ةقيقد
تقوال	مومدمال تقوال قيسنت	00:00:00 (hh:mm:ss)
ليجست تانايبال	تقوال ليجست طرش	$\Delta t: 0.01s \sim 60000s$
ليجست تانايبال	دهال ليجست طرش	$\Delta U: 5mV \sim 24V$
ليجست تانايبال	رايتال ليجست طرش	$\Delta I: 5mA \sim 15A$
ليجست تانايبال	ليجستال ددرت	100Hz
نحلل	نحلل اعصاوأ	تبات دهج عم ةتبات ةقاط، ةتبات دهج عم تبات رايت، تبات دهج، تبات رايت
نحلل	نحلل عطق طورش	ةعسل، بيسنل تقوال، رايتال، دهال
غيرفتال	غيرفتال اعصاوأ	تبات دهج عم تبات رايت، ةتبات ةقاط، تبات رايت
غيرفتال	غيرفتال عطق طورش	ةعسل، بيسنل تقوال، رايتال، دهال
رابخال تارود	رابخال تارود قاطن	ةرود 1~65535
رابخال تارود	ةرود لكل تاوطخال	255
رابخال تارود	ةلخادتمال تاقلحل	ةوطخ ياً إلى تاقلحل ربع زفقل مغي؛ ةلخادتمال تاقلحل نم تاوئسم 4 صقأ دج
ةيامل	ريغ فورطلل ةمائل ةيامل ةيغيبطل	؛ ةقاطال دج؛ ةيلفسلال ةيولعلال دهال دوح؛ ةقاطال اعطقان دن تانايبال ةيامل؛ ةرود ةيامل؛ دغاسملال دهال ةيامل؛ تريخأتل ةيامل؛ دهال رادحن ةيامل؛ دهال رايتال بللق ةيامل؛ مكحتال تاملعم فارحن ةيامل؛ دغاسملال ةرارحل
ةيامل	ةزهأل ةيامل	دئازل رايتال ةيامل؛ لخدلل دئازل رايتال دهال ةيامل؛ لخدلل دئازل دهال ةيامل؛ سيسكعلال ليلصولتال ةيامل؛ جرحال دنن لمح دوح مدع ةيامل؛ دئازل لمحلل ةيامل؛ دئازل ةرارحل ةيامل؛ جرحال
ميصم ةانقال	ةقاطال ةرادا	تاونقلل نيأاي لجم ةقاطال ريودت حيت ةقاطال ةرفومال سكالال ةينقت
ميصم ةانقال	مكحتال ةينب	تباتال دهال و تباتال رايتال رداصل مل ةلقئسم ةجوزم ةقلغم ةقلل لكليه
ميصم ةانقال	مكحتال عضو	هانق لكل لقئسم مكحت
ميصم ةانقال	رايتال دهال تانيغ ذخأ	كاسالال يعابر ليلصولت
ميصم ةانقال	تانيغال ذخأ ةعرس	100Hz ةعرسالال يلال تانيغ ذخأ
ميصم ةانقال	لاصتا نود نيزختال	لاصتا نود ليعشتلل ةانق لكل تاياباجي 1 نيزخت ةعس
ميصم ةانقال	ليوحتال ةينقت	200kHz ددرتال يلال ليوحت عم تارايسال ةئف نم سيسئير مكحت ل
ميصم ةانقال	ءاوضال	<80dB
تالاصتال	بوساكال لاصتالال فيضمال	TCP/IP

هئال	همعملال	تافصاومال
تالاصتالال	لاصتالال هءاوا	Ethernet 100M
تانايبال اءراخ	اءراخال تاقيسنت	EXCEL, TXT, هينايب موسر
تاونوقل عس	ءءو لكلا تاونوقل	8
هئابل	لئغشتال ءراء ءءرء	25°C±10°C
هئابل	نئزختال ءراء ءءرء	0°C~45°C
هئابل	هئسبنلن ءبوطرللا لئغشلال	30%~80% RH, فئثكلا نوبء
هئابل	هئسبنلن ءبوطرللا نئزختلال	30%~90% RH, فئثكلا نوبء
الكناءملا	تابكءرلال عوان	لئملال تابلاطلا ل"اقفو هرائءءا مءل
الكناءملا	ءءوولا لك هءا ءاعأ (اعافءرا×قم×صءرء)	مم 500 × 480 × 86
الكناءملا	ءنازءلال ءاعأ (اعافءرا×قم×صءرء)	مم 606 × 800 × 1800
SMBUS و I2C	هزهال اقفاوء	400kHz هئلالال عءرسلال عءو مءءل ؛I2C و SMBUS لاصتالال تالوكوءرب عم قفاوءم
SMBUS و I2C	ءاءءربل قفاوء	مئمءءءسملالللكمئ ؛1.1 ءءاءرام هئكءلال هراطبلل تانايب تافصاومل فئ ءءءءالمل هئسائقلال ءءءل ءامولعم رماوأ عم قفاوءم ءفلءءالم قئاقللال تالوكوءرب مءءل DBC تافلم رئرء
SMBUS و I2C	هناوقل لئغشت	ءفلءءم SMBUS ءاملءم ءءاقا نئئئعءا نوقللكللكمئ ؛لءءسم لكشبن فئماءلل تاونوقللا مءء
SMBUS و I2C	ءاملعملل ءءارق	لقاللالل لئغشلالللقلا ءءاو ءرملا ءءارقالل وأ لئلعلل قءولال فئ فكئمئانلءل ءءءءللل ءمءملا لك نئوكلا كمئ
SMBUS و I2C	لقالل ءءارقلا ءءم	100kHz~400kHz عللب نوكم لقالل ءءمء ءءارقالل تاونوقلالل ءمءملا
SMBUS و I2C	ءءءءءل ءاءا	ءاملعملل م"للالل ق"اءء ءانق لك أرقءا امءءنل ءئناءلل فئ ءاءئءءء 10 نم رءأكا قئقءء كمئ
SMBUS و I2C	ءارئءمءل نئزء	رابءءا لكلا ءظوفءملا ءارئءمءل ءمءاق ءئءل نئمءءءسملالللكمئ
SMBUS و I2C	ءالءسلل ءنءام	هئسئئرلال فئاءبرهكلا رابءءالال ءاملعملل عم نماءءم لكشبل SMBUS ءارئءملا لئءسلل مءل