

تارابتخال ةريبكلا يراجل ريودتل رابتخا ةفرغ ةيئيبل ةيقووثومل DA13: رصنعل مقرر



ةمدقم

ةريبكلا يراجل ريودتل رابتخا ةفرغ رفوت
ةراج تاجردب موكلحم ةيئيبل ةيقووثوم رابتخا
ةيويئم ةجرد +150 ىلإ ةيويئم ةجرد -40 نم حوارتت
تارايسلل تانوكمو تايراطبلل ايلخل
ةعسب ،ةينورتكللإل او ةيئابرهكل تاجتنمل او
يف ةيويئم تاجرد 5 يراج ريغت لدعمو ،رتل 800
ليهأتل جماربل ةقيقد ةبقارم عم ،ةقيقدل
ةبلطتمل يربتملم.

ديزمل فرعا

قيبطتل	فصولا	ةيسيئرل ةدئافل
ةيئيبل ةيقووثومل رابتخا تايراطبلل ايلخل	ةعفترملاو ،ةضفخنملا ةراجل فورطل تايراطبلل ايلخل عاضل دحلم ليعشتل قاطن نمض يراجل ريودتل او	ةيئيبل ةراجل ةجردل ضرعتل تحت ةيلخل كولس ميعقت معد ةموكلحلم.
تارايسلل تانوكم ليهأت	ةدراو ةنحاس فورط تحت تاغيجمتلل او تارايسلل راغي عطق رابتخا تايكابترملا ليعشتل قاطن نمض يراجل ريودتل او	يوتسم ىلعل ركبأ رابتخا رصانعل رتل 800 لمع ةحاسم ريوفت تانوكملم.
تاجتنملا ةراج ةجرد رابتخا ةيئابرهكل	ةيئيبل ةاكاح ءانأ ةيئابرهكل تانوكملاو تاجتنملا ميعقت ةضفخنملاو ةيلعلا ةراجل تاجردب ةموكلحلم	رارقتسالل دعب ةدحيم يراج جردتو فارحن او بلقت فورط نيكلمت
تاجتنملا ةيقووثوم ميعقت ةينورتكللإل	تاذ ءانألاو ةينورتكللإل تاجتنملا ىلعل يراجل ريودتل قيبطت ليهأتل او ريوطتل جمارب ءانأ ءلصل.	فورطل قيبطتو ةبقارم ةيويئم ةجرد 0.01 رشؤملا ةقد معدت ةيليصفتل.
داوملل يراجل ضرعتل تاسارد	ةدحيم تالاقنتاو يوصق ةراج تاجردل داوملا تانويغو داوملا ضرعت	تافصاومو ةيويئم ةجرد +150 ىلإ ةيويئم ةجرد -40 ةيطغت نيبل عجل موكلحم طسوتم لاقنتا لدع.
تاغيجمتلل ةيئيبل ةاكاح ةريبكلا	ربكأ ةفرغ فالغل بلطتت يلا داوملاو ءانألاو تاجتنملا باغيست ةراجل ةجرد ىلعل ةيئيبل ةيقووثومل ميعقتل	ىلعل رابتخا ججم مم 800 × 1000 × 1000 ةيلعلا داوملا رفوت
ةنراقمل يراجل ريودتل جمارب	ةيويئم ةجرد -40 نيبل راركتلل ءلبل ءلحم ريغ تالاقنتا ليعشت ةنراقملا ةيئيبل تاساردلل ةيويئم ةجرد +85 و	تاجرد 5 ب ةدحيملا طسوتمل ديربتللو نيخستل تالدمع دعاست ةقسستم رابتخا لواجل عضو يف ةقيقد/ةيويئم

ةمدعلم	تافصاوملا
رصنعل مقرر	DA13
لباقلا رابتخا قاطن قيبطتل	تايراطبلل ايلخل ةبوطرلاو ،ةضفخنملاو ،ةيلعلا ةراجل تاجردل ةيئيبل ةاكاحمل ةيقووثومل تارابتخا داوملاو ءانألاو تاجتنملا نم اهرىغو ،ةينورتكللإل او ةيئابرهكل تاجتنملاو ،تارايسلل تانوكمو ،ةفلتملم
للعلا جمل	رتل 800
ةيلعلا ءلعل داوم	مم 800 قمع × مم 1000 عافترا × مم 1000 ضرع
ةيجراخل ءلعل داوم	مم 2380 قمع × مم 1913 عافترا × مم 1200 ضرع
ةراجل ةجرد رابتخا فرط ةطيلم	ةيويئم ةجرد 35 5
ةبوطرلا رابتخا فرط ةطيلم	ةيسنس ءبوطر 85% 10%
رابتخا ءلعل نزو	دجوي ال

تفاصيل المواصفات	معلومات المنتج
نوع التبريد	تبريد هوائي
قدرة التبريد (BTU/hr)	12000
استهلاك الطاقة (Watt)	1500
أبعاد الوحدة (ارتفاع/عرض/عمق)	1800/600/350
نوع التثبيت	تثبيت على الحائط
إجمالي المساحة المغطاة (م²)	150
نوع التبريد	تبريد هوائي
قدرة التبريد (BTU/hr)	12000
استهلاك الطاقة (Watt)	1500
أبعاد الوحدة (ارتفاع/عرض/عمق)	1800/600/350
نوع التثبيت	تثبيت على الحائط
إجمالي المساحة المغطاة (م²)	150