

نوي أ مويثي لل تاي راطبل ةي كي تاموت وأ هبش سي دكت ةل أ

RB04 :رصن عل مقرر



ةمدقم

نوي أ مويثي لل تاي راطبل سي دكت ةل أ رفوت باطق ألل اقي قد اعيجت ةي كي تاموت وأل هبش يل عي طل اقي رطب ل صافل او ةي ابره لل دش ي ةي كي تاموت وأ مكحت عم Z، فرح لكش عي نصتل ةجمر بلل ةل باق تاقبطو اذا ح الم لمع ريس ي ةن رمل ايل لل شاحب اناي عجات إل ما هم و ةمدقتم الم تاربت خم الم ريوطت ي بي رجتل.

ديزل فرعا

قيبطت ال	فصول	ةيسئلرل ةدئال
تاي راطبل ريوطت و شاحب نوي أ مويثي لل	ي ف نوي أ مويثي لل ايل لل Z يطلاب ل صافل او باطق ألل اناي ريوطت ةل رمر.	سي دكت ال و عضومت ال و يدي ل باطق ألل اناي عيجت ةي كي تاموت وأل هبش ريوطت ةل رمر.
ايل لل جدامن ريوطت (Pouch Cell) ةي قح ال	عم ةي جدامن ال ايل لل اناي عيجت ةي كي تاموت وأل هبش ريوطت ةل رمر.	جدامن ال داغب ل ايل لل اناي عيجت ةي كي تاموت وأل هبش ريوطت ةل رمر.
ايل لل اناي عيجت ةي كي تاموت وأل هبش ريوطت	تاقبط ال ن م اناي عيجت ةي كي تاموت وأل هبش ريوطت ةل رمر.	سي دكت ال اناي عيجت ةي كي تاموت وأل هبش ريوطت ةل رمر.
باطق ألل داوم مويثي	ةل رمر و اناي عيجت ةي كي تاموت وأل هبش ريوطت ةل رمر.	ايل لل اناي عيجت ةي كي تاموت وأل هبش ريوطت ةل رمر.
ةي دغ ةل رمر ريوطت ل صافل	ي دغ الم ل صافل ةل رمر ريوطت ةل رمر.	ةل رمر ريوطت ةل رمر ريوطت ةل رمر.
ميلت تاربت م تاي راطبل	ل صافل او باطق ألل اناي عيجت ةي كي تاموت وأل هبش ريوطت ةل رمر.	ي دغ الم ل صافل ةل رمر ريوطت ةل رمر.
ةي دغ ةل رمر ريوطت ل صافل	ي دغ الم ل صافل ةل رمر ريوطت ةل رمر.	ي دغ الم ل صافل ةل رمر ريوطت ةل رمر.

ةمدقتم ال	تافصول ال
جدامن رصن عل مقرر	RB04
سي دكت ال ةي قح ال	Z لكش يل سي دكت ال
ل رمر ريوطت ةل رمر	تاقبط ال اناي عيجت ةي كي تاموت وأل هبش ريوطت ةل رمر.
باطق ألل اناي عيجت ةي كي تاموت وأل هبش ريوطت	ايل لل اناي عيجت ةي كي تاموت وأل هبش ريوطت ةل رمر.
سي دكت ال ةق	م 0.3 ± ةفاطن ال
سي دكت ال قاطن	ةنسل ألل كلل ي ف امب، م 200 W * م 200 L اناي عيجت ةي كي تاموت وأل هبش ريوطت ةل رمر.
سي دكت ال كمس ي قح ال	م 30 ي قح ال
سي دكت ال تاقبط ال داوم مويثي	م 500 ي قح ال
ل صافل ةل رمر	م 250 ي قح ال
ل صافل ةل رمر	ي دغ الم ل صافل ةل رمر ريوطت ةل رمر.
ل صافل ةل رمر	ي دغ الم ل صافل ةل رمر ريوطت ةل رمر.
ل صافل ةل رمر	ي دغ الم ل صافل ةل رمر ريوطت ةل رمر.

هملعمل	تافصاومل
ةبناجال ةكرال ي ف مكحتل	حيرم قيقد ليدعتو قيقد عصومت ؛يضب ن كرحم ب مكحت
مكحتل اطن	HMI ليغشت عم PLC مكحت
يلكيهله ميمصلت	يدرف يلوباك لكيه
بكيكرتل داغب	مم H1050 * مم W780 * مم L1000
فيلغلتل داغب	مم L1200 × مم 1180 × مم 1300
يلالجال نزل	مك 356
يفاصل نزل	مك 285
ةقاطل رصم	طاوولي ك 0.6 ةقاطل: 50Hz/60Hz ددرتل: (110VAC صيصختلل لباق) $AC220V \pm 10\%$ روطل يداح دهج
ءاوهل رصم	لاكساب اجم 0.5~0.8 طوغصم ءاوه
اهب صومل ليدغشتل ةئيب	سيسطانغمورهك لخادت وأ زازتها دجوي ال ؛ةبسن ةبوطر 30~90% ةبوطرل ؛ةيئم ةجرد 25 ± 3 ةطيحمل ةرارحل ةجرد
ينيتورل فيطنتل تابلطتم	اهتفاطن يل ع طاफलل رركتم لكشب سيديكتل ةلواطو جكرأتل ةناوطسأ حسم
ميجشتل تابلطتم	ةسلس ةكرح يل ع طاफलل قالزنال ةكس ءازحأو ةكرحتمل لملامل ميجشت
ينختل تابلطتم	فيلغلتل طيرشب ةفلغم اهنينختب مقوآف يطن ةلأل اطس حسم ا، ةليوط ةرتفل ماذختسال مدع ةلاحي
تيثتلتاودأ صحت تابلطتم	ةيصخشلةمالسلالو تادعمل ةدوج ثداوح بنجتو ءاخترال انمل ماطتناب ينخال تيثتلتاودأ سيبابلالو ليماوصلالو يغاربلال صحت