



لم اعم ل	م ي ق ل
م ك ح ت ل ا د ح و ه ح ا و	ط غ ص ل ا و ا ر ا ح ل ا ه ج ر د ل ه ي ر ش ب ل ا م د خ ت س م ل ا ه ح ا و ا ن و ل م ت ا ص و ب 7 س ا ق م ه س ل ا ب ل م ع ت س م ل ه ش ا ش
د ي ر ب ت ل ا م ا ط ن	ع ي ر س ر ي ر ح ت ذ ف ا ن م ع م ن ي ح و ل ل ا ي ف ه ج م د م ي ت ا م د ي ر ب ت ر ئ ا و د
ه ي ا ب ر ه ك ل ا ه ي ذ غ ل ا	ر و ط ل ا ي د ا ح ا ز ت ر ه 50 / ت ل و ف 230 - ت ل و ف 220 د د ر ت م ر ا ي ت
ب و ل ط م ل ا ر ا ي ت ل ا	(ه و ن م م ه ي س ا ي ق ل ل 10A/16A س ب ا ق م ؛ ر ش ا ب م ل ي ص و ت و ا CEE 32A ق ر ر ا س ب ا ق) ر ي ب م ا 32 ص ص خ م ط ا ح

لم اعم ل	م ي ق ل
ي ف ا ص ل ا ن ز و ل ا	م ج ك 230
ا ب ا ل ا د ا ع ا ل ا (ا د x ع)	م م 458 x 473 x 466
ت ي ب ت ت ل ا ت ا ب ل ط ت م	ه ي س ا ي ق ل ل ا ت ا ل و ا ط ل ل ه ب س ا ن م ر ي ع ؛ ه ي ن ا س ر خ ه د ع ا ق و ا ه ل ي ق ت ه ز ز ع م ه ي ذ ا ل و ف ل م ع ه د ص ن م
ن ي ح و ل ل ا ه ي ز ك ر م ه د ع ا ق	ي ز ك ر م ل ا ر ي غ ل م ح ت ل ا ف ل ت ع ن م ل ي س د ن ه ل ا ز ك ر م ل ا ي ف ن ي ع ل ا ع ض و ب ح ي
ت ا د ا ه ش ل ا	م ت م ع م CE
ن ا م ص ل ا	ا ر ه ش 12