

ديربتو نيخست عم أنط 30 عس يودي يربتخم سبكم داومال طغضل مم 250X350 ةليطتسم حاول أو هايملاب XP11: رصنعل مقرر



ةمدقم

Duty ليقت يودي نخاس يكي ليورديه سبكم
ةوقب عيرس نيخستب زي متي أنط 30 عس
طغضل حولو، هايملاب ديربتو، طاو 4800
ةشاشب مكحت ةدحوو، مم 250×350 ليطتسم
في ةمدقتمل ثاحبألل تا صوب 7 ساقم سمل
في طغضلاو، تارميليولبل ةبلووقو، داومال
ةقلح في قيقد يراح مكحت عم ةبلصلل ةلاحال
ةقلغم.

ديزمل فرعا

قيبطتال	فصولا	هيسيئرلل ةدئالف
ةمدقتمل رميولبل ةبلووق	طااطملاو، يراخال داومالو، يراخال كيتسالبلل طغضلاب ةبلووق رابتخا تاني ع و ةليطتسم قاروا لي	تاغارفال نم ةلخا ءانجأ ليالعل طغضلاو دجومال نيخستل نمضي داعبالا ةرقتسمو
ةبكرمل داومال عي نصت	داومالو، فايالاب ةاوقملم ةبكرمل داوملل فيكتالو بكيكتال ةيقتاقلل تاقتابلو، برشتل ةقبسمل	نم controlled الم يراخال ءجلالم تارودو ةريكلل حولل ءحاسم نسحت ةيكنيكايمل صئاصخلو تاهااولا ني ب طبارتل
في تاي راطبال راطأ طغض ةبلصلل ةلاحال	تاي راطبل لراهلل ةبلصلل داومالو ءقوسم راطأال طغض مدداقل ليحل	مكحتال ع نمي ام ني ب، ةبولطملا ءفاتكل نطلاب ءلعلال ءعسل ققحي ةساسحل داومال روهت ءراخل ءجرد في قيقدل
يراخال ليكشتل يراخال كيتسالبلل	لي ءنخسمل يراخال كيتسالبلل قاروال طغضلاب ليكشت داعبالا ءيتال لاكشا	رود تاقلو ءنكم تل ءمربلل لباقلا ديربتالو عيرسل نيخستال متي قيقد راركتو ءلاعف
كيمايسل قيقرت	و ءارضخل كيمايسل طرشأ فيكتو تاقتبل سيكت دعاووقا	آمي قيرت نوركيمل ءوتسم ليلى يزاوتالو دجومال طغضلاب عيرتو نمضي تاقتشتال نم ءلخا
ةقيقرلل ءيشعأال قيقرت	و تاقتبلل ءدعتم ءيرميولبل مالفالل نخاسال طغضلا ءيشعأال	يراخال هوشتل ع نمي ام، ءعربس تاقتبلل هايملاب ديربتال رقتسي
ءدامنل ريوطتلو تحبال ةلوال	تاقللمو، آريغتم آطغض بلطتل يتل ءماعل داومال مولع تاسارد تانينعل مءاأو، ءراخل ءجرد فيرعت	تالوكوتورب يوقلل ءانبالو سمللل ءشاشب نمزمل ءمربل بعوتست ءعونتم ءبيبرحت
تاي راطبال ثاحبأ عي مت	تحت تانوكملم بكيكارنو، ءبيقحلا ايالحو، ءلمعلال ايالحو طغض controlled ءراخل	ةاقلال نيخت تاي نقت ريوطت راركتل ءلبلقاو ءلعلال ءقلد معدت

لمءالم	ةميقل
ليدومال مقرر	XP11
طغضلا ءعس قاطن	0.0 - 30.0 نط 0 - 300 (نتوين وليك 0 - 300)
يكي ليورديه له لمعلال	(طغضلا في قيقد مكحت: ءلعلال ءلحرملا؛ ءريكل ءانجأ: ءصءف نملم ءلحرملا) ءلحرملا ءيئانت ءءافكل ءلعلال يودي ءصء
حولل يوصقل ءحتفال	50 مم
ةطشنل حولل ءحاسم	250 × 350 (ةقءب ءنءظم ءليطتسم ءكبس حاولا) مم
راطلال ليكه	ءيئدشل ءبالصلل مك 230 ءلك: ءيوقم ءوزم يءومع رسل

لمءالم	ةميقل
ءراخل ءجرد في مكحتال قاطن	0.0 °C ليلى 300.0 °C (ءمربلل ءلباق ءئارشلل ءدعتم تارءنم) °C

معلومات	مميزات
تحتوي على شاشة عرض 4800	(تحتوي على شاشة عرض 4800
محتوى 7 بوصة	(تحتوي على شاشة عرض 7 بوصة
تحتوي على شاشة عرض 7 بوصة	(تحتوي على شاشة عرض 7 بوصة
تحتوي على شاشة عرض 7 بوصة	(تحتوي على شاشة عرض 7 بوصة
تحتوي على شاشة عرض 7 بوصة	(تحتوي على شاشة عرض 7 بوصة

معلومات	مميزات
تحتوي على شاشة عرض 230	(تحتوي على شاشة عرض 230
تحتوي على شاشة عرض 230	(تحتوي على شاشة عرض 230
تحتوي على شاشة عرض 230	(تحتوي على شاشة عرض 230
تحتوي على شاشة عرض 230	(تحتوي على شاشة عرض 230
تحتوي على شاشة عرض 230	(تحتوي على شاشة عرض 230