

RB12: رصنع لاقر



ةمدقم

كيتسالبال او موينملأل عاشغ ليكشت ؤلأ
رمي لوبال مويثي لل تاي راطب جات نإل ةي وديلا
لباق بحس قمع ني ب عمجت ، ةبي قحلاو
ةيكل وريه ةوقو ، مم 30 ىلإ 1 نم لي دعتلل
ةيئوض ةراتسو ، رارزأل اب جودزم مكحتو ، ةيئواه
قرغتست ةعيرس ليكشت تارودو ، ةمالسلل
يرب تخمل فيلغلل دادغل ناو ثعبرأ نم لقأ
رركتم لكشب موينملأل قئاقري ديمتو

ديزمل فرعا

هيسئئرل دئائفال	فصول	قبيطتال
راتخلم بلالقل لقباطم بئيقح سندنه جاتن	ددهم فيواجت ل اق بس م عوطق م لكيتس الابل او موينم الالء اشغ ليكشتم ر م ي ل و بل او مويثيثلل تايراط ب فيلغل تل بلالقلابل	مويثيثلل ءيراط بئيقح دادع ر م ي ل و بل
ايلخال فيلغل دادع ل ءيودي ليكشتم عوطق ري فوط ءيرب تخلم	تايراط ايلخال ريوط لم ري سل لكيتس الابل او موينم الالء اشغ دي دم م ع د مغلن ال فالغل تا ذ مويثيثلل	تا ذ مويثيثلل ءيراط ريوط مغلن ال فالغل
موينم الالء اشغ تاقي سئنت باعئتسا م م 500*400 وا 300*400 لكيتس الابل او	عئ م ج ت ل ح ا ر م ل ب ق ء لكشتم ل قئاق رلرا فيلغل تانوك م دادع ن م ئنئحابل نئ كم تء ءالال ايلخال	ئحابل تانئ عئ نصت تايراط بلل ريوطتالو
ع ب ر ا ن م ل ق ل او ءه ط غ ص ل عئ ش ت ر و د م ا د خ ت س ا ن ا و ت	ءري ع ص ل فيلغل تال ط ش ن ال ر ا ر ك ت ل ل ء ل ب ا ق ب ل ل ق ل ق ل ع ل ء م ع ر ي ف و ت ءيرب ر ج ت ا ل و	ل ع ل بئيقح ل ايلخال فيلغل ءيرب ر ج ت قاطن
بلالقل لال ن م ليكشتم ل لكش ري ري ع ت ب ح ا م س ل	مئ م ا ص ت ب ط ب ت ر م ل فيلغل تال ل ا ك ش ا م ع د ل بلالقلابل ددهم دي دم ت فلم م ا د خ ت س ا ءف ل خ ت م ايلخال	ايلخال سندنه مئ مئ ءف ص ص م
30 لى ل 1 ن م ددهم لي د ع ت ل ل ب ل ا ق ق م ع قاطن ري فوط م	لكيتس الابل او موينم الالء اشغل مو ك ح م دي دم ت ق م ع ب ل ط ت ت ي تال تا ق ي ب ط تال م ع د ر ب ك ا ل م ح ل و ذ ن ي و ك تال ف ي	ب ح س ل ب بئيقح ل فيوجت دادع قئ مئ ع ل
ءلمل ع ل ءال س ل ل ءي ء و ص ء ر ا ت س و ن ي ر ب ء ب ل م ع د ل لكشتم ل	ء ز ج ك لكيتس الابل او موينم الالء اشغل ليكشتم مئ يقئ ت ل ءلم ع ل ءي و د ي ء ط ح م ري ف و ت بئيقح ل ايلال ءلم ع ل ريوط ن م	ر ب ت خ م تايل م ريوط تايراطابل

RB12-400	RB12-500
يئائبره ككلاءالطلاءةجلعاعم ، #45 دالواف	يئائبره ككلاءالطلاءةجلعاعم ، #45 دالواف
م م 30-40	م م 58
م م 400*300	م م 500*400
م م 0.15 <=	م م 0.15 <=
ن اوت 4 ن م لقأ	ن اوت 4 ن م لقأ
AC220V/50HZ	AC220V/50HZ
طاو وليك 0.8	طاو وليك 0.2
ن ط 1 لىاوح	ن ط 1.6 لىاوح

معلومات	RB12-400	RB12-500
تادعالم دابأ	م 800*760*1900	م 870*670*2000
مالمالسل ةامح	رارزال ةجودرم ءدب ةامحو ةمالسلل ةيئوض ةراتس	رارزال ةجودرم ءدب ةامحو ةمالسلل ةيئوض ةراتس
فثكثالت ةناوطلأ ةيئاولل ةيكي لورديال	ل مالمال تابلطتم بسح طغضال رادقم: نط 5	ل مالمال تابلطتم بسح طغضال رادقم: نط 15
اشغ ديدمت لكش كيتسالبال او موينمأل	ل ديدمتل لباق قمعال: بالبال ددحم	م 1-30 ل ديدمتل لباق قمعال: بالبال ددحم
ليغشالت ةقيرط	ل ع طغضا: بالبال يف عوطقمال كيتسالبال او موينمأل اشغ ع ص ديدمتل لم تكوي و بالبال حتفي: رارزال رح: بالبال قلغي: ءدبال يرز	ل ع طغضا: بالبال يف عوطقمال كيتسالبال او موينمأل اشغ ع ص ديدمتل لم تكوي و بالبال حتفي: رارزال رح: بالبال قلغي: ءدبال يرز