

ملم 300×300 ساقم ةصنمب يودي نخاس يكي لورديه سبكم ، ةجرد ي ف لقتسم مكحت ،لاكساب اجيم 4.4 طغض ،نط 40 ةوق Pid ماظن ب نيتل صرفنم نيتقطنمب ةرارحل

رصنع ال مقر : XP49



ةمدقم

ساقم ةصنمب يودي نخاس يكي لورديه سبكم ،
اجيم 4.4 طغض ،نط 40 ةوق ،ملم 300×300
ةرارحل ةجرد ي ف لقتسم مكحت ،لاكساب
300 ساقم PID ماظن ب نيتل صرفنم نيتقطنمب
ةيشغ ألهي ف صتل ي لاثم . ةيؤئم ةجرد
ةنرم ال ةزهج ألهي ةبكرم ال داوم ال ةيرمي لوب ال
رعس ضرع بلطا .

ديزم ال فرع

قوي بط ال	فصول	ةسي ةئر ال ةريم ال
تارمب الوب ال كي س الالوب ال سي س دن ال	ةيرص ال ةدو ح ال ةيلع ةيرمي لوب ال ةيشغ ألهي او PTFE و PP و PE ةيشغ ألهي ليشكوت و حي ف صت تاشاش ال تاقبي بط ل ملم 0.05 نمض ةكام س ال ي ف تاتوافت ققحي . ةيلع ةراضن ب في لغت ال ةئبعت ال او	تحت ةكام س ال ي ف ققدي س نجات و قئاف ي حطس بي طشت طغض ال ةرارحل ي ف مكحت
داوم ال ليكشت ةبكرم ال	نم ةي لوال ةشمق ألهي او (FRP) فاي لالاب يوقم ال كي س الالوب ال نخاس ال طغض الاب ةجلع ام نم ةغرفم ال ساكال عم قف اوتم ال مي صتل احي تي . سي س كوي ل ال او نوبرك ال فاي ل تاعارغ ال نم ةيلع قق اقرح اول جاتن اء او ال	ةوق ال ةيلع ةبكرم داوم جتنت اهب مكحت ةجلع ام تارود تاعانص ي ف ةي لوال جدام لبل ةبسانم تاعارغ ال نم ةيلع تاراي س ال او ناريط ال
ةنرم ال تاي نورت كل ال حي ف صت ال او	تاع يمي جت و (FPC) ةنرم ال ةوعوب طم ال رئاودل رئاوكل تاقبطل ددعت ققدي حي ف صت مدع نم ردق ل قأب ةساسح ال تاقبطل عم لماع تي . ةوق و ال اي ال ل (MEA) باطق ال ةيشغ ألهي ءاذا ح ال	تاقبطل احي مي قسي تسم ال يرارحل طبرل او ةوم ال طغض ال ءاذا ل او جاتن ال ن سحي ام ، ةساسح ال
اي ج رول اتي قي س ال كي ماري س ال او	ةصصختم ال ةارضخ ال كي ماري س ال ةطرشال ةفادال طغض الاب دعاسم حي ف صت كي ماري س ال ةفوصم ةبكرم ال داوم ال او	ا طبر نانمضي لددعتم ال طغض ال او ةمظنم ال ةرارحل ةجرد رئاوكل ل مساح رم او هو ، ققشت نود تاقبطل ل ادوم تاقبطل ددعتم ةي نورت كل ال
ربتخم ال تاني ع دادع	FTIR و XRF لثم ةي لي لحت ال تاي نقتل س سي اب دال او ، تاي ركل ، رابتخ ال تاني ع دادع راركل ل ةلباق ةني ع ةدو ح يلع لوصح ل تبات طغض	
تاي راطب ال تاجب	تاي راطب ال اي ال ع يمي جت و ، بلصل ال تيلورت كل ال تاقبطل ، باطق ال داوم طغض ع ي زوت يلع جدم ال ن سحت ال دعاسي . يلات ال لي ل نم تاي راطب ال او موي تي ل ال تي لورت كل ال	ةرارح ةجرد تحت ةمدقتم ال تاي راطب ال تانوكم ةجلع ام حي تي ةم ال س ال او ةاذا ل رابتخ ززي ام ، اهب مكحتم
ءارغ الاب طبرل حي ف صت ال او	ي كات . عي نصل ال ي ف تاقبطل ددعتم لكاي ل ةرارحل اب رهنم ال ةارغ الاب طبرل ةي ع انصل ال تاي لمع ال ةمربل ل ةلباق ال ةرارحل ةجرد في رعت تافل م	ني سحت الاب حمسي طبرل املع ي ف ققدي ل مكحت ال ةدو ح ال نامضو قاطن ال ع سوتل ل
ةي و ال ا سارقا طغض	ةدام ال س نجات رابتخ ؛ ري و طت ال و تحب ال قاطن يلع بوبح تاي كرت و صارقا جاتن ةطوغضم ال	طغض دي لوت و ةفي ظن ال فرغ ال عم قف اوتم ةجمدم ةمصب ةري ع ص ال تاعفد ال ري و طت ل قو توم

ةم ل ال	تافصول ال	تاطح ال
لي دوم ال	XP49	PCH-40T3030 / ي ل ال لي دوم ال زمر / PCSM-40T3030
طغض ال / كرحم ال ي ف مكحت ال	يودي يكي لورديه	ةقاطل روفومو نم ، ةارذلاب لمع ي
لمع ال ةوق قاطن	نط 0 - 40	رشؤم طغض سايقم ربع هب ةراشال م تي
ةصنمب ل حطس طغض ي صق	≤ 4.4 (راب 44 ي ل او ح) ل اكساب اجيم	ر و استم و في طل ؛ ققدي يئاي زي ف باسح يلع اءان
ةصنمب ل اعف ال م ح ال	ملم 300 × 300	ناتن سخم ناتن و ذرم ناتن صم
لي غشت ةرارح ةجرد ي صق	0 - 300 ةيؤئم ةجرد	ةيؤئم ةجرد ±1 : ةرارحل ةجرد ةقد

معمل عمل	تفاصيل اوامرا	تاطحال عمل
نسخة التالوق الامل	طاو 3500	نيتجودزم نيتقطنمب نسخة التالاب لقتسم مكحت
ةجرد يف مكحت التالوق الامل	PID مكحت تادحو	زواج التال عنم ي. قيقدمي طن
ةنملا ديربة قيرط	ءاملاب ديربة	ةنملا تيز ماتخأي محي؛ ءمدم ديربة تاونق
ةقائل رصم تابلطتم	زتره 50، تلوف 220 روطلا يءا ءدرتم رايت	16 صصخم سبقم / ءءاء عطاق مءختساب ي صوي؛ ريبمأ 16 يلاوح ليغشتلا رايت ريبمأ
ءاعبالا	ملم 700 × 400 × 600 (مغافترا) × قمع × غافترا (رض)	ءحصم ءاعبالا
يفاصلال نزولا	مك 280	ةكمسة يءالوف ءئافص / ءمءالاي ءابر بلص لكيه