

معلومات	تفاصيل
مكونات	تأثير PID في سرعة التأخير مع تأخير 7 ثوانٍ من سرعة تشغيل
ديزائن	(دربم وأيضاً جراح هاءيم ردمم بلطت) فيلخاد يئام ديرت تاونق
مواصفات	ريم ≥ 32 ص صخم ةرئاد عطاق بلطتي ،ريم ~ 28 ليغشت راي ت ؛زتره 50 ،تلوف 220 روطلا يداجأ ددرتم راي ت
دماعال	CE دمتعم
أبعاد (أبـرت) داغال	680 × 550 × 950 مم
أبعاد (أبـرت) نزولا	مك ~ 200